


Part Number: [0387207503](#)
 Status: Active
 Overview: Beau Barrier Strips
 Description: 9.53mm Pitch Beau Terminal Strip, without Mounting Ends, 3 Circuits, with Screw Clamp Washer

Documents:

3D 모델 [제품규격 PS-38710-001-001 \(PDF\)](#)
 도면 (PDF) [RoHS 증명서\(PDF\)](#)

일반적 특성	
적용제품	N/A
부품형태	One Piece
전체보기	Beau Barrier Strips
제품명	고정설치형 배리어
타입	배리어 스트립
UPC	800756177236
물리적 특성	
회로수	3
최대 회로수	3
색상 - Resin	Black
삽입각도	수평
결합제품 잠금장치	없음
원재료 - 메탈	황동
원재료 - 도금부	주석
원재료 - 도금부 터미네이션	주석
원재료 - 플라스틱	Polyester
Net Weight	10.780/g
열 수	1
방향성	수평
PC 테일길이	4.80mm
PCB 유지력	없음
PCB Thickness - Recommended	3.18mm
패널마운트	No
피치 - 결합부	9.53mm
피치 - 터미널 간격	9.53mm
최소도금: 결합	3.810µm
최소 도금: 터미네이션	3.810µm
결합제품 오삽입 장치 덮개	No
End-to-End 연결형	No
표면실장호환성 (SMC)	No
사용온도 범위	-40° to +130°C
와이어 사이즈 (AWG)	12, 14, 16, 18, 20, 22
와이어 사이즈 mm ²	0.50-2.50
전기적 특성	
전류 - 접촉 당 최대 출력	25.0A
최대전압	300V
납땜 프로세스 정보	
Lead-freeProcess Capability	WAVE
원재료 정보	
Engineering Number	72503-C-50
참고 - 도면번호	



EU ELV
Not Relevant

EU RoHS China RoHS

Compliant

[REACH SVHC](#)

Not Contained Per -
ED/61/2018 (27 June
2018)

[Halogen-Free
Status](#)

Not Low-Halogen

Need more information on product
environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
Please visit the [Contact Us](#) section for
any non-product compliance questions.

China ROHS	Green Image
ELV	Not Relevant
Prop65	Compliant
RoHS Phthalates	Not Contained

Search Parts in this Series
[38720 Series](#)

Mates With
N/A

제품규격
도면

PS-38710-001-001
SD-38720-002

This document was generated on 09/10/2018
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION