


For installing: Pan-Steel Stainless Steel Ties of Standard, Light-Heavy and Heavy cross sections.



ENGLISH

TOOL MAINTENANCE: GS4MT-E

G: Every 10,000 cycles (or 2 months), clean debris from gripper teeth area with small brush.

REPLACEMENT KITS/ACCESSORIES:

(Sold Separately)
D: KGTS-ETL – Tension Locking Kit
E: TM28970A01 – Blade Replacement Kit
F: TM29063C01 – Blade Guard

DEUTSCH

WARTUNG: GS4MT-E

G: Befreien Sie alle 10,000 Zyklen (oder 2 Monate), den Bereich um die Zähne des Greifers mit einer kleinen Bürste von Schmutz.

ERSATZTEILSATZ UND ZUBEHÖR:

(Separater Verkauf)
D: KGTS-ETL – Satz für Spannungssperre
E: TM28970A01 – Satz für Messersatz
F: TM29063C01 – Klingenschutz

FRANÇAIS

ENTRETIEN DE L'OUTIL: GS4MT-E

G: Chaque 10,000 cycles (ou chaque 2 mois), nettoyez les débris de la zone des dents de préhension avec une petite brosse.

KITS DE REMPLACEMENT ET ACCESSOIRES:

(Vendu Séparément)
D: KGTS-ETL – Kit Raidisseur
E: TM28970A01 – Kit de Remplacement de Lame
F: TM29063C01 – Protege lame

ITALIANO

MANUTENZIONE DELL'ATTREZZO:

G: Ogni 10,000 cicli (o 2 mesi), pulire i detriti dall'area dei denti della pinza con uno spazzolino.

KIT DI RICAMBIO E ACCESSORI: GS4MT-E

(Venduti Separatamente)
D: KGTS-ETL – Kit di Blocco della Tensione
E: TM28970A01 – Kit per il Ricambio della Lama
F: TM29063C01 – Protezione della Lama

ESPAÑOL

MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA: GS4MT-E

G: Cada 10,000 ciclos (o 2 meses), limpiar el escombros sobre el área de dientes usando un cepillo pequeño.

ACCESORIOS Y JUEGO DE REPUESTOS:

(Se vende separado)
D: KGTS-ETL – Juego de Fijación de la Tensión
E: TM28970A01 – Juego de Cuchilla de Repuesto
F: TM29063C01 – Protector de la Cuchilla

日本語

工具のメンテナンス: GS4MT-E

G: 10,000サイクル (または2ヶ月) ごとに、ブラシなどでグripper部分をクリーニングして下さい。

交換部品キット/ アクセサリー: (別売品)

D: KGTS-ETL – テンション設定ノブ固定キット
E: TM28970A01 – 交換用カッターキット
F: TM29063C01 – 交換用カッターガード

お問い合わせ先: パンドウイトコーポレーション日本支社

Tel : 03-6863-6060 Fax : 03-6863-6100

e-mail : jpn-toiwase@panduit.com

http://www.panduit.com

<p>A</p>	<p>S .18" (4.6mm)</p>	<p>LH .25" (6.4mm)</p>	<p>H .31" (7.9mm)</p>
<p>B</p>	<p>1 - 4</p>	<p>5 - 8</p>	<p>5 - 8</p>
<p>C</p>			

PANDUIT

www.panduit.com

Technical Support:
E-mail: techsupport@panduit.com
Tel: 1-800-777-3300

Technical Support: Panduit Europe
EMEA Service Center, Almelo, Netherlands
Tel: +31 546-580-452 • Fax: +31 546-580-441
EU Website: www.panduit.com/emea
EU E-mail: emeatoolservicecenter@panduit.com