

Information produit

95 31 280

Coupe-câbles à cliquet



- Gaine de la poignée fixe avec surface d'appui pour poser la pince lors de la coupe
- Pour conducteurs en aluminium jusqu'à 4 x 150 mm²
- Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires
- Ne convient pas aux fils d'acier, aux câbles métalliques, ni aux conducteurs (très flexibles) à fils fins
- Tranchants trempés, meulés avec précision
- Coupe nette du câble et sans écrasement
- Prise d'une seule main grâce au principe du cliquet
- Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée
- Entraînement par couronne dentée à deux positions pour une coupe facile
- Manipulation facile grâce à son poids faible et à sa conception compacte – utilisation également possible dans des espaces exigus
- Ergot de protection évitant les pincements
- Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile

MM

Informations générales

Réf.	95 31 280
EAN	4003773043942
Pince	noire laquée
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	860 g
Dimensions	280 x 131 x 34 mm
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	380 mm ²
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	Ø 52 mm
MCM	750

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAC484c002
UNSPSC 13.1	23241616

Pièces de rechange

95 39 04	Cliquet d'avance 95 3 250/280,
95 39 03	Branche mobile (3) pour 95 31 250/280, avec gaine
95 39 05	Système de verrouillage pour 95 31 250/280,
95 39 06	Ressort de torsion pour 95 31 250/280,
95 39 07	Ressort de rappel pour 95 31 250/280,
95 39 08	Ressort pour 95 31 250/280,
95 39 09	Jeu de verrous pour 95 31 250/280, à 3 pièces
95 39 10 97 N	Plaque de recouvrement neutre,

Pièces de rechange

95 39 11	Axe de charnière pour 95 31 250/280,
95 39 12	Jeu de boulons d'écartement à 3 pièces,
95 39 12 97	Jeu de boulons d'écartement à 3 pièces,
95 39 13	Vis à tête fraisée bombée,
95 39 13 97	Jeu de contrécrous,
95 39 04 280	Cliquet d'avance,
95 39 97 280	Poignée d'outil de découpe fixe avec gaine,
95 39 280	Lame mobile de rechange pour 95 31 280 / 95 36 280,
95 39 99 250	Poignée d'outil de découpe fixe avec gaine,
95 69 190 03	Retenue,

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



95 31 250/280 : gaine des poignées fixe avec surface d'appui pour poser la pince lors de la coupe



Principe du cliquet et entraînement par couronne dentée à 2 positions pour une coupe moins fatigante



95 31 280: grande capacité de coupe: diam. max. de 52 mm/380 mm²