



2 CHANNEL RF EMITTER ÉMETTEUR R.F. 2 canal EMISOR R.F. DE 2 CANALES TL-12



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Supply Voltage	12V CC Battery tipe A23
Minimum consumption (without issuing)	0 mA
Maximum consumption (emitting)	13 mA
Broadcast frequency.	433,92MHz
Antenna length	148 mm.
Measures (without antenna)	90x60x24 mm.
Approximate maximum range	100 m .
Reverse polarity protection (PIP)	Yes

Remote receivers compatible Cebek TL-1, TL-2, TL-3, TL-4, TL-7, TL-8, FT-9, TL-10, TL-101, TL102, TL-103 and TL-104 .
Range of approximately 100 m.

Supports setting security code from 13,122 different combinations.

Includes micro code selection, indicator LED, 12V battery.

ANTENNA INSTALLATION: Requires an antenna to emit with maximum power and efficiency. Must be installed before operating the remote.

The lower end of the antenna there is a screw that can be screwed into the base having the remote control.

Les récepteurs de télécommande compatible Cebek TL-1, TL-2, TL-3, TL-4, TL-7, TL-8, FT-9, TL-10, TL-101, TL102, TL-103 et TL-104 .

Portée d'environ 100 m.

Prise en charge de la mise code de sécurité à partir de 13,122 combinaisons différentes.

Comprend sélection de code micro, indicateur LED, batterie 12V.

INSTALLATION ANTENNE: Nécessite une antenne pour émettre avec une puissance et une efficacité maximale. Doit être installé avant d'utiliser la télécommande.

L'extrémité inférieure de l'antenne il ya une vis qui peut être vissée dans le fond ayant la commande à distance.


Telemando compatible para receptores Cebek TL-1, TL-2, TL-3, TL-4, TL-7, TL-8, TL-9, TL-10, TL-101, TL102, TL-103 Y TL-104.
Alcance aproximado 100 m.

Admite la configuración del código de seguridad entre 13.122 combinaciones distintas.

Incorpora microrruptores de selección de código, led indicador, pila de 12V.

INSTALACION DE LA ANTENA : Precisa de una antena para poder emitir con el máximo de potencia y eficacia. Debe instalarse antes de hacer funcionar el telemando.

Al extremo inferior de la antena hay un tornillo para que se pueda enrosca en la base que tiene el telemando.



Chosen security code and all the connections on the receiver, it would only be to press any button and you will see how the receiver is connected. The LED-display LED 1 flashes while hold the keys, indicating that it is emitting. If the LED does not light, check that the direction of the stack corresponds to the correct polarity, or that this has not been exhausted.


Choisi code de sécurité et toutes les connexions sur le récepteur, il ne serait d'appuyer sur n'importe quel bouton et vous verrez comment le récepteur est branché. L'affichage LED LED 1 clignote tandis que détiennent les clés, ce qui indique qu'il émet. Si le voyant ne s'allume pas, vérifier que le sens de la pile correspond à la polarité, ou que cela n'a pas été épuisé.

Escogido el código de seguridad y realizadas todas las conexiones en el receptor, solo quedara que presionar cualquiera de los botones y podrá ver como se conecta el receptor. El led de visualización LED-1, parpadeará mientras mantenga apretado el pulsadores, indicando que se esta emitiendo. Si el led no se encendiese, compruebe que el sentido de la pila corresponde a la polaridad correcta, o que esta no está agotada.

BATTERY CHANGE can be opened simply by the outward pressure of the detachable cover and batteries appear.

CHANGEMENT DE LA BATTERIE peut être ouvert par la simple pression vers l'extérieur du couvercle amovible et batteries apparaissent.

CAMBIO DE LA PILA Se puede abrir simplemente mediante la presión hacia el exterior de la tapa extraíble y aparecerán las pilas .



Cebek[®] is a registered trademark of the Fadisel group