

Information produit

00 21 19 LB S

KNIPEX L-BOXX® Plomberie

52 pièces



Idéal pour le rangement et le transport : la KNIPEX L-BOXX®, qui comprend une vaste gamme d'outils pour les professionnels du chauffage, de la climatisation et du sanitaire

- Robuste coffret en plastique ABS antichoc
- Comprend 52 outils de marque dont 13 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900
- Charge utile max. : 25 kg
- étanche aux projections d'eau
- Possibilité de connecter plusieurs boîtes en toute fiabilité
- Aménagement intérieur souple
- La poignée peut s'escamoter dans un renforcement du couvercle pour gagner de la place
- Poignées ergonomiques et gaines latérales additionnelles pour maniement souple et confortable
- Plateau à outils en deux parties, fabriqué en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène
- Les plateaux à outils sont connectés les uns aux autres à l'aide d'attaches auto-agrippantes
- Couvercle à 10 pochettes et 10 passants élastiques
- Carte de fond en haut avec 7 pochettes et patte d'accrochage ; sert aussi à la soulever et à la relever dans la KNIPEX L-BOXX®.
- Carte à outils inférieure (fond) à 7 pochettes et 7 passants élastiques
- Dimensions externes (l x H x P) : 442 x 357 x 151 mm ; dimensions internes (l x H x P) : 375 x 107 x 311 mm

Informations générales

Réf.	00 21 19 LB S
EAN	4003773081630
Poids	9.170 g
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Dimension Largeur extérieur (intérieur)	442 mm (375 mm)
Dimension Hauteur extérieur (intérieur)	151 mm (107 mm)
Dimension Profondeur extérieur (intérieur)	442 mm (311 mm)

Classification

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076
UNSPSC 13.1	27112117

Livré avec

00 11 01	1 x KNIPEX TwinKey® Clé universelle pour armoires de commande pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard
26 16 200	1 x Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) ⚡ 1000V   
74 06 180	1 x Pince coupante de côté à forte démultiplication ⚡ 1000V 
86 03 250	1 x Pince-clé pince et clé à la fois 

Livré avec	
87 01 250	1 x KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe 
87 01 400	1 x KNIPEX Cobra® XL Pince multiprise et clé serre-tubes 
98 20 35	1 x Tournevis pour vis à fente (3,5 mm) ⚠ 1000V ⚡
98 20 55	1 x Tournevis pour vis à fente (5,5 mm) ⚠ 1000V ⚡
98 24 01	1 x Tournevis pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH1) ⚠ 1000V ⚡
98 24 02	1 x Tournevis pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH2) ⚠ 1000V ⚡
98 26 15	1 x Tournevis pour vis Torx® (TX15) ⚠ 1000V ⚡
98 26 20	1 x Tournevis pour vis Torx® (TX20) ⚠ 1000V ⚡
98 26 25	1 x Tournevis pour vis Torx® (TX25) ⚠ 1000V ⚡
16640003	1 x Heyco Cutter de sécurité (18 mm)
90958	1 x Heyco Clé express (M 10)
0030312-0300	1 x Picard Marteau de mécanicien (300 g)
101-0300	1 x Picard Marteau de mécanicien (300 g)
71510-000	1 x Picard Mètre (mètre pliant) (2 m)
340 250 1	1 x Rennsteig Burin de maçon (250 mm)
361 252 1	1 x Rennsteig Burin d'électricien (250 x 10 mm)
2281	1 x Stabila Niveau type 70 (30 cm)
0022086	1 x Wera Jeu de clés à six pans (1,5 - 10 mm)
003760	1 x Wera Double clé à fourche Joker (10 x 13 mm)
004018	1 x Wera Jeu de clés à cliquet métalliques Zyklop 8100 SA 8 28 pièces (1/4")
005655	1 x Wera Testeur de tension, unipolaire 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm)
6135-0	1 x Zenten Coupe-tubes (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2")

Accessoires	
00 21 19 LB	KNIPEX L-BOXX® Non équipé,
00 21 19 LB WK	Plateau à outils pour KNIPEX L-BOXX®,
00 21 19 LB LE	KNIPEX L-BOXX® vide,

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

L-BOXX® est une marque déposée de Sortimo International GmbH