



Kontaktbelegung:

- 1 ■ braun
- 2 ■ weiß
- 3 ■ blau
- 4 ■ schwarz

Technische Daten:

Bemessungsspannung: 300 v
IEC 60664-1

Überspannungskategorie: 2
IEC 60664-1

Bemessungsstoßspannung: 2,7 kV
IEC 60664-1

Strombelastbarkeit: 0,75mm² 1,5mm²
IEC 60512-3 bei 40°C 8 A 10 A

Isolationswiderstand: >=100 MΩ
IEC 60512

Verschmutzungsgrad: 3/2
IEC 60664-1

Schutzart: IP 68, im verschraubten Zustand
IEC 60529

Umgebungstemperatur: -30°C ... +80°C

Steckzyklen: >=100
IEC 60512-9a

Anschlussart: gecrimpt

Werkstoffe:

Kontaktmaterial: CuZn

Kontaktoberfläche: Ni, Au gal.

Kontaktträger: TPU, UL 94

Überwurfschraube: CuZn, Ni

Griffkörper: TPU, UL 94, grau



Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
41-01044	SAL - 7/8 - RS4 - 2 / K1	2m	TPU, UL 20549, schwarz, 4x0,75mm ² , Li9Y11Y Kabel: 781-K1740G
41-01045	SAL - 7/8 - RS4 - 3 / K1	3m	
41-01046	SAL - 7/8 - RS4 - 5 / K1	5m	
41-01047	SAL - 7/8 - RS4 - 10 / K1	10m	
41-xxxxx	SAL - 7/8 - RS4 - ... / K1	x	
41-01141	SAL - 7/8 - RS4 - 2 / K1 / 150	2m	TPU, UL 20549, schwarz, 4x1,50mm ² , Li9Y11Y Kabel: 781-K1840G
41-01142	SAL - 7/8 - RS4 - 3 / K1 / 150	3m	
41-01143	SAL - 7/8 - RS4 - 5 / K1 / 150	5m	
41-01144	SAL - 7/8 - RS4 - 10 / K1 / 150	10m	
41-xxxxx	SAL - 7/8 - RS4 - ... / K1 / 150	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2011/65/EU RoHS compliant	Index: d 24.04.14 MG Ä5178 Kabel 781-K18400 durch 781-K1840G ersetzt, Datenblatt überarbeitet, Umgebungstemperatur: IEC entfernt	dim. in mm	Benennung: <h2 style="text-align: center;">Stecker 7/8" axial</h2>							
	Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%		<table border="1"> <tr> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>gez. 19.10.07</td> <td>Mankopf</td> </tr> <tr> <td>gepr. 19.01.07</td> <td>Franz</td> </tr> </table>	Datum	Name	gez. 19.10.07	Mankopf	gepr. 19.01.07	Franz	Zeichnungsnr.: <h2 style="text-align: center;">41K1A320</h2>
	Datum	Name								
	gez. 19.10.07	Mankopf								
gepr. 19.01.07	Franz									
Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm			Artikelnr.: siehe Tabelle							
<small>Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten</small>										