

Emesso il / Issued on 20-07-2000

ANNEX N° 1

Descrizione della serie T1-E / Description of the series T1-E

Allegato a Certificato di Approvazione CA02.00351

Enclosed of the Approval Certificate CA02.00351

Dimensions (mm)	Articles	
	grey	white
25x40	01163	02163
40x40	01134	02134
60x40	01135	02136
80x40	01153	
100x40	01155	
25x60	01166	02167
40x60	01107	02108
60x60	01108	02109
80x60	01139	02139
100x60	01140	
120x60	01141	
25x80	01172	02172
40x80	01143	02143
60x80	01114	02114
80x80	01154	02154
100x80	01145	02146
120x80	01116	
100x100	01119	02119

Accessory

Separator	SEP-E
collar stop cable	CL
Keeper	ZP - R
Fixing element	DINBLOK
Hanger	ST



Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2000-07-20

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replace

Prodotto | Product

Sistema di canali per quadri elettrici
Slotted cable trunking systems for installation in cabinets

Concessionario | Licence Holder

BOCCHIOTTI SPA
PIAZZA DANTE 8
16121 GENOVA GE

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

99000389 CLBOCC.C02LCBOCC+2 16011 ARENZANO

GE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50085-1 - I Ed. 1997
EN 50085-2-3 - I Ed. 1998
e quindi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23 CEE e 93/68 CEE

Standards

EN 50085-1 - I Ed. 1997
EN 50085-2-3 - I Ed. 1998
therefore according to essential requirements of the L.V.D. 73/23 and 93/68 EEC

CE
marking

Rapporti | Test Reports

02F99A0026

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie | Series **T1-E**
Classificazione temperature | Temperatures classification **2-1** $-5 \div +60^{\circ}\text{C}$
Materiale | Material **isolante / non-metallic**
Resistenza alla propagazione della fiamma | Resistance to flame propagation **non propagante / non-flame propagation**
Smontabilità dei coperchi | Access cover retention **senza attrezzo / without tool**
Tipo di posa | Mounting system **verticale-orizzontale / vertical-horizontal**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.A008QA

Marca | Trade mark **B-IBOCO**
Rif. di tipo | Type ref. **vedere allegato / see enclosed**
Dimensioni | Dimensions **vedere allegato / see enclosed**

