

Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets

Eco-Line Comfort Switch

Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Fußschalter.

- Zum bequemen Ein- und Ausschalten elektrischer Geräte mit dem externen Fußschalter, während die Steckdosenleiste unsichtbar hinter dem Schreibtisch oder Schrank liegt.
- Robuster Fußschalter mit Kontroll-Leuchte.
- Sicher und Strom sparend durch 2-polige Abschaltung.
- 1,5 m flexible Steuerleitung zum externen Fußschalter.
- 2 m belastbare Netzversorgungsleitung.
- 6 Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Belastbar bis 16 A/3680 W.

Eco-Line Comfort Switch

Multi-way extension socket with comfortable, external foot switch.

- For easy and comfortable on/off switching of all electrical appliances connected by the external foot-operated switch, while the socket outlet remains invisible under the desk or behind the cupboard.
- Robust foot switch with control light.
- Safe and energy efficient through 2-pole disconnection.
- 1.5 m flexible control cable to the external foot switch.
- 2 m loadable mains cable.
- 6 childproof sockets arranged at a practical 45° angle.
- Max. loading of 16 A/3680 W.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Farbe Colour
1 15945 0 516	174492	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	39 cm	6	Silber / Silver

Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets

Eco-Line mit Schalter und 1,5 mm² Ø Kabel

Mit größerem Kabeldurchmesser gemäß erhöhtem EU-Standard von 2010!

- Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.
- Schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Eco-Line with switch and 1,5 mm² Ø cable

Larger cable diameter in accordance with the enhanced EU-standard of 2010!

- Standard extension socket in attractive colours and of exceptional quality.
- The well positioned sockets enable you to connect angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With childproof sockets.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Farbe Colour
3-fach, 1,5 m Kabel, mit Aufhängehaken / 3-way, 1,5 m cable, with hanging hook							
1 15232 0 015	249343	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Weiß / White
1 15230 0 015	249336	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Schwarz / Black
1 15235 0 015	249350	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Lichtgrau / Light Grey
3-fach, 3 m Kabel / 3-way, 3 m cable							
1 15232 0 400	101290	10	3 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Weiß / White
1 15230 0 400	101276	10	3 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Schwarz / Black
1 15233 0 400	101313	10	3 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Blau / Blue
3-fach, 5 m Kabel / 3-way, 5 m cable							
1 15292 0	081578	10	5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Weiß / White
1 15290 0	081561	10	5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Schwarz / Black
1 15293 0	081585	10	5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Blau / Blue

Multi-way-Extensions
Surge Protection
Power Distribution
Lighting
Home Security & Safety
Home, Workshop, DIY
Ladders and Trestles
Advertising medium

Steckdosenleisten, Tischsteckdosen
Überspannungsschutz
Stromverteilung
Leuchten, Strahler und Leuchtmittel
Haus- und Sicherheitstechnik
Geräte für Werkstatt, Haus und Garten
Arbeitsböcke und Steigergeräte
Werbemittel