

F

E

D

C

B

A

F


E

D


C

B

A



ハウジング (ナイロン66、UL94V-2)
HOUSING (NYLON 66, UL94V-2)





ターミナル (黄銅、銅下付錫メッキ)
TERMINAL (BRASS, TIN OVER COPPER PLATE)

注記
NOTE

- 端回路リブ付き
RIB STICK TO END CIRCUIT
- () 内寸法は参考値とする。
() DIMENSION IS FOR REFERENCE

断面 C-C
SECT. C-C



基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED PC BOARD HOLE DIMENSION

4と5の間 BETWEEN 4 AND 5	43.56 $\pm$ 0.25	47.42	26-01-1128	5145-12BH	12
5と6の間 BETWEEN 5 AND 6	35.64 $\pm$ 0.25	39.50	26-01-1108	5145-10BH	10
4と5の間 BETWEEN 4 AND 5	31.68 $\pm$ 0.2	35.54	26-01-1098	5145-09BH	9
4と5の間 BETWEEN 4 AND 5	27.72 $\pm$ 0.2	31.58	26-01-1088	5145-08BH	8
—	23.76 $\pm$ 0.2	27.62	26-01-1078	5145-07BH	7
—	19.80 $\pm$ 0.2	23.66	26-01-1068	5145-06BH	6
—	15.84 $\pm$ 0.15	19.70	26-01-1058	5145-05BH	5
—	11.88 $\pm$ 0.15	15.74	26-01-1048	5145-04BH	4
—	7.92 $\pm$ 0.15	11.78	26-01-1038	5145-03BH	3
—	3.96 $\pm$ 0.1	7.82	26-01-1028	5145-02BH	2
中央フック位置 CENTER HOOK	B	(A)	PART NO.	MATERIAL NO.	数量 NO. OF CKTS.

MODEL NO. 5145-NBH

材料ハウジング:ナイロン66、UL94V-2
MATERIAL HOUSING:NYLON 66, UL94V-2
ターミナル:黄銅、銅下付錫メッキ、0.254 t
TERMINAL:BRASS, TIN OVER COPPER PLATE 0.254 t

REVISED

EC NO: J2009-0510

DRWN:NAKAMURAA

CHKD:T. HARIYAMA

APPR:NUKITA

2008/12/08

2008/12/08

2009/01/13

DESCRIPTION

REV

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER

10 OVER 30 UNDER

30 OVER

ANGULAR

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

± ---

± ---

± ---

± --- °

DIMENSION STYLE
MM ONLY

DRAWN BY
S. ANDO

CHECKED BY
M. FUKUSHIMA

APPROVED BY
M. ENOMOTO

MATERIAL NO.
SEE TABLE

DATE
'96/5/24

DATE
'96/5/24

DATE
'96/5/24

SIZE
A3

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX
INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

SCALE
4:1

DESIGN UNITS
METRIC

THIRD ANGLE
PROJECTION

TITLE
KK3.96 SOLDER REC HSG
ASSY

MOLEX



MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO.
SD-5145-001


SHEET NO.
1 OF 1

NOTE.

DIMENSION SHOWN IN () ARE REFERENCE.


PART No. 26-01-1**8
ENG. No. SD-5145-NBHCENTER HOOK
(SEE CHART)

HOUSING (NYLON 66, UL 94V-2)



SECTION C-C

RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE DIM.



5145-14BH	26-01-1148	14	51.48 ^{+0.30}	55.4	586, 9x10
5145-07BH	26-01-1078	7	23.76 ^{+0.20}	27.62	"
5145-3BH	NOT TOOLED	15	55.44 ^{+0.30}	59.30	586, 108/11
-12BH	26-01-1128	12	43.56 ^{+0.25}	47.42	485, 8x9
-10BH	1108	10	35.64 ^{+0.25}	37.50	586
-09BH	1098	9	31.63 ^{+0.20}	35.54	485
-08BH	1088	8	27.72 ^{+0.20}	31.58	485
-06BH	1068	6	19.80 ^{+0.20}	23.66	"
-05BH	1058	5	15.84 ^{+0.15}	17.70	"
-04BH	1048	4	11.88 ^{+0.15}	13.74	"
-03BH	1038	3	7.92 ^{+0.15}	11.78	"
5145-02BH	26-01-1028	2	3.96 ^{+0.10}	7.82	"
ENG NO	PART NO	No. OF CKT	A DIM.	(B) DIM.	CENTER HOOK LOCATION

DIMENSION SHOWN METRIC/INCH
指示寸法UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE
指示公差0.00 ±0.08
0.25 ±0.25
0 ±0.40DO NOT SCALE DRAWING.
図面の実測を要すること

DRWG.

DSN'D

CHK'D

APP'D

TITLE KK 3.96 SOLDER
REC. HSG. ASSY

MOLEX(JAPAN) CO., LTD.

日本モレックス株式会社

558, FUKAMI, YAMATO, KANAGAWA, JAPAN

PART No.

26-01-1**8

ENG. No.

SD-5145-NBH

SIZE

A

REV.

G

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

本図面は日本モレックス社の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。