






注記
NOTES

I. 使用材料 MATERIAL

ハウジング : 46ナイロン, UL94V-0
HOUSING : 46NYLON, UL94V-0
アクチュエータ : PPS, UL94V-0
ACTUATOR : PPS, UL94V-0
ターミナル : リン青銅, ニッケル下地 銅ビスマスメッキ (t=0.2)
TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE, TIN-BISMUTH OVER NICKEL PLATING (t=0.2)
金具 : 銅合金, ニッケル下地 銅メッキ (t=0.25)
FITTING NAIL: COPPER ALLOY, TIN OVER NICKEL PLATING (t=0.25)


△ パターンはくり止め用金具
FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF P.C.B. PATTERN.

3. エンボステープ梱包時は、アクチュエータがロックした状態とする。
IN THE PACKAGE, ACTUATOR OF PART NO. 52396-**19 SHOULD BE LOCKED.
4. ソルダータール部のズレ量及び金具 (補強板) のズレ量は基準面 [F] に対し、上方向 0.1MAX. 下方向に 0.1MAX. とする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAILS AND FITTING NAILS FROM [F] UPPER DIRECTION 0.1 MAX. LOWER DIRECTION 0.1 MAX.



△ 偶数極に適用。
APPLY FOR EVEN CIRCUIT.

6. 本製品は52396-**17の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52396-**17.



19.575	18.125	23.575	52396-3019	30
18.95	17.5	22.95	-2919	29
17.075	15.625	21.075	-2619	26
16.45	15	20.45	-2519	25
15.825	14.375	19.825	-2419	24
15.2	13.75	19.2	-2319	23
14.575	13.125	18.575	-2219	22
13.325	11.875	17.325	-2019	20
12.075	10.625	16.075	-1819	18
11.45	10	15.45	-1719	17
10.825	9.375	14.825	-1619	16
10.2	8.75	14.2	-1519	15
9.575	8.125	13.575	-1419	14
8.95	7.5	12.95	-1319	13
8.325	6.875	12.325	-1219	12
7.7	6.25	11.7	-1119	11
7.075	5.625	11.075	-1019	10
6.45	5	10.45	-0919	9
5.825	4.375	9.825	-0819	8
5.2	3.75	9.2	-0719	7
4.575	3.125	8.575	52396-0619	6
C	(B)	A	MATERIAL NO.	CKT.NO.

MODEL NO. 52396-**19

材料 MATERIAL
注記参照 SEE NOTES

仕上げ FINISH
注記参照 SEE NOTES

適用電線範囲 WIRE RANGE
被覆外径 INS. RANGE

DRAWN BY 04/05/10 Y.WADA
CHK'D BY 04/05/10 M.SASAO
APP'D BY 04/05/10 M.SASAO
DR. CHK. 日付 DATE

MOLEX-JAPAN CO., LTD.
日本モレックス株式会社


REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
0.625 FPC CONN.Z.I.F. FOR SMT R/A(BOTTOM CONTACT) -LEAD FREE-

DWG. NO. (SHEET 1 OF 3) REV
SD-52396-009 0

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 30 未満 UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR
REVISION RECORD
DR. CHK. 日付 DATE



ENG. NO. SD-52396-010

EDP NO. —


MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8 7 6 5 4 3 2 1


注記
NOTES

1. 製品番号 52396-***19 の梱包状態はアクチュエータがロックした状態とする。
詳細寸法については図面 SD-52396-009 を参照下さい。
IN THE PACKAGE,ACTUATOR OF PART NO.52396-***19 SHOULD BE LOCKED
RE DETAILED DIMENSIONS,SEE SD-52396-009
2. 梱包数量：1000個／リール
NUMBER OF CONNECTORS:1000PCS/REEL
3. リードテープ長さ
LEAD TAPE LENGTH

トップテープリーダー部 TOP TAPE LEADER PART
トップテープ未接着部 TOP TAPE NON-BONDED PART





4. トップテープの剥離強度：0.1N～1.3N {10gf～130gf} (剥離方向は下図参照)
尚、本規格値は、出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: 0.1N～1.3N {10gf～130gf}
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION



5. 材料 (MATERIAL)
キャリアテープ (CARRIER TAPE)：ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOPTAPE)：PET, PE, PEF
リール (REEL)：ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYRENE (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

6. 本製品は52396-***90の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52396-***90.



DETAIL "G"

MODEL NO.		52396-***70	
MATERIAL		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		EDP. NO.	
適用電線範囲 WIRE RANGE		ENG. NO. (SHEET 1 OF 3)	
被覆外径 INS. RANGE		REV	
DRAWN BY '04/05/10 Y.WADA		TITLE 名称	
CHK'D BY '04/05/10 M.SASAO		0.625 FPC Conn ZIF SMT R/A	
APP'D BY '04/05/10 M.SASAO		Embstp Pkg -LEAD FREE-	
尺度 SCALE			
角 度 ANGLE			
30 以上 OVER			
10 以上 OVER 30 UNDER			
10 未満 UNDER			
一般公差 GENERAL TOLERANCES			
REVISION RECORD			
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			

