




Standardausführung:
standard versions:

V42254-A2115-C***
V42254-A2117-C***
V42254-A2315-C***
V42254-A2317-C***
V42254-A2415-C***
V42254-A2417-C***
V42254-A2515-C***
V42254-A2517-C***



Sachnr. ordering code V42254-A2*1*-	Polzahl No. of contacts	dimension Maß	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
C*09	09		31.19	16.79	25.0 ± 0.12 -0.13	8.23	12.93	2.74	6.12	19.53	10.97	10.46	7.72	7.6	2
C*15	15		39.52	25.12	33.3 ± 0.15 -0.1	8.23	12.93	2.74	6.12	27.76	10.97	10.46	7.69	15.2	4
C*25	25		53.42	38.84	47.04 ± 0.13 -0.13	8.23	12.93	2.76	5.99	41.53	10.97	10.57	7.65	26.6	7
C*37	37		69.7	55.3	63.5 ± 0.13 -0.13	8.23	12.93	2.76	5.99	57.96	10.97	10.57	7.65	41.8	11
C*50	50 ²⁾		67.31	52.68	61.1 ± 0.14 -0.11	11.07	15.75	2.76	5.99	55.58	13.82	10.57	10.45	41.8	11

Anforderungsstufe / performance level ¹⁾

V42254-	P	Q
A211*-+***	3.2	3.2
A231*-+***	5.55	5.55
A241*-+*** ³⁾	1.55	1.55
A251*-+*** ³⁾	13.65	14.05

dargestellt wird die 9-polige Ausführung
drawn is the 9-contacts version

- 1) nach DIN 41652 T.2 und T.4
- 2) Bemerkung: 50-polig: dreireihig
- 3) nicht für 50-polig
- 4) keine TE-Beschriftung bei:
V42254-A2*17-C*** V42254-A2*18-C***
V42254-A2122-C*** V42254-A2142-C***
V42254-A2132-C*** V42254-A2152-C***
V42254-A2133-C*** V42254-A2153-C***
- 5) Rille zur optischen Erkennung der Bolzentypen mit M3-Gewinde
- 6) Blechteile örtlich herunter gedrückt
- 7) Nur bei Ausführung mit Lötstiftlänge P = 3,2mm
- 8) Sicke nur bei den 4 äußeren Masselötstielen.

- 1) according to DIN 41652 p.2 and p.4
- 2) note: 50-contacts version: 3 contact rows
- 3) not for 50-contacts version
- 4) no TE-marking for:
V42254-A2*17-C*** V42254-A2*18-C***
V42254-A2122-C*** V42254-A2142-C***
V42254-A2132-C*** V42254-A2152-C***
V42254-A2133-C*** V42254-A2153-C***
- 5) groove in the stud bolts with M3 thread (visual recognition)
- 6) shells pressed down locally
- 7) only for versions with soldering-pin length of P = 3,2mm
- 8) only the four corner grounding soldering-pins have a rib



TE Connectivity



DIMENSIONS
IN MM

SCALE 2:1

WEIGHT

MATERIAL

PART NAME Sub-D Loetstiften gerade
Stiftleiste mit Schirmfiederung
D-Sub straight soldering pins
male connector with grounding fingers

PART NO. V42254-A2***-C***-*-27
SHT. 1+

REV.	CHANGE ORDER	DATE	APP.	Customer Drawing Nr. C-7-1393483-3
E	ECO-12-004885	03MAY12	CWR	
D3	ECR-10-026542	30MAY11	HMR	
D2	ECR-11-001872	11MAY11	KMA	
D1	ECR-10-019447	23DEC10	KMA	
D	ECR-10-017690	31AUG10	KMA	
C1	ECO-10-000445	12JAN10	AEG	
C	ECR-06-029564	18 DEC 06	JvdH	

Customer Drawing Nr. C-7-1393483-3



OF 8

mit Gewindebolzen:
with screwlock stud bolts:

M3: 4-40 UNC:
V42254-A2119-C***
V42254-A2319-C***
V42254-A2419-C*** 3)
V42254-A2519-C*** 3)

V42254-A2116-C***
V42254-A2316-C***
V42254-A2416-C*** 3)
V42254-A2516-C*** 3)
V42254-A2118-C***
V42254-A2318-C***
V42254-A2418-C*** 3)
V42254-A2518-C*** 3)

Verdrehsicherheit ≥ 70 Ncm
torque retention ≥ 70 Ncm





mit Stop-Mutter/Gewindeeinsatz:
with thread:

M3: 4-40 UNC:
V42254-A2114-C***
V42254-A2314-C***
V42254-A2414-C*** 3)
V42254-A2514-C*** 3)


V42254-A2112-C***
V42254-A2312-C***
V42254-A2412-C*** 3)
V42254-A2512-C*** 3)

Verdrehsicherheit ≥ 130 Ncm
torque retention ≥ 130 Ncm



mit Stop-Mutter (für 9-, 15-, 25- u. 37-pol Ausführung):
with self locking press-in nuts (for 9-, 15- 25- and 37-contacts versions):


mit Gewindeeinsatz (für 50-pol Ausführung):
with thread insert (for 50-contacts version):



Erläuterungen: Seite 1
dargestellt wird die 9-polige Ausführung
remarks: see page 1
drawn is the 9-contacts version

Leiterplattenbohrung
PCB layout


für 50-polige Ausführung
for 50-contacts version



Polzahl No. of contacts	n	Abmessungen in mm dimensions in mm		
		C	T	X
9	4	25.0	10.96	2.74
15	7	33.3	19.18	2.74
25	12	47.04	33.12	2.76
37	18	63.5	49.68	2.76
50	16	61.1	44.16	2.76



TE Connectivity



SCALE 2:1

WEIGHT

MATERIAL

PART NAME Sub-D Loetstiften gerade
Stiftleiste mit Schirmfiederung
D-Sub straight soldering pins
male connector with grounding fingers

PART NO. V42254-A2***-C***-*-27
SHT. 2+

DATE	01.03.90
NAME	Embo
DEP.	PE Com PE&SE
TOLERANCE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE	
REV.	CHANGE ORDER
DATE	
APP.	

Customer Drawing Nr. C-7-1393483-3



OF 8

THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY TO TYCO ELECTRONICS CORPORATION AND ITS WORLDWIDE SUBSIDIARIES AND AFFILIATES. IT MAY NOT BE DISCLOSED TO ANYONE, OTHER THAN TYCO ELECTRONICS PERSONNEL, WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM TYCO ELECTRONICS CORPORATION, HARRISBURG PENNSYLVANIA USA


PROPRIETARY:

mit Masselötstiften:
with grounding soldering pins: 3)

V42254-A2215-C***
V42254-A2217-C***
V42254-A2815-C***
V42254-A2817-C***



V42254-	P
A221*-+***	3.2
A281*-+***	5.55



Sachnr. ordering code V42254-A2*1*-	Polzahl No. of contacts	dimension Maß	
		R	S
C*09	09	30.4	12.4
C*15	15	38.8	12.4
C*25	25	52.7	12.4
C*37	37	69.1	12.4

Anforderungsstufe / performance level 1)



Erläuterungen: Seite 1
dargestellt wird die 9-polige Ausführung
remarks: see page 1
drawn is the 9-contacts version

		SCALE 2:1		WEIGHT	
LOC GW		DIMENSIONS IN MM		MATERIAL	
DATE	01.03.90	PART NAME Sub-D Loetstiften gerade Stiftleiste mit Schirmfiederung D-Sub straight soldering pins male connector with grounding fingers			
NAME	Embo				
DEP.	PE Com PE&SE				
TOLERANCE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE		PART NO.		SHT. 3 +	
REV. CHANGE ORDER		DATE		APP. Customer Drawing Nr. C-7-1393483-3	
SEE SHEET 1		SEE SHEET 1		V42254-A2***-C***-*-27	
OF 8					


mit Distanzbolzen :
with distance bolts: 7)

V42254-A2120-C***
V42254-A2122-C***

Verdrehsicherheit ≥ 20 Ncm
torque retention ≥ 20 Ncm





Montageart
mounting type




mit Gewinde- und Distanzbolzen
with screwlock stud bolts and distance bolts: 7)

	Gewindebolzen screwlock stud bolts	Distanzbolzen distance bolts
V42254-A2130-C***	M3	M3
V42254-A2131-C***	4-40 UNC	M3
V42254-A2132-C***	M3	M3
V42254-A2133-C***	4-40 UNC	M3

Verdrehsicherheit ≥ 80 Ncm
torque retention ≥ 80 Ncm



Einzelheit A (5:1)
detail A



Erläuterungen: Seite 1
dargestellt wird die 9-polige Ausführung
remarks: see page 1
drawn is the 9-contacts version

		SCALE 2:1		WEIGHT	
		MATERIAL			
DATE 01.03.90 NAME Embo DEP. PE Corn PE&SE		PART NAME Sub-D Loetstiften gerade Stiftleiste mit Schirmfiederung D-Sub straight soldering pins male connector with grounding fingers			
		PART NO. V42254-A2***-C***-*-27			
TOLERANCE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE		SHT. 5+			
REV. E	SEE SHEET 1	Customer Drawing Nr. C-7-1393483-3			
REV. D3	SEE SHEET 1	OF 8			
REV.	CHANGE ORDER	DATE	APP.		

V 4 2 2 5 4 - A 2 * * * - C * * *

Anschlußausführung // connection type	
1	Lötstiftlänge 3.2mm // soldering pin length 3.2mm
2	Lötstiftlänge 3.2mm // soldering pin length 3.2mm mit Messelötstiften 1) // with grounding soldering pins
3	Lötstiftlänge 5.55mm // soldering pin length 5.55mm
4	Lötstiftlänge 1.55mm 1) // soldering pin length 1.55mm 1)
5	Lötstiftlänge 14.05mm 1) // soldering pin length 14.05mm 1)
8	Lötstiftlänge 5.55mm // soldering pin length 5.55mm mit Messelötstiften 1) // with grounding soldering pins 1)

	Steckerart // connector type
C	Stiftleiste mit Schirmfiederung // male connector with grounding fingers

	Kontaktbarfläche / Kontaktart // contact surface / contact type
1	Anforderungsstufe 1 / gerollte Kontakte // performance level I / rolled contacts
2	Anforderungsstufe 2 / gerollte Kontakte // performance level II / rolled contacts

Polzahl // no. of contacts	
09	9-polig // 9-contacts
15	15-polig // 15-contacts
25	25-polig // 25-contacts
37	37-polig // 37-contacts
50	50-polig // 50-contacts

PERFORMANCE LEVEL 2 CONTACT FINISH: Au OR Au FLASH OVER PdNi

Steckverbinderunterscheidung // connector hardware

1*

Standardausführung + Ausführung mit Gewindeeinsatz oder Gewindebolzen standard version + version with thread insert or screwlock stud bolts			
	mit TE- Beschriftung auf Blechteil with TE- marking on the shell	mit Stop- mutter with thread insert	mit Gewinde- bolzen with screwlock stud bolts
12	ja // yes	4-40UNC	nein // no
14	ja // yes	M3	nein // no
15	ja // yes	nein // no	nein // no
16	ja // yes	nein // no	4-40UNC
17	nein // no	nein // no	nein // no
18	nein // no	nein // no	4-40UNC
19	ja // yes	nein // no	M3

2*

Ausführung mit Distanzbolzen version with distance bolts		
	Distanzbolzen distance bolts	mit TE- Beschriftung auf Blechteil with TE- marking on the shell
20	M3	ja // yes
22	M3	nein // no

3*

Ausführung mit Gewindebolzen und Distanzbolzen version with screwlock stud bolts and distance bolts			
	mit Gewinde- bolzen with screwlock stud bolts	mit Distanz- bolzen with distance bolts	mit TE- Beschriftung auf Blechteil with TE- marking on the shell
30	M3	M3	ja // yes
31	4-40UNC	M3	ja // yes
32	M3	M3	nein // no
33	4-40UNC	M3	nein // no

4*


Ausführung mit Distanzbolzen mit Clip version with distance bolts and grounding socket		
	mit Distanz- bolzen with distance bolts	mit TE- Beschriftung auf Blechteil with TE- marking on the shell
40	M3 + Clip grounding socket	ja // yes
41	4-40UNC + Clip grounding socket	ja // yes
42	M3 + Clip grounding socket	nein // no

5*

Ausführung mit Gewindebolzen und Distanzbolzen mit Clip version with screwlock stud bolts and distance bolts and grounding socket			
	mit Gewinde- bolzen with screwlock stud bolts	mit Distanz- bolzen with distance bolts	mit TE- Beschriftung auf Blechteil with TE- marking on the shell
50	M3	Clip grounding socket	ja // yes
51	4-40UNC	Clip grounding socket	ja // yes
52	M3	Clip grounding socket	nein // no
53	4-40UNC	Clip grounding socket	nein // no

THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY TO TYCO ELECTRONICS CORPORATION AND ITS WORLDWIDE SUBSIDIARIES AND AFFILIATES. IT MAY NOT BE DISCLOSED TO ANYONE, OTHER THAN TYCO ELECTRONICS PERSONEL, WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM TYCO ELECTRONICS CORPORATION, HARRISBURG PENNSYLVANIA USA.

1) nicht für 50-polig
2) nur für Lötstiftlänge 3.2mm
1) not for 50-contacts version
2) not for soldering pin length 3.2mm

 TE Connectivity			SCALE	WEIGHT
			MATERIAL	
DATE	01.03.90	PART NAME Sub-D Lötstiften gerade Stiftleiste mit Schirmfiederung D-Sub straight soldering pins male connector with grounding fingers		PART NO. V42254-A2***-C***-27
NAME	Embo			
APP.	PE Com PE&SE	TOLERANCE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE		SH. 7+
REV.	CHANGE ORDER	DATE	APP.	Customer Drawing Nr. C-7-1393483-3
SEE SHEET 1		SEE SHEET 1		OF 8

PROPRIETARY:

1 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISI