




LOC	DIST	REV	DATE	OWN	APPV
A1	-	A	29 JUL 2013	AS	CE


13 DELIVERY CONDITION AS SHOWN
 Lieferzustand wie gezeigt



NOTES
 Bemerkungen



- 1 DEUTSCH LOGO
DEUTSCH Logo
- 2 DEUTSCH PART-NO
DEUTSCH Teil-Nr.
- 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4 BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG
Schuetztgut im Plastikbeutel
- 5 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS
NOT COVER BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren liegt
nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
- 6 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 7 FOR HEAT-SHRINK TUBING AND TUBE WITH TIE WRAP
Fuer Schrumpfschlauch und Schlauch mit Kabelschelle
- 8 STRAIN RELIEF FOR SHEATED CABLES
Zugentlastung fuer Mantelkabel
FROM / von Ø6.8 UP TO / bis Ø8.2
- 9 FOR CORRUGATED TUBES: NW 6/7.5/8.5/10
Fuer Wellrohre: NW 6/7.5/8.5/10
- 10 MOULD CAVITY MARKING (IF NECESSARY)
Nestmarkierung (falls notwendig)
- 11 CAVITY MARKING
Kammerbezeichnung
- 12 MATED WITH ALL MODIFICATION OF DT06-4S
(WITHOUT ANY WELDED / MOUNTED PARTS)
Passend zu allen Varianten von DT06-4S
(ohne verschweißte / montierte Teile)
- 13 BASED ON THE HINGE MECHANISM OF THE CAP,
THE DELIVERY CONDITION CAN BE DIFFERENT
TO THE SHOWN STATUS.
Basierend auf dem Klappmechanismus der Kappe, kann der
Lieferzustand von der dargestellten Ansicht abweichen.

SECTION A-A
 Schnitt
 SCALE 5:1
 Maßstab




L+ = ADD LENGTH OF CORRUGATED TUBE
 = Zus. Länge des Wellrohres

CLOSED (MOUNTED) CONDITION AS SHOWN
 Geschlossener (montierter) Zustand wie gezeigt



SCALE 1:1
 Maßstab



SCALE 1:1
 Maßstab

ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	WEIGHT (g)	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM
1011-264-0405	A	7.08	NYLON 6/6	BLACK schwarz	COVER WITH STRAIN RELIEF Kappe mit Zugentlastung	1

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-NO. ENTRIES TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1992-11 SHALL APPLY. Feinmaßtoleranzen nach DIN 16901-10. Es gilt die Ausgabe 1992-11.	
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS ACC. TO ISO 8015
1. HOLE 2. HOLE 3. HOLE 4. HOLE 5. HOLE 6. HOLE 7. HOLE 8. HOLE 9. HOLE 10. HOLE 11. HOLE 12. HOLE 13. HOLE	±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
FINISHES OR SURFACES FINISHFLÄCHEN/PARBE siehe Tabelle	SEE TABLE siehe Tabelle
WEIGHT GEWICHT	SEE TABLE
Customer Drawing	

		NAME	
		COVER, DT06-4S-BS090 Kappe, DT06-4S-BS090 BACKSHELL STRAIGHT (90 DEGREE)	
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO.	RESTRICTED TO
A1	00779	1011-264-0405	NON-FUER
Customer Drawing		SCALE	REV
/KUNDENZEICHNUNG		MASSSTAB	A