








Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved




**Lochbild**  
*Board drillings*

alle Löcher  
all holes



Bohrlochdurchmesser:  $\phi 0,7 \pm 0,02$  mm  
Lochdurchmesser (mit Oberfläche):  $\phi 0,6 \pm 0,05$  mm  
drill hole dia.:  $\phi 0,7 \pm 0,02$  mm  
through hole dia. (after plating):  $\phi 0,6 \pm 0,05$  mm



17 22 125 4102	—	min. 0,76 $\mu$ m (30 $\mu$ m) Au über/over min. 1,27 $\mu$ m (50 $\mu$ m) Ni
17 22 125 2102	2	Au über/over Ni
17 22 125 1102	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

		Techn. Character.		Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances siehe / see IEC 61076-4-101	
29412	07.05.01	Lk	Stand.		
28494	19.09.00	Koe			
25016					
Mod.	Dat.	Name	HARTING KGaA D-32339 ESPELKAMP		
					TB 17 22 125 x102 Sub.