




10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


回路番号 1
CIRCUIT NO.1





SECT. J-J



基板取付穴推奨寸法 (マウント面) (t=1.6)
RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE DIMENSION
(MOUNTING SIDE) (SCALE 5:1)



2極の場合
IN CASE OF 2CKT.



注記 NOTES

- 偶数極品に適用。
APPLIES ONLY TO EVEN NO. CKT. SIZES.
- 嵌合相手: 51102, 51103 シリーズ
MATES WITH: 51102, 51103 SERIES.
- 累積ピッチの許容差は、20ピッチで ±1.0mm とする。
ACCUMULATED TOLERANCE IS TO BE ±1.0mm PER 20 PITCH.
- 粘着テープは、台紙からはみ出さないこと。
THE ADHESIVE TAPE SHOULD NOT BE PROTRUDED FROM THE BASE TAPE.
- リード線の曲がりの許容差は 1mm MAX. とする。
CAMBER OF THE LEADS: 1mm MAX.
- 測定位置は、コネクタの先端とする。
INCLINED POSITION FROM THE CENTER-LINE, SHOULD BE 1mm MAX. MEASURING SHOULD BE DONE, USING THE TOP OF BASE TAPE AS DATUM.
- 測定位置は、台紙の上端とリード線の中心線との間隔とする。
DIM. 3.85 AND DIM. 5 SHOULD BE MEASURED ON THE TOP OF BASE TAPE. DIMENSIONS ARE A SPACING BETWEEN THE CENTER-LINES.

300	6.25	25.4	22.4	20.7	17.5	53426-0890	8
	5	↑	19.9	18.2	15	↑	-0790
	3.75	↓	17.4	15.7	12.5	↓	-0690
	2.5	↓	14.9	13.2	10	↓	-0590
	1.25	25.4	12.4	10.7	7.5	↓	-0490
700	0	12.7	9.9	8.2	5	↓	-0390
	—	12.7	7.4	5.7	2.5	↓	53426-0290
包装数量/箱 QTY/CARTON	E	D	C	B	A	MATERIAL NO. 極数 MODEL NO. 53426-xx9x 極数	2

注記 NOTES

- 製品型番の下1桁は色を表す。
LAST DIGIT OF PART NUMBER INDICATES COLOR.
O: 白 WHITE

SECT. J-J

REVISED
EC NO: J2009-0576
DRWN: MAKURAA 2008/12/16
CHKD: T. HARUYAMA 2008/12/16
APPR: NUKITA 2009/01/19

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3

ANGULAR ±3 °
DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE
MM ONLY

DRAWN BY K. TOJO	DATE 1993/05/24
CHECKED BY K. ASAKAWA	DATE 2001/11/13
APPROVED BY T. YAMAGUCHI	DATE 2001/11/13

MATERIAL NO.
SEE TABLE

SCALE
3:1

DESIGN UNITS
METRIC

THIRD ANGLE
PROJECTION

2.5 W/B CONN WAFER ASSY
R/A RADIAL TAPING
-LEAD FREE-

MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO.
SD-53426-002

SHEET NO.
1 OF 2

F

E

D

C

B

A

F


E

D


C

B


A




(2 極)
(2 CKT.)




(3 極)
(3 CKT.)




(4 極)
(4 CKT.)




(5 極)
(5 CKT.)



(6 極)
(6 CKT.)





(7 極)
(7 CKT.)




(8 極)
(8 CKT.)

極数別テーピング状態図
CKT. TAPING FORM




CKT.NO.1 マーク側
CKT.NO.1 MARK SIDE



竹串
BAMBOO SKEWERS

包装状態図
PACKAGING FORM



ミシン目
PERFORATION

ポリウレタン
POLY-URETHANE

ミシン目
PERFORATION

注 記 NOTES

- 包装形態はつづら折りで箱詰め。
RADIAL TAPE IS FOLDED AND PILED IN THE CARTON.
- テーピングの両端には、5個以上の送り穴を設けること。
BOTH ENDS OF TAPING, MORE THAN 5 FEEDING HOLES SHOULD BE PROVIDED.
- コネクタの欠落数は、D 寸法 (SHEET 1 OF 2 参照) が 12.7 の場合連続3個まで、25.4 の場合1個とする。(折り目ごとの1個抜きも含む)
ALLOWABLE NUMBERS OF CONSECUTIVE MISSING CONNECTORS:
FOR CONNECTORS WHERE D=12.7,=3(REFER TO SHEET 1 OF 2)
FOR CONNECTORS WHERE D=25.4,=1
- 台紙の継ぎ目のずれは、いかなる方向からも ±0.3mm 以内とする。
MISMATCHED JOINT OF THE BASE TAPE SHOULD BE KEPT WITHIN ±0.3mm IN EVERY DIRECTIONS.
- 図中以外の項目は、日本工業規格 JIS C0805 * 電子部品のテーピング * を適用。
ITEMS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, JIS C 0805 (TAPING OF ELECTRONIC COMPONENTS) SHOULD BE APPLIED.

REVISED EC NO.: J2009-0576 DRAWN: NAKAMURA CHKD: T. HARUYAMA APPR: NUKITA	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY K. TOJO	DATE 1993/05/24	TITLE 2.5 W/B CONN WAFER ASSY R/A RADIAL TAPING -LEAD FREE-				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY K. ASAKAWA	DATE 2001/11/13					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY T. YAMAGUCHI	DATE 2001/11/13	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO. SEE CHEET 1						
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				