

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG

1997

HA.32

MATED WITH:
PASSEND ZU:

LOC

AI

DIST

-

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A1	Zeichnung erstellt	09.10.1997	GG	ST
	B1	Zeichnung überarbeitet, PN's ergänzt Eg00-1744-98; Eg00-1806-98	01.11.98	SR	AK
	C1	Hut und Pg Verschraubung 21,29 wird ersetzt durch Zwischenstutzen Pg21 u. 6-Kt Pg21 Eg00-1039-99	26.05.99	SR	SM
	C2	REVISED PER ECO-09-024717	06NOV09	KK	AEG

1;2

6

3

4.5

82

Notes,
1 Material: Housing: aluminium diecasting alloy
Seals:
2 Surface: Varnish- grey
- aluminium oxid +
Varnish black
3 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS
STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

Bemerkungen,
1 Material: Gehäuse: Alu-Druckguß-Legierung
Dichtungen: Neoprene
2 Oberfläche: Lackierung - grau
- Aluminium-oxid-Schicht +
Lackierung schwarz

3

1

2

60

56

1

2

OBSOLETE	OBSOLETE	OBSOLETE								
1	-	1	-	Zwischenstutzen 6-Kt Pg 21	Messing	vernickelt	-	6		
4	-	4	-	Vs-Bügelbolzen	V2A	-	-	5		
-	4	-	4	Vs-Bügelbolzen	Stahl	verzinkt	blau	4		
-	1	-	1	Zwischenstutzen Pg 21	Messing	vernickelt	-	3		
1	-	1	-	Steckergehäuse HA.32.Pg.121	Aluminium/ALU	aluminium oxid	black/schwarz	2		
-	1	-	1	Steckergehäuse HA.32.Pg.121	Aluminium/ALU	-	grey/grau	1		
2-1	1-1	2-6	1-6	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	SURFACE / OBERFLÄCHE	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN	
HA-K.32.STS-VS.121.Z	HA.32.STS-VS.121.Z	HA-K.32.STS.121.Z	HA.32.STS.121.Z	ORDERING TEXT / BESTELLTEXT	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELNS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN Gräf 09.10.1997 CHK Schnurpfeil 16.10.1997			AMP HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany
				DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN ISO 8015 DIN 2768 - mH -E DIN 16901 - 140		APVD -		NAME HOOD STECKERGEHÄUSE HA.32.Sts.121.Z	
					ANGLES /WINKEL #- FINISH /OBERFLÄCHE/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -			
				MATERIAL			APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -			
						WEIGHT GEWICHT -		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. A3 00779 C-1102154		RESTRICTED TO NUR FUER -
						CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		MASSSTAB 1:1 BLATT 1 OF 1 REV C2		

AMP 1470-19 REV 27JUN96

This is a TRANSLATED file from
Computervision, Inc., Medusa Revision 12.2.5T