



Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdiens und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on potcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric





M 3:1

Anzugsmoment/tightening torque 0.3 ± 0.1 Nm



(A) *) Bauteil lose liefern
deliver part loosely



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	PA/TPU
Gehaeuse/Housing:	
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 67 (B)
Brandschutzklasse/ Fire resistance	HB (UL94)

KontaktØ/ContactØ:	0.5 mm
Anschluß/Termination:	0.08 mm ² /AWG 28
Pruefspannung/Test Voltage:	875 V AC
Strombelastung/Current Load:	5 A
Einzelkontakte/single contacts	
Strombelastung /Current Load:	3 A (B)
6polig/6 contacts	

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

 Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Approved	Version: revision: C	Benennung/description: Geraeteteil cpl.	Werkstoff: material: see BOM
		CAD-Nr.: design-ID: 00042499	Maßstab: scale: 5:1
Erstellt/prepared: 02.07.2009 ahuber	Geaendert/revised: 16.11.2018 ahuber	Teile-ID: part-ID: 50127258	Format: size: A3
Freigabe/released: 20.12.2018 fbraun	ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name	Oxaion-Nr.: 756.199.400.000.000	Einheit: dim.: mm
		Ursprung/origin.:	Bl.: sheet: 1