

Steckseite
Rear Mating

Anschlußseite
Front Mating

Messer-Typ
male pin type






A
B
C

K
L
M


N
P
Q

R
S
T

Leiterplatten-Lochbild
pcb-layout



Bestücksschaubild
Pin arrangement



Technische Änderungen vorbehalten /
all data subject to amendment without notice

LP-Dicke / pcb-thickness:

Geeignet für LP-Dicke / fits for pcb-thickness: > 2.2

(für LP-Dicke / for pcb-thickness: 1.4 - 2.2

ept P/N: 243-XXXX-05)

Mechanische Lebensdauer / performance level:

GK II / class 2, nach / according to IEC 61076-4-101

1) Press-fit holes for fixture pegs
Einpressloch für Fixierpfosten

2) Option:
Hole for additional screw fixture
Bohrung für zusätzliche Schraubbefestigung

Werkstoff / Material:		Abmessung / General tolerances		Maßstab / Scale: 2:1	
		Mechanische Lebensdauer Mechanical life expectancy DIN ISO 9015		Verwendungsbereich / Range of application	
		Datum / Date		Kundenzeichnung / customer drawing	
		Urs./Drawn		hm 2.0 Messerleiste / male connector	
		Urs./Drawn		Type M	
		Urs./Drawn		press-fit Tcom	
		Urs./Drawn		Zeichnungsnummer / Drawing number	
		Urs./Drawn		243-41XXX-15	
		Urs./Drawn		Blatt / Sheet	
		Urs./Drawn		C	
		Urs./Drawn		Stapel / Stack	
		Urs./Drawn		Gewicht / Weight:	

