

1-2331102-1

8

SCALE 1:1
Maßstab

CODING A (GROOVES A-C)
Kodierung A (Nuten A-C)

2-2331102-1

8

SCALE 1:1
Maßstab

CODING B (GROOVES A-D)
Kodierung B (Nuten A-D)

3-2331102-1

8

SCALE 1:1
Maßstab

CODING C (GROOVES B-C)
Kodierung C (Nuten B-C)

1-...-1 AS SHOWN
Wie gezeichnet

DETAIL "Y"

Einzelheit

SCALE 20:1

Maßstab

SECTION C-C

Schnitt

DETAIL "Z"

Einzelheit

SCALE 5:1

Maßstab

REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	OWN
B	NEW	DRAWING	07SEP2019	FE

NOTES
Bemerkungen

- TE CONNECTIVITY (TE) ORDER-NUMBER.
TE Connectivity (TE) Bestellnummer
- TE SINGLE PART NUMBER
TE Einzelteilnummer
- REVISION OF THE MOLD
Werkzeugänderungsindex
- MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Materialkennzeichnung nach VDA 260
- PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- MOLD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- CONTACT CAVITY NUMBERING
Kammernummerierung
- DIFFERENT CODINGS
Unterschiedliche Kodierungen
- INTERFACE ACCORDING TO
TE-SPECIFICATION 114-18455-1, REV.: B
Schnittstelle gemäß TE-Spezifikation 114-18455-1, Rev.: B
- GATE MARK
Anspritzpunkt
- AREA FOR CHECKED PART MARKING AFTER
SUCCESSFUL EOL (END OF LINE) TEST
Bereich für Gutteilmarkierung nach
erfolgreichem EOL (End of Line) Test
- EXTRACTION FORCE OF STITCHING CONTACTS MIN. 40N.
TESTING SPEED: 25 MM / MIN.
Auszugskraft der Steckkontakte min. 50N.
Testgeschwindigkeit: 25 mm / min.
- PACKED IN TRAY OR SPECIAL FORM ACCORDING TO
TE PACKAGING SPECIFICATION V2331102
Verpackt im Tray oder Spezialform nach
TE Verpackungsspezifikation V2331102

CODING	TE ASSY NO	REV	TE PART NO	QTY	MATERIAL	COLOUR	ITEM		
Kodierung	TE-Assy Nr.	Rev.	TE-Teile Nr.		Material	Farbe	Nr		
C	3-2331102-1	B			SEALING Dichtung	1	SILICON SHORE A	ORANGE	3
					Tab 1.5x0.64x30.4[mm]	46	Cu Zn 30	Ag / Sn	2
					HOUSING Gehäuse	1	PBT-GF30	LIGHT BLUE hellblau	1
B	2-2331102-1	A			SEALING Dichtung	1	SILICON SHORE A	ORANGE	3
					Tab 1.5x0.64x30.4[mm]	46	Cu Zn 30	Ag / Sn	2
					HOUSING Gehäuse	1	PBT-GF30	DUSTY GREY grau	1
A	1-2331102-1	A			SEALING Dichtung	1	SILICON SHORE A	ORANGE	3
					Tab 1.5x0.64x30.4[mm]	46	Cu Zn 30	Ag / Sn	2
					HOUSING Gehäuse	1	PBT-GF30	BLACK schwarz	1

REVISION OF EACH ASSY NO (WHEN BLANK, USE DWG REVISION)

PARTS LIST

NAME	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
TAB HEADER 46 POS. Assy				FOR PUR
Messerleiste 46 polig Assy				

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)

DIMENSIONS:
MASSENHEITEN:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
TOLERANZEN UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

PLC	TOL
0	±0.15
1	±0.10
2	±0.08
3	±0.05
4	±0.03
5	±0.02

MATERIAL
see parts list

DATE: 07SEP2019
BY: M. Kilian
CHK: J. Hoffmann
APVD: F. Elfröd

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-94691

APPLICATION SPEC
VERABREITUNGSSPEZ.
114-94616

WEIGHT
GEWICHT
62 g

CUSTOMER DRAWING

4805 (3/13)