



DO NOT SCALE
DIMENSIONS IN MM.

METRIC

3rd ANGLE PROJECTION



(K) 1 - PAREDES NÃO ESPECIFICADAS 1,0
UNSPECIFIED WALL THK 1,0

2 - PA 6.6 NATURAL, MATERIAL ACC. TO SPEC.
IEC 60335-1, GWT 750°C, WITHOUT FLAME.

3 - ESTABILIZADO AO CALOR
HEAT STABILIZED

4 - OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS
STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

SEÇÃO A-A

PRETO/BLACK	PA 6.6	3	- 9
OBSOLETE NATURAL	NYLON 6.6 VO	4	6
AMARELO		4	7
VERMELHO		4	6
PRETO	NYLON 6.6	4	5
AMARELO TINGIDO			- 4
VERMELHO TINGIDO			- 3
PRETO TINGIDO	FEITO DO 1		- 2
NATURAL	NYLON 6.6		880 310 - 1
OTHER TREATMENT	FINISH	MATERIAL	PART NUMBER

CUSTOMER DWG
for REFERENCE ONLY

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE STATED
DEC ±0,3
ANGLES ±1°

INS DIA. RANGE WIRE RANGE SCALE

TE TE Connectivity

DESCRIPTION
2 WAY .250 S. FAST-IN-ON TAB HSG.

PI	Rev. Eco 17.013915	HC	HC	21SEP17
P	REVISED BY ECO 12-002341	HC	WLS	06FEB12
N2	REVISED PER ECO-11-005139	RK	HMR	28MAR11
ISS	REVISION RECORD	DR	APR	DATE

DWG NO
A4 C 880 310
SHEET
1 of 1