


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeligt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creso Parametric



713.023.208.965.----	schwarz	9005
713.023.207.965.----	grau	7005
713.023.206.965.----	blau	5002
713.023.205.965.----	gruen	6029
713.023.204.965.----	gelb	1016
713.023.203.965.----	weiß	9010
713.023.202.965.----	rot	3020
Zeichnungs-Nr.	Farbe	RAL-Nr.

713.023.2...965.025	2.3
713.023.2...965.015	1.3
713.023.2...965.005	0.35
Zeichnungs-Nr.	ØX in mm

NON-MAGNETIC NO TESTS			 A PERFECT ALLIANCE.	Benennung/description: Knickschutzтуelle		Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015				CAD-Nr.: design-ID: 00031247		Maßstab: scale: 5:1
Status/state: Approved		Version: revision: D	Teile-ID: part-ID:		Format: size: A4	
Erstellt/prepared	03.08.2007	alengmueller	Oxaion-Nr.: 713.023.2...965.0..		Einheit: dim.: mm	
Geändert/revised	27.03.2018	ahuber	Ursprung/origin.:		Bl.:	
Freigabe/released	03.04.2018	fbraun			sheet: 2	
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name				