


Plan de marquage: 70.514.900.28

(Hole center at operating position)

22.6 centre du trou en position d'action



Ens.lame	70.514.025	1
BUTEE	70.514.149	2
Ens.boitier	70.514.034	1
Plaquette	70.514.433	2
Ressort	70.514.029	1
Bouton	70.514.020	1
Rondelle	70.514.023	1

-Course differentielle = 3.1 ± 0.6 mm
(Differential movement)

-CRA (Overtravel) = 1mm mini

Ens.lame	70.514.922	1
Levier	70.514.860	1
Bouton	70.514.854	1
Boitier	70-514-923	1

Designation	Reference	Qte	Rep	Designation	Reference	Qte
-------------	-----------	-----	-----	-------------	-----------	-----

BASE : 83 133 C W2 UL/CSA

N° PRODUIT FINI: 83.133.169

Nota: Les caract. et cotes non precisees sont identiques au produit standard

SP FICHE TECHNIQUE PRODUIT SPECIAL

CARACTERISTIQUES SPECIALES

- Marquage date de fabrication
- Boitier sans tubes ni teton

CONTROLE

- Standard suivant CCIMI32 SC0015
- force de commande aller en F: $0.09N$ max; $0.03N$ min
(Operating force)
- force retour en F: $0.09N$ max; $0.03N$ mini
(Return force at F)

J	CIG103-Aj.FRL(0.08N max) PRL(14 max) plan & cote marq.-cote 6.8-->6.35	GUGLI	M	CIG 268 F:0.1 et 0.08-->0.09Nmax	HARMONIE
K	CIG 070 ENS/LAME 70.514.025-->922	28-JUN-93	N	M.a.j. ; FCmini + modif PFC et PRP CIG 815	31-AUG-95
L	CIG 258 BOITIER 70514874->70514923 SUP- butee 70.514.149	HARMONIE 19-SEP-94	O	M.a.j marquage homologatino NF CIG8361	JLB 27-SEP-99
		HARMONIE 26-JUN-95			CORDA 17/10/2006

Div:
CA
Dep:Format
original
A4

REF.CLIENT:

A-D950-L

CLIENT : CROUZET US (LITTLE GIANT)

Ech. originale

Etabli par

GUGLIELMINO

le: 17.06.93

Verifie par

CH

le: 12.07.93

SP421010

0