










Informationskopie
wird nicht aktualisiert

Copy for Information
will not be updated

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Wichtige Einbaumaße bitte direkt mit dem aktuellen Produkt abstimmen.

Subject to technical modification without prior notice. Typographical and other errors do not justify any claim for damages. All dimensions should be verified using an actual moulded part.

Sous réserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute d'impression ne justifie aucune demande d'indemnisation. Nous prions les clients de vérifier les dimensions des composants avec les boîtiers avant le montage.

Z (PZ1)

Toleranzen: DIN 16901 T130	Material
Bearb. am: 19.05.03	Farbe
Ersteller: Hasselb	
Freigabe:	
Rev. Index: 4	
Stand:	
Zeichnungsart: KUNDE	
Bearbeiter: Hasselb	
OKW GEHÄUSESYSTEME	

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION OF OKW-GEHÄUSESYSTEME GMBH AND IS TENDERED SUBJECT TO THE CONDITIONS THAT THE INFORMATION BE RETAINED IN CONFIDENCE NOT BE REPRODUCED OR COPIED AND NOT BE USED OR INCORPORATED IN ANY PRODUCT	DIN 6 Teil 2
SCHALE-V SG 155, Vers. III, flat/flat	Masstab 1:1
A9408338	Dateiname
FÜR DIESES DOKUMENT BEHALTEN WIR UNS ALLE URHEBERRECHTE VOR. ES DARF AUCH AUSZUGSWEISE, WEDER KOPIERT NOCH VERVIELFÄLTIGT, ODER DRITTEN IN IRGEND EINER FORM ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN	00000993

max. Platinengröße: Oberteil 77 x 143 mm, Unterteil mit Batteriefach 77 x 83 mm (Domaussparung unberücksichtigt)
max. size of PCB: top part 77 x 143 mm, base part with battery compartment 77 x 83 mm (cutouts for pillars not taken into consideration)