





DWG TYPE CUSTOMER PART DRAWING			
WEIGHT (GR)		DISTR CODE	
VOLUME (CM³)			
ROUTING			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
GENERAL TOLERANCES ACCORDING TO: DIN ISO 2768-PM			
GD&T ACCORDING TO: DIN ISO 1101			
REFERENCE MYL DRG No.:60110711			
FIRST ANGLE PROJECTION			
			
DO NOT SCALE		 	
USE MATH DATA			



COPYRIGHT 2019 APTIV. ALL RIGHTS RESERVED.

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA APTIV UND ENTHAEHLT APTIV
VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND
NUTZUNG DIESES DOKUMENTES ODER DEREN ZUGEHÖRIGEN CAD DATEN, ODER
AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BELIEBIGEN INHALT ZU ANDEREN, IST OHNE
BERECHTIGUNGSPRÜFUNG DURCH DIE APTIV UNZULÄSSIG

APVD3	
APVD4	
APVD5	

MATERIAL

DRAWING NAME MALE CONTACT DCS2-2.8
APPLICATION WITH SWS

AWENDUNG MIT EAA
CUS01

☐ DIM TO CHECK
 PRUEFMASSE
 () DIM FOR HELF
 HILFSSMASSE
☐ THEORETIC DIM
 THEORE. MASSE

A _____ LINE DRAWN THROUGH A PART NUMBER
 INDICATES THAT PHYSICAL PARTS ARE NOT
 AVAILABLE FOR ORDERING.

PART NUMBERS THAT DO NOT HAVE A LINE PRESENT
 INDICATE THAT PHYSICAL PARTS ARE AVAILABLE
 FOR ORDERING.

CONTACT APPTV SALES TO ASSURE
 AVAILABILITY OF PARTS.

MIT EINER _____ LINE DURCHGESTRICHE-
 N PART-NR. GEKENNZEICHNET, DASS DIESE PART-NR.
 NICHT BESTELLT WERDEN KANN

PART-NR. DIE KEINE LINE ZEIGEN, KENNZEICHNEN,
 DASS TEILE ZUR BESTELLUNG VERFUEGBAR SIND

FUEHR VERFUEGBARKHEIT DER PARTS DEN EINKAUF-
 VON APPTV KONTAKTIEREN.

GEGRIMPTER KONTAKT
CRIMPED CONTACT

SCALE 2:1

15.6 ± 1.3

0.6

A

43

--	--	--

User: nuy33f
Part: 13548085-CUS01-S01/02AA
Date: 14-Jun-19
Time: 17:46:33