


Technische Daten:

Bemessungsspannung:	60 V
IEC 61076-2-101	
Strombelastbarkeit:	4 A bei 40°C
IEC 61076-2-101	
Isolationswiderstand:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
Steckzyklen:	≥ 100
IEC 60512-9a	

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PA, UL 94
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:

- 1) braun
- 2) weiß
- 3) blau
- 4) schwarz
- 5) grün-gelb

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-10208	SAL - 12 - RKW5 - 2 / A1	2m	PVC, grau, 5x0,34mm ² , LiYY Kabel: 781-A13500
43-10209	SAL - 12 - RKW5 - 3 / A1	3m	
43-10210	SAL - 12 - RKW5 - 5 / A1	5m	
43-10211	SAL - 12 - RKW5 - 10 / A1	10m	
43-xxxxx	SAL - 12 - RKW5 - ... / A1	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2011/65/EU RoHS compliant	Index: c 25.08.14 rbo Ä5317 Datenblatt angepasst	dim. in mm	Benennung:	
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	Datum: 08.03.07 Name: Burschik	Kupplung M12x1 gewinkelt	
		gepr.: 08.03.07 Name: Mankopf	Zeichnungsnr.:	
	Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm		43K1A069	
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		Artikelnr.: siehe Tabelle	