


A

B


C

D

E



M 1:2



mattgebürstet - mat brushed

[mm]		Roh- / Ausgangsteil		Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015		Oberflächen ISO 1302		Werkstoff Aluminium		STUV Mat.-Nr. ---		0 g 0, cm ³															
				Datum		Name		Benennung		Maßstab		1:2															
				Bearb. 4.06.07		t.mai		handle		Format		A4H															
				Gepr.						Blatt		01															
				Norm						Zeichnungsnummer		von 1 Bl.															
				GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de				18700240																			
Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr.: 187002400000		Ers. f.:		Ers. d.:															
ISO 2768 mK		Längenmaße				Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinkligk.			Symmetrie			Lauf		
mittel / K		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
 Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Alle Rechte vorbehalten nach DIN34