

Professionelles Crimphandwerkzeug Professional crimping hand tool

Verwendungsbereich / Field of application


DensiMate 1.25mm pitch, AWG 26, 28, 30

Amphenol CS PN: 10180701-001HT

Ausführung:
Workmanship:

- Leichte Handhabung
Easy handling
- Linearer Hub
Straight action principle
- Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release
- Kontaktpositionierung mit Klapppositionierer
Leiterpositionierung mit Wire-Stop-Blech
Contact positioning with flap locator
Wire positioning with wire-stop
- Präzise gefertigte Profile
Precisely manufactured profiles
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
Farbe: verkehrsblau (ähnli. RAL 5017)
Ergonomically formed soft-grips
Colour: traffic blue (similar RAL 5017)
- RoHS-konform
RoHS compliant
- Länge: ca. 205 mm
Length: approx. 205 mm
- Breite: ca. 63 mm
Width: approx. 63 mm
- Tiefe: ca. 29 mm
Depth: approx. 29 mm
- Gewicht: ca. 315 g
Weight: approx. 315 g

Anwendungsbereich:
Application range:



Leiterquerschnitt Cross section range	Crimphöhe Leiter Crimp height wire ±0,025	Crimpbreite Leiter Crimp width wire ±0,05	Crimphöhe Isolation Crimp height insulation	Crimpbreite Isolation Crimp width insulation	Kontakt Typ: Contact Type:	Kontakt Nr.: Contact No.: Amphenol/FCI
AWG 26	0,565	0,86	1,235±0,045	max. 0,94	DensiMate	10175510
AWG 28	0,515	0,86	1,230±0,05	max. 0,94		10175510
AWG 30	0,485	0,86	1,135±0,05	max. 0,94		10175510