





Senkschraube DIN EN ISO 2009 - M5x8 - 8.8  
 counter sunk screw DIN EN ISO 2009 - M5x8 - 8.8

A  
B  
C  
D  
E



matt gebürstet - mat brushed

[mm]		Roh- / Ausgangsteil		Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015		Oberflächen ISO 1302		Werkstoff Edelstahl-stainless steel		STUV Mat.-Nr. ---		0 g 0, cm <sup>3</sup>															
				Datum		Name		Benennung		Maßstab		1:1															
				Bearb.		1.06.07		t.mai		Format		A4H															
				Gepr.				with counter sunk screw		Blatt		01															
				Norm				Zeichnungsnummer		von 1 Bl.																	
				<b>Steinbach &amp; Vollmann</b> GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de				18700480																			
Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr.: OSK167800000		Ers. f.:		Ers. d.:															
ISO 2768 mK		Längenmaße				Winkelmaße				Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinkligk.				Symmetrie				Lauf	
mittel / K		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und  
 Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Alle Rechte vorbehalten nach DIN34