



A

B

C

D


E



Fächerscheibe A5,3.FSt-DIN 6798
serrated lock washer


Sechskantmutter ISO 4032 - M5 - 8.8
hexagon nut ISO 4032 - M5 - 8.8

M 1:1



EPS RAL 9005

Tiefschwarz - deep black



[mm]

Roh- / Ausgangsteil

Zul. Abw.
ISO 2768-mK
ISO 8015

Oberflächen
ISO 1302

Werkstoff
GD - Zn / zinc diecast

STUV Mat.-Nr. ---

0 g
cm³

Abmessung

Maßstab
1:1

Benennung

hinge
with hexagon nut

Format
A4H

Zeichnungsnummer

08701000

Blatt
01

von 1 Bl.

Steinbach & Vollmann

GmbH + Co. KG
42579 Heiligenhaus
www.stuv.de



Zust.	Änderung					Datum	Name	Urspr.: 087010000000					Ers. f.:					Ers. d.:								
ISO 2768 mK	Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit					Rechtwinklig.			Symmetrie			Lauf
	0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	
mittel / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2