




Blechschaube ST 4,2x16-Z-EN ISO 15482
self-tapping screw



Blechschaube ST4,8x16-ZEN ISO 15482
self-tapping screw



M 1:1



E1 EV1
ground silver anodized / eloxiert (< geschliffen) silberfarb. 6-8my

[mm]	Roh- / Ausgangsteil		Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015	Oberflächen ISO 1302	Werkstoff Aluminium - Profil E6	STUV Mat.-Nr. ---	
					Abmessung	0 g cm³	
			Datum	Name	Benennung		Maßstab
			Bearb.	30.05.07	t.mai	door hinge	
			Gepr.			with counter sunk screw	
			Norm			Format A4H	
Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de					Zeichnungsnummer		Blatt
					08702040		01
							von 1 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.: OSK168200000	Ers. f.:	Ers. d.:																						
ISO 2768 mK	Längenmaße				Winkelmaße				Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinkligk.				Symmetrie				Lauf			
	0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000
mittel / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,8	0,2	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
 Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Alle Rechte vorbehalten nach DIN34