




www.cif.fr

FRAISE GRAVURE ANGLAISE
Lot de 5 fraises
Diamètre 0.8 mm
DW10.5

Ce document contient des informations du constructeur qui sont protégées par copyright. Tous droits réservés. Ce document ne peut être photocopié, reproduit ou traduit sans l'accord écrit de **C.I.F**

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Gravure anglaise précise**
- Outil carbure monobloc - Queue 3,17 mm (1/8") .
- Conique angle 90°.
- D1 : 0.1 mm
- Outil de précision pour gravure de piste 0,2 mm.
- Vitesse de rotation minimum 25000 trs/ mn
- Vitesse d'avance comprise entre 4 et 7 mm/s.

UTILISATION

Utilisation général pour la gravure dite « a l'anglaise » dans différent type de PCB tel que FR-4 (utilisation classique), CEM-1, CEM-3, ... etc.

Isolation de 0.2 mm pour une profondeur de gravure de 0.05 mm.

cif@cif.fr