




Unterteil flach Ausf. I
Innenansicht
Bottom part flat, vers. I
inside view
B 40 44 707




Oberteil
Aussenansicht
Cover
outside view
B 40 44 407





Oberteil
Innenansicht
Cover
inside view





Frontplatte Al
Front panel Al
B 41 44 106






Batteriefach
Battery compartment
B 41 44 047



Bodenplatte mit Griffmulde
Bottom panel with handle recess
B 41 44 167







Bodenplatte mit Rastleiste
Bottom panel with snap-in strips
B 41 44 257




H-H (70°)










Sockel
Base
B 40 44 8*7



Sockeldeckel
Base cover



Unterteil flach, Ausf. I



Informationskopie wird nicht aktualisiert Copy for Information will not be updated	Bearb. am: 17.11.09 Ersteller: Hasselb Freigebe: Datum: 17.11.09 Stand:	Material: Farbe:	Toleranzen: G060: 1/130 Zeichnungsart: KUNDE	 Maßstab: 1:1
	This document contains proprietary information of OKW GEAHäusysteme GmbH and is intended subject to the conditions that the information be retained in confidence not be reproduced or copied and not be incorporated in any product.			
	INTERFACE-TERMINAL M Vers. I, flat cover, front panel Al B404**			
	For drawing consultation and/or for any further information: See also the corresponding drawing material available here in our information file. See also the corresponding drawing material available here in our information file.			

[illegible]

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 165.00 (width) and 225.00 (height). The inner dimensions are 153.40 (width) and 197.40 (height). The corners are rounded with a radius of R0.50. The drawing includes a dashed center line and dimension lines with arrows.

Technical drawing of a square frame. The overall width is 132.00 and the overall height is 204.00. The inner width is 117.00. The drawing shows a double-line border. A detail view of the corner shows three concentric arcs with radii of 0.6, 0.40, and 0.00.

Technical drawing of a cross-section of a door frame assembly, labeled B-B. The drawing shows a vertical section of a door frame with various components and dimensions. Dimensions include 1.04, 12.50, 29.50, 3.00, and 6.00. The label 'B-B' is at the bottom right.

[illegible][illegible]

strips

D-D

3,00

4,00

2,50

6,00

3,40

2,40

Technical drawing showing the front view of a square frame. The frame has a central square opening. The outer square frame has a side length of 101.00. The inner square opening has a side length of 101.00. The frame is mounted on a base plate with four mounting holes, each with a diameter of 10.00. The mounting holes are located at the corners of the frame. The frame is made of a material with a thickness of 1.50. The frame is shown in a perspective view.

Technical drawing of a rectangular box with dimensions and a 70° angle specification.







Dimensions:

- Top width: 98.56
- Left height: 63.35
- Inner height: 54.24
- Bottom height: 37.36
- Bottom width: 113.37


Angle specification: H-H (70°)

[illegible]


Technical drawing of a square. The horizontal dimension is labeled 153,00 and the vertical dimension is labeled 197,00. The drawing shows a square with a dashed horizontal line and a dashed vertical line intersecting at the center, dividing the square into four quadrants.




Platine Oberteil
PCB cover




Platine Unterteil
PCB bottom part




Platine Unterteil, mit Batteriefach
PCB bottom part, with battery compartment






Platine Sockel
PCB base





Informationskopie wird nicht aktualisiert Copy for information will not be updated	Bearb. am: 17.11.09	Material:	Toleranzen:	 DIN 6 Teil 2 1:1
	Ersteller: Hasselb	Farbe:	DIN 16901 T130	
	Freigabe:		Zeichnungsart:	
	Rev. Index: 1		KUNDE	
	Stand:			
Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer oder Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Wichtige Einbaumaße bitte direkt mit dem aktuellen Produkt abstimmen. Subject to technical modification without prior notice. Typographical and other errors do not justify any claim for damages. All dimensions should be verified using an actual installed part. Sous réserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute d'impression ne justifie aucune demande d'indemnisation. Nous prions les clients de vérifier les dimensions des composants avec les boîtiers avant le montage.				
		INTERFACE-TERMINAL M Vers. I high, cover, front panel Al B4044***		
		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Urheberrechte vor. Es darf auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Dritten in irgendeiner Form zugänglich gemacht werden.		
		Bearbeiter: Hasselb Dateiname: 0001215B		





Informationskopie wird nicht aktualisiert Copy for Information will not be updated Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer oder Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Wichtige Einbaumaße bitte direkt mit dem aktuellen Produkt abstimmen. Subject to technical modification without prior notice. Typographical and other errors do not justify any claim for damages. All dimensions should be verified using an actual moulded part. Sous réserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute d'impression ne justifie aucune demande d'indemnisation. Nous prions les clients de vérifier les dimensions des composants avec les boîtiers avant le montage.	Bearb. am: 20.04.10 Ersteller: Hasselb Freigabe: Rev. Index: 1 Stand:	Material: Farbe: This document contains proprietary information of OKW Gehäusesysteme GmbH and is tendered subject to the conditions that the information be retained in confidence not be reproduced or copied and not be used or incorporated in any product. OKW GEHÄUSE SYSTEME	Toleranzen: DIN 16901 T130 Zeichnungsart: KUNDE INTERFACE-TERMINAL M Batteriefach 5 x AA B4144047 Für dieses Dokument behalten wir uns alle Urheberrechte vor. Es darf auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Dritten in irgendeiner Form zugänglich gemacht werden.	 DIN 6 Teil 2 Maßstab: 1:1 (1:1.5) Bearbeiter: Hasselb Dateiname: 00011716
--	--	--	--	--



A-A



M. 1:2

Informationskopie wird nicht aktualisiert Copy for Information will not be updated	Bearb. am: 05.08.10	Material:	Toleranzen:	
	Ersteller: Hasselb	Farbe:	DIN 16901 T130	
	Freigabe:	Zeichnungsart:	KUNDE	
	Rev. Index: 1			
Stand:	This document contains proprietary information of OKW Gehäusesysteme GmbH and is tendered subject to the conditions that the information be retained in confidence not be reproduced or copied and not be used or incorporated in any product.			DIN 6 Teil 2
Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer oder Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Wichtige Einbaumaße bitte direkt mit dem aktuellen Produkt abstimmen. Subject to technical modification without prior notice. Typographical and other errors do not justify any claim for damages. All dimensions should be verified using an actual moulded part. Sous réserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute d'impression ne justifie aucune demande d'indemnisation. Nous prions les clients de vérifier les dimensions des composants avec les boîtiers avant le montage.		INTERFACE-TERMINAL M	Maßstab:	1:1 (1:2)
		Wandhalter		
		B4144247	Bearbeiter:	Hasselb
		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Urheberrechte vor. Es darf auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Dritten in irgendeiner Form zugänglich gemacht werden.	Dateiname:	
				00012304