

1



2

3

4

A

B



Mat.-Nr. ---

0 g  
cm³

Maßstab  
1:1

Format  
A4H

...aled hinge  
with flat headed screw

Blatt  
01

von 1 Bl.

Norm  
 GmbH + Co. KG  
 42579 Heiligenhaus  
 www.stuv.de



Zeichnungsnummer  
**08702110**

Zust. Änderung Datum Name Urspr.: OSK168700000 Ers. f.: Ers. d.:

ISO 2768 mK	Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit					Rechtwinkligk.			Symmetrie			Lauf
	0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	
XII mittel / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung  
 Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich  
 Alle Rechte vorbehalten nach DIN34