

Nom du produit :	LABEL & ADHESIVE REMOVER FG	Date de création/révision :	23.11.10
Ref.Nr.:	UK10582-2-231110	Remplace :	12.01.09

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : LABEL & ADHESIVE REMOVER FG
Aérosol

Application : Nettoyants de précision

Nom de la société : CRC Industries UK Ltd.
Castlefield Industrial Estate, Wylds Rd, Bridgwater,
Somerset,
UK, TA64DD
Tel.: (+44)(0)1278 727200
Fax: (+44)(0)1278 425644
E-mail : hse.uk@crcind.com

Numéro d'appel d'urgence : (+44)(0)1278 727200
Belgique : Antigifcentrum/Centre Antipoisons: 070 - 245 245

Filiales		Tel	Fax
CRC Industries Europe	Touwslagerstraat 1 9240 Zele Belgium	(+32) (0) 52 / 45 60 11	(+32) (0) 52 / 45 00 34
CRC Industries Finland	Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS	(+358)(0)19/32921	(+358)(0)19/383676
CRC Industries France	12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex	(+33)(0)1/34112000	(+33)(0)1/34110996
CRC Industries Deutschland	Südring 9, 76473 Iffezheim	(+49)(0)7229/3030	(+49)(0)7229/303266
CRC Industries Iberia	Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia	(+34)921/427546	(+34)921/436270
CRC Industries Sweden	Kryptongatan 14, 43153 Mölndal	(+46)(0)31/7068480	(+46)(0)31/273991

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Santé et Sécurité : Extrêmement Inflammable
Irritant pour la peau.
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
Remarque: Pour les préparations classées nocives en raison du danger en cas d'aspiration, il n'est pas nécessaire de les étiqueter «nocif» avec la phrase R65 si elles sont placées sur le marché sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation. (directive européenne 67/548 Annexe VI 9.4)

Environnement : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.



Nom du produit :	LABEL & ADHESIVE REMOVER FG	Date de création/révision :	23.11.10
Ref.Nr.:	UK10582-2-231110	Remplace :	12.01.09

Autres dangers :

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Sans une aération suffisante la formation de vapeurs explosives est possible.

3. COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Composants dangereux	N° CAS	EINECS	w/w %	symbole	phrase-R*	Notes
CO2	124-38-9	204-696-9	1-5	-	-	A,G
dipentène [1]	138-86-3	205-341-0	<0.1	Xi,N	10-38-43-50/53	B
3-butoxy-2-propanol; éther monobutylique du propylène-glycol	5131-66-8	225-878-4	<20	Xi	36/38	
terpinolene	586-62-9	209-578-0	10-30	Xn,N	51/53-65	
éthanol; alcool éthylique	64-17-5	200-578-6	10-30	F	11	B
naphta léger (pétrole), hydrotraité (benzène<0.1%)	64742-49-0	265-151-9	10-30	F,Xn,N	11-38-51/53-65-67	B,P
butanone; méthyléthylcétone	78-93-3	201-159-0	<1	F,Xi	11-36-66-67	A
solvant naphta naphténique léger (pétrole), hydrotraité; Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas	92062-15-2	295-529-9	10-30	F,Xn,N	11-38-51/53-65-67	B,P
Explanation notes						
A : substances avec limite d'exposition sur le lieu de travail européenne						
B : substances avec limite d'exposition sur le lieu de travail nationale						
G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)(a)of REACH Regulation No 1907/2006						
P : la classification comme cancérogène ne s'applique pas, la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs no 200-753-7)						

Note H et P de l'Annexe I (67/548/CEE) s'appliquent au naphtas dans ce produit.

Remarque : Pour les substances qui ont une limite d'exposition sur le lieu de travail, voir le point 8.

(* Explication des phrases de risques: chapitre 16)

4. PREMIERS SECOURS**Informations générales :**

Les précautions usuelles pour la manipulation des produits chimiques devront être observées
En cas de symptômes persistants, faire appel à un médecin



Nom du produit :	LABEL & ADHESIVE REMOVER FG	Date de création/révision :	23.11.10
Ref.Nr.:	UK10582-2-231110	Remplace :	12.01.09

Contact avec les yeux : Si la substance a touché les yeux, les laver immédiatement avec beaucoup d'eau
Consulter un médecin

Contact avec la peau : Enlever immédiatement tout vêtement contaminé et mouiller la peau atteinte copieusement avec de l'eau
Consulter un médecin

Inhalation : Air frais, tenir calme et au chaud.
Faire appel à un médecin si des effets négatifs apparaissent

Ingestion : Il ne se produira probablement pas d'ingestion
En cas d'ingestion ne pas faire vomir à cause des risques d'aspiration dans les poumons. Si il y a un doute, faire appel immédiatement à un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Point d'éclair (sans propulseur): < 0 °C (en vase clos)

Limites d'explosion : limite supérieure : 19 %

limite inférieure : 1.1 %

Moyens d'extinction : Mousse, dioxyde de carbone ou agent sec

Procédures de lutte contre l'incendie : Conserver au frais le(s) récipient(s) exposé(s) au feu, en aspergeant d'eau

Risques particuliers de l'exposition : Les aérosols peuvent exploser à des températures supérieures à 50°C.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Les précautions individuelles : Supprimer les points d'ignition
Assurer une ventilation adéquate
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

Les précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas jeter les résidus à l'égoût ou dans les rivières
Si l'eau polluée atteint les systèmes d'égoûts ou les cours d'eau informer immédiatement les autorités compétentes

Les méthodes de nettoyage : Absorber la substance répandue avec un matériel inerte approprié



Nom du produit :	LABEL & ADHESIVE REMOVER FG	Date de création/révision :	23.11.10
Ref.Nr.:	UK10582-2-231110	Remplace :	12.01.09

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation :

- Assurer une ventilation adéquate
- Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition
- Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.
- Ne pas percer ou brûler les aérosols, même après usage.
- Ne pas respirer les aérosols ou vapeurs.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Stockage :

- Aérosol sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé
- Conserver hors de la portée des enfants.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Procédures d'ordre technique :

- Assurer une ventilation adéquate
- Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition
- Eviter l'accumulation de charges électrostatiques

Protection individuelle :

- Il est recommandé de prendre les précautions nécessaires pour éviter le contact avec la peau et les yeux lors de l'utilisation du produit
- Utiliser seulement dans des zones ventilées

inhalation :

- En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié.)
- (Filter type AX)

la peau et les mains :

- Porter des gants
- (nitrile)

les yeux :

- Porter des lunettes.

Limites d'exposition :

Composants dangereux	N° CAS	méthode	
limites d'exposition professionnelle du CE:			
CO2	124-38-9	TWA	5000 ppm
butanone; méthyléthylcétone	78-93-3	TWA	200 ppm
		STEL	300 ppm
limites d'exposition professionnelle nationales : Belgique			
CO2	124-38-9	GW/VL	5000 ppm
		KTW/VCD	30000 ppm
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	128-37-0	GW/VL	10 mg/m3
éthanol; alcool éthylique	64-17-5	GW/VL	1000 ppm
butanone; méthyléthylcétone	78-93-3	GW/VL	200 ppm
		KTW/VCD	300 ppm
limites d'exposition professionnelle nationales : Suisse			



Nom du produit : LABEL & ADHESIVE REMOVER FG
 Ref.Nr.: UK10582-2-231110
 Date de création/révision : 23.11.10
 Remplace : 12.01.09

Composants dangereux	N° CAS	méthode	
CO2	124-38-9	MAK	5000 ppm
éthanol; alcool éthylique	64-17-5	MAK	500 ppm
butanone; méthyléthylcétone	78-93-3	MAK	200 ppm
limites d'exposition professionnelle nationales : France			
CO2	124-38-9	VME	5000 ppm
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	128-37-0	VME	10 mg/m3
éthanol; alcool éthylique	64-17-5	VME	1000 ppm
		VLE	5000 ppm
naphta léger (pétrole), hydrotraité (benzène<0.1%)	64742-49-0	VME	1000 mg/m3
		VLE	1500 mg/m3
butanone; méthyléthylcétone	78-93-3	VME	200 ppm
		VLE	300 ppm
naphta léger (pétrole), hydrodésulfuré (benzène<0.1%)	92045-53-9	VME	1000 mg/m3
		VLE	1500 mg/m3
solvant naphta naphténique léger (pétrole), hydrotraité; Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas	92062-15-2	VME	1000 mg/m3
		VLE	1500 mg/m3

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES (pour aérosols sans propulseur)

Aspect : état physique : Liquide en aérosol avec propulseur CO2.
 couleur : Incolore.
 odeur : Solvant.
 Point/intervalle d'ébullition : Non connu.
 Densité relative : 0.81 g/cm3 (@ 20°C).
 pH : Non applicable.
 Pression de vapeur : Non connu.
 Densité de vapeur : Non connu.
 Hydrosolubilité : Insoluble dans l'eau
 Point d'éclair : < 0 °C (en vase clos)
 Auto-inflammabilité : > 165 °C
 Viscosité : Non applicable.
 Vitesse d'évaporation : Non connu.

10. STABILITE ET REACTIVITE

Conditions à éviter : Eviter surchauffage
 Aérosol sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
 Matières à éviter : Agent comburant fort



Nom du produit :	LABEL & ADHESIVE REMOVER FG	Date de création/révision :	23.11.10
Ref.Nr.:	UK10582-2-231110	Remplace :	12.01.09

Produits de décomposition dangereux : CO,CO2

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Inhalation : L'inhalation excessive de vapeurs de solvant peut provoquer nausée, maux de tête et étourdissements

Ingestion : Il ne se produira probablement pas d'ingestion
Ne pas faire vomir en cas d'ingestion. Risque de pneumonie

Contact avec la peau : Irritant pour la peau
Un contact prolongé avec la peau résultera en un dégraissage de la peau, conduisant à l'irritation, et dans certains cas, en dermatite
Peut déclencher une réaction allergique.

Contact avec les yeux : Peut entraîner une irritation.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Effect nocifs divers : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Ne pas jeter les résidus à l'égoût ou dans les rivières

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Produit : Ne pas jeter les résidus à l'égoût.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution d'usage.
La mise au rebut doit se conformer à la législation locale, provinciale et nationale

14. TRANSPORT

Numéro UN : 1950

Route/Chemin fer - ADR/RID : UN1950 Aérosols Classe : 2, PG : NA, Classe code : 5FEtiquette : 2.1, Tunnel : (D)

Environmentally hazardous YES

Mer - IMDG : UN1950 Aérosols Classe : 2, PG : NAEtiquette : 2.1

EmS F-D,S-U

Marine pollutant P

Air - IATA/ICAO : UN1950 Aérosols, inflammable Classe : 2, PG : NAEtiquette : 2.1

Environmentally hazardous YES



Nom du produit :	LABEL & ADHESIVE REMOVER FG	Date de création/révision :	23.11.10
Ref.Nr.:	UK10582-2-231110	Remplace :	12.01.09

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Symbol(s) de danger :	F+ : EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE Xi : IRRITANT N : DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT
Phrases de risque (R) :	R38: Irritant pour la peau. R51/53: Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R67: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
Phrases de conseils de prudence (S):	S2: Conserver hors de la portée des enfants. S16: Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. S23: Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. S35: Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. S51: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Sans une aération suffisante la formation de vapeurs explosives est possible.

Classé suivant Dir. 2008/47/CE modifiant la directive 75/324/CEE concernant les législations relatives aux générateurs d'aérosols.

Classification suivant directive 99/45/CE

Remarque: Pour les préparations classées nocives en raison du danger en cas d'aspiration, il n'est pas nécessaire de les étiqueter «nocif» avec la phrase R65 si elles sont placées sur le marché sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation. (directive européenne 67/548 Annexe VI 9.4)

Dispositions nationales :

France

Maladies professionnelles: tableau n°: 84

France

Maladies à caractère professionnels: rubrique: 603



Nom du produit :	LABEL & ADHESIVE REMOVER FG	Date de création/révision :	23.11.10
Ref.Nr.:	UK10582-2-231110	Remplace :	12.01.09

16. AUTRES INFORMATIONS

Ce produit doit être stocké, manipulé et utilisé en accord avec les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et en conformité avec les réglementations locales.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et ont pour but de décrire nos produits dans le cadre des exigences de sécurité. Par conséquent elles ne sauraient être considérées comme une garantie des propriétés spécifiques.

Sauf dans le cas d'études ou de recherches sur les risques sur la santé, la sécurité et l'environnement, aucun de ces documents ne peut être reproduit sans la permission écrite de CRC.

REVISIONS DANS LE CHAPITRE : 2,15

***Explication des phrase de risques:**

R11: Facilement inflammable.

R36: Irritant pour les yeux.

R38: Irritant pour la peau.

R43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R50/53: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R51/53: Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R65: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

R66: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

R67: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Cette fiche de sécurité peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet : www.crcind.com. Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.