







Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadensersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns daher das Recht vor, das auf diesen Daten basierende Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we made them available expressly. On request this drawing/CAD data have to be returned to use at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.




Australien-Stecker/
Australia-plug




US-Stecker/
US-plug




Einstell-Schlüssel
für Sekundär-Spannung/
key for adjustment
of secondary voltage




Hohlstecker/
hollowplug
ø0,75xø2,35x10mm




Hohlstecker/
hollowplug
ø1,35xø3,5x10mm




Hohlstecker/
hollowplug
ø1,7xø4x10mm




Hohlstecker/
hollowplug
ø2,1xø5x12mm




Hohlstecker/
hollowplug
ø2,5xø5,5x12mm



Klinkenstecker/
jackplug
ø2,5x12mm



Klinkenstecker/
jackplug
ø3,5x15mm



Technische Daten/ technical data

Eingangsspannung/ input voltage	:	100–240V ±10%	60/50Hz	250mA
Ausgangsspannung/ output voltage	:	3–4.5–5–6–7.5–9–12V ±10%	stabilisiert/regulated	
Ausgangsstrom/ output current	:	1000mA		
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	:	<0,3W		
Ausgangs-Schutz output electrical protection	:	Überlast, Kurzschluss/ overload, short circuit		
Schutzart/ protection	:	IP 20		
Isolation/ insulation	:	4 kV Eingang/Ausgang		
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+25°C		
Lagertemperatur/ storage temperature	:	-25°C.....+70°C	primary/secondary	
Gewicht/ weight	:	xxxg inkl. Zubehör, ohne Verpackung/ xxxg incl. accessories, without package		
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse schwarz/ plug-in case black		
Gehäusematerial/ case material	:	ABS plastic		
Verpackung/ packaging	:	Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung blister shell incl. multilingual operating instruction		
Approbation/ approval	:	CE		

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN10708A				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale 1:1		Gewicht/Weight	
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr.			
				2009	Datum/Date	Name		Zeichnungsname/Drawing name APS 1000 traveller			
				Erstellt/ Drawn by	17.03.	J.STUMPF					
								Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 5311113			Blatt/ Sheet 1
V0	---	03.07.09	DC								
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. XX/XX/XX	Ersatz für/Replaced by			Ersatz durch/Replacement through:		