

Ident-Nr: ARALDIT 2047

Version 2
Überarbeitet am 22.03.2009

Druckdatum 14.04.2009

1. STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Produktinformation

Handelsname : ARALDIT 2047

Verwendung : 2-Komponenten-Klebstoffsystem

Firma : Huntsman Advanced Materials (Europe)BVBA
Everslaan 45
3078 Everberg / Belgium

Telefon : +41619661599

Telefax : +41619661589

Notrufnummer : +32 35 751 234 (in France ORFILA : +33(0)145425959)

Bei weiteren produktspezifischen Fragen zu Umweltschutz, Gesundheit oder Sicherheit, die dieses Dokument oder dessen Inhalt betreffen, wenden Sie sich bitte an:
E-Mail: global_product_ehs_admat@huntsman.com

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Schauen Sie beim SDB des individuellen Produkts der Arbeitspackung.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Charakterisierung

Arbeitspackung (Zubereitung)

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Allgemeine Hinweise : Schauen Sie beim SDB des individuellen Produkts der Arbeitspackung.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Weitere Angaben : Schauen Sie beim SDB des individuellen Produkts der Arbeitspackung.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Zusätzliche Hinweise : Schauen Sie beim SDB des individuellen Produkts der Arbeitspackung.

Ident-Nr: ARALDIT 2047

Version 2
Überarbeitet am 22.03.2009

Druckdatum 14.04.2009

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Lagerung

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen : Bei Temperaturen zwischen 2 und 40 °C aufbewahren.
Lagergefahrenklasse : Lagerklasse 5, Brandfördernde Stoffe
Huntsman Advanced Materials

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

Inhaltstoffe	CAS-Nr.	Grenzwerte	Stand	Basis
--------------	---------	------------	-------	-------

Persönliche Schutzausrüstung

Schutzmaßnahmen : Schauen Sie beim SDB des individuellen Produkts der Arbeitspackung.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form : flüssig
Flammpunkt : > 10 °C
Methode: geschätzt
Dichte : 1.23 g/cm³
bei 25 °C
Mischbarkeit mit Wasser : nicht mischbar
bei 20 °C

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Schauen Sie beim SDB des individuellen Produkts der Arbeitspackung.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Akute Toxizität (andere) : Bemerkungen: Schauen Sie beim SDB des individuellen Produkts der Arbeitspackung.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Ökotoxische Wirkungen

Ident-Nr: ARALDIT 2047

Version 2

Druckdatum 14.04.2009

Überarbeitet am 22.03.2009

Weitere Angaben zur Ökologie**13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**

Produkt : Abfallschlüssel Nr.: 070208
Muss unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften verbrannt werden.

Behälter : Leere Behälter können nach der Reinigung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften abgelagert werden.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT**Landtransport***ADR:*

UN-Nr.: 3108
Klasse: 5.2
Klassifizierungscode: P1
Verpackungsgruppe:
Gefahrnummer:
Gefahrzettel: 5.2
Offizielle Benennung für die Beförderung: ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST
enthält: DIBENZOYL PEROXIDE
enthält: METHYL METHACRYLATE

RID:

UN-Nr.: 3108
Klasse: 5.2
Verpackungsgruppe:
Gefahrnummer:
Gefahrzettel: 5.2
Offizielle Benennung für die Beförderung: ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST
enthält: DIBENZOYL PEROXIDE
enthält: METHYL METHACRYLATE

Seeschifftransport*IMDG:*

UN-Nr.: 3108
Klasse: 5.2
Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel: 5.2
MFAG:
EmS: F-J S-R
Offizielle Benennung für die Beförderung: ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST
enthält: (DIBENZOYL PEROXIDE)

Ident-Nr: ARALDIT 2047

Version 2

Druckdatum 14.04.2009

Überarbeitet am 22.03.2009

enthält: (METHYL METHACRYLATE)

Lufttransport**IATA-DGR:**

UN/ID-Nr.: UN 3108

Klasse: 5.2

Verpackungsgruppe:

Verpackungsanweisung 513

(Frachtflugzeug):

Max. Menge/Verp.: 25.00 KG

(999.00 = Keine Beschränkung)

Verpackungsanweisung 510

(Passagierflugzeug):

Max. Menge/Verp.: 10.00 KG

(999.00 = Keine Beschränkung)

Gefahrzettel: 5.2

Offizielle Benennung für die ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID

Beförderung:

enthält: (DIBENZOYL PEROXIDE)

enthält: (METHYL METHACRYLATE)

15. VORSCHRIFTEN**Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien**

Gefahrstoffetikettierung erforderlich

Symbol(e):	: F O Xi	Leichtentzündlich Brandfördernd Reizend
R-Sätze	: R36/37/38 R11 R43 R7	Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Leichtentzündlich. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Kann Brand verursachen.
S-Sätze	: S16 S26 S36/37/39 S14 S50 S3/7	Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Von leicht brennbaren Stoffen fernhalten. Nicht mit Peroxidbeschleunigern oder Reduktionsmitteln mischen. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren.

Ident-Nr: ARALDIT 2047

Version 2

Druckdatum 14.04.2009

Überarbeitet am 22.03.2009

Gefahrenbestimmende
Komponente(n) zur
Etikettierung : Methyl-methacrylat
EG-Nr.: 201-297-1

Dibenzoylperoxid
EG-Nr.: 202-327-6

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse : 1 schwach wassergefährdend
Nach der Mischungsregel des Anhangs 4 der VwVwS
eingestuft.

TA-Luft : Stand: Stoff in der TA-Luft aufgeführt

VBF : A I

Registrierstatus

: EINECS ja

: TSCA nein

: AICS nein

: DSL nein

: INV (CN) ja

: PICCS (PH) nein

: ENCS (JP) nein

: KECI (KR) nein

16. SONSTIGE ANGABEN

"Merkblatt E 05 - Epoxidharze" (Kühn-Birett). "Polyester- und Epoxidharze" (BG Chemie, Merkblatt M 023) "Arbeitshygienische Hinweise zur Verarbeitung von Kunststoffprodukten von Huntsman Advanced Materials" beachten und einhalten.

Ident-Nr: ARALDIT 2047

Version 2
Überarbeitet am 22.03.2009

Druckdatum 14.04.2009

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wird unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse und zur Kennzeichnung im Sinne der gültigen Gesetzgebung beschrieben. Eine Eigenschaftszusicherung ist damit jedoch nicht verbunden. Die für die Verarbeitung wichtigen Produktdaten müssen dem technischen Datenblatt und den Spezifikationen entnommen werden. Die darin gemachten Angaben beziehen sich nur auf das bezeichnete Produkt. Falls dieses Produkt zusammen mit anderen Stoffen oder auch in einem Verarbeitungsprozess verwendet wird, können diese Angaben nicht mehr zutreffen.