

Berührungsgeschützte Winkelbuchsen


Winkelbuchsen für die Leiterplattenmontage, berührungsgeschützt gemäss IEC / EN 61010-1. Die Buchsen werden direkt auf Platinen gelötet. Die 90°-Abwinklung sorgt für minimale Kraftübertragung durch die eingesteckte Messleitung auf die Platine. Ausführungen erhältlich für Ø 4 mm- und BNC-Stecksysteme.

XELW-4




Touch-protected Angled Sockets

Angled sockets for mounting on printed-circuit boards, touch-protected according to IEC / EN 61010-1. The sockets are directly soldered onto printed-circuit boards. The right-angled configuration minimises the force transmitted to the printed-circuit board through the plugged-in test lead. Versions available for Ø 4 mm and BNC systems.



Douilles coudées protégées au toucher

Douilles coudées pour montage sur des circuits imprimés, protégées au toucher selon CEI / EN 61010-1. A souder directement sur des circuits imprimés. L'orientation orthogonale minimise la force exercée par les câbles sur le circuit imprimé. Disponibles en versions pour les systèmes Ø 4 mm et BNC.



Berührungsgeschützte, starre Ø 4 mm-Winkelbuchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil.

Anschluss:
Rundstift Ø 2 mm und Kontakte für die Montage auf Printplatten.

Touch-protected, angled Ø 4 mm rigid socket accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass.

Connection:
Ø 2 mm round pin and contacts for mounting on printed-circuit boards.

Douille rigide Ø 4 mm, protégée au toucher, coudée. Adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton décollé.

Raccord:
Broche Ø 2 mm et contacts pour montage sur circuit imprimé.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	----------------------------------

XELW-4

66.9040-*

1000 V, CAT III / 24 A

Au

21 22

