

Ident-No: ARALDITE AV 138/HV 998

Version 7
Date de révision 21.03.2009

Date d'impression 12.04.2009

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE

Informations sur le produit

Nom commercial : ARALDITE AV 138/HV 998

Utilisation : Système adhésif bi-composants

Société : Huntsman Advanced Materials (Europe)BVBA
Everslaan 45
3078 Everberg / Belgium

Téléphone : +41619661599

Téléfax : +41619661589

Téléphone en cas d'urgence : +32 35 751 234 (in France ORFILA : +33(0)145425959)

Pour toutes questions de Sécurité, Hygiène et Environnement relatives à ce document ou son contenu, veuillez contacter:
E-Mail: global_product_ehs_admat@huntsman.com

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Se référer aux fiches de données de sécurité des composants individuels de l'emballage de travail.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nature chimique

Kit

4. PREMIERS SECOURS

Conseils généraux : Se référer aux fiches de données de sécurité des composants individuels de l'emballage de travail.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Information supplémentaire : Se référer aux fiches de données de sécurité des composants individuels de l'emballage de travail.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Conseils supplémentaires : Se référer aux fiches de données de sécurité des composants individuels de l'emballage de travail.

Ident-No: ARALDITE AV 138/HV 998

Version 7
Date de révision 21.03.2009

Date d'impression 12.04.2009

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Stockage

Information supplémentaire : Conserver à des températures comprises entre 2 et 40 °C.
sur les conditions de
stockage
Classe de danger de : Classe de stockage 10, Liquide nocif pour l'ambiance
stockage Huntsman
Advanced Materials

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec limites d'exposition professionnelle

Composants	No.-CAS	Paramètres de contrôle	Mise à jour	Base
------------	---------	---------------------------	-------------	------

Équipement de protection individuelle

Mesures de protection : Se référer aux fiches de données de sécurité des composants
individuels de l'emballage de travail.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme : pâte
Point d'éclair : > 110 °C
Méthode: DIN 51758 (Pensky-Martens Closed Cup)
Densité : 1.7 g/cm³
à 25 °C
Miscibilité avec l'eau : non miscible
à 20 °C

10. STABILITE ET REACTIVITE

Produits de décomposition : Se référer aux fiches de données de sécurité des
dangereux composants individuels de l'emballage de travail.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë (autre) : Remarques: Se référer aux fiches de données de sécurité des
composants individuels de l'emballage de travail.

Ident-No: ARALDITE AV 138/HV 998

Version 7
Date de révision 21.03.2009

Date d'impression 12.04.2009

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Effets écotoxicologiques

Information supplémentaire sur l'écologie

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

- Produit : Code d'élimination de déchet: 070208
Doit être incinéré, si les réglementations locales le permettent.
- Produit : Doit être incinéré, si les réglementations locales le permettent.
- Réglementation : Déchets: Décret 77-974 du 19/08/1977 (JO du 28/08/1977): non concerné, Déchets: Arrêté du 04/01/1985 (JO du 16/02/1985): concerné, Décret 94-609 du 13/07/1994 (JO du 21/07/1994): concerné
- Conteneur : Les récipients vides peuvent être jetés à la décharge après nettoyage si les règlements locaux sont respectés.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport par route

ADR:

No ONU: 3082
Classe: 9
Code de classement: M6
Groupe d'emballage: III
No. de risque: 90
Etiquettes ADR/RID: 9
Désignation officielle de transport: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
contient: BISPHENOL A EPOXY RESIN

RID:

No ONU: 3082
Classe: 9
Groupe d'emballage: III
No. de risque: 90
Etiquettes ADR/RID: 9
Désignation officielle de transport: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
contient: BISPHENOL A EPOXY RESIN

Transport maritime

IMDG:

Ident-No: ARALDITE AV 138/HV 998

Version 7

Date d'impression 12.04.2009

Date de révision 21.03.2009

No ONU:	3082
Classe:	9
Groupe d'emballage:	III
Etiquettes ADR/RID:	9
No MFAG:	
No EMS:	F-A S-F
Désignation officielle de transport:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
contient:	(BISPHENOL A EPOXY RESIN)

Transport aérien*IATA-DGR:*

UN/ID No.:	UN 3082
Classe:	9
Groupe d'emballage:	III
Instructions de conditionnement (avion cargo):	914
Qté. max./emb.:	450.00 L
(999.00 = Sans limite)	
Instructions de conditionnement (avion de ligne):	914
Qté. max./emb.:	450.00 L
(999.00 = Sans limite)	
Etiquettes ADR/RID:	9
Désignation officielle de transport:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
contient:	(BISPHENOL A EPOXY RESIN)

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES**Étiquetage selon la Directive-CE**

Étiquetage requis

Symbole(s):	: N T	Dangereux pour l'environnement Toxique
Phrase(s) de risque	: R36/38 R51/53 R46 R43	Irritant pour les yeux et la peau. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Phrase(s) de sécurité	: S28 S37/39	Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau. Porter des gants appropriés et une

Ident-No: ARALDITE AV 138/HV 998

Version 7
Date de révision 21.03.2009

Date d'impression 12.04.2009

S61

protection pour les yeux/le visage.
Éviter le rejet dans l'environnement.
Consulter les instructions spéciales/la fiche
de données de sécurité.

Etiquetage exceptionnel pour préparations spéciales : Contient des composés époxydiques. Voir les informations transmises par le fabricant.

Les composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette : produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700)

N(3-diméthylaminopropyl)-1,3-propylenediamine
No.-CE: 234-148-4
1,3,5-tris(oxiranylméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (TGIC)
No.-CE: 219-514-3

Législation nationale

Etat actuel de notification

16. AUTRES INFORMATIONS

Respectez les usages, teneurs, conditions et précautions d'emploi mentionnés dans les documents techniques et de sécurité établis par Huntsman Advanced Materials. Ces recommandations, fondées sur nos connaissances à ce jour, ont été déterminées en fonction des caractéristiques du produit et, le cas échéant, des applications pour lesquelles il est préconisé. Sur ces bases, et selon les bonnes pratiques professionnelles, tenez compte, sous votre responsabilité, de tous les facteurs concernant votre activité tels que les conditions de mise en oeuvre du produit (par ex. temps, température de polymérisation...), la nature des mélanges, ainsi que l'usage raisonnablement prévisible de votre produit. La responsabilité de Huntsman Advanced Materials ne saurait être mise en cause en cas d'incidents consécutifs à l'emploi de l'un de ses produits à des fins ou dans des conditions non préconisées dans les documents de sécurité fournis par elle, ni en cas de non-respect des règles et précautions à observer dans l'exercice de votre profession. Cette fiche peut faire référence à des textes réglementaires. Elle ne saurait pour autant comporter une énumération exhaustive des textes promulgués à la date de la rédaction et ne dispense en aucun cas l'utilisateur de se reporter à l'ensemble des textes officiels pour connaître les obligations qui lui incombent.