

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß Richtlinie 1907/2006

Handelsname: Ecoloy® Tippy

Erstellt am: 28.10.2004

überarbeitet am: 01.08.2011

Druckdatum: 25.11.2011 Seite: 1(3)

1. Stoff/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Handelsname:

Ecoloy® Tippy (bleifrei)

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung

(Reiniger und Verzinner für Lötkolbenspitzen)

Angaben zum Hersteller / Lieferant

Adresse:

Stannol GmbH
Oskarstr. 3 -7
42283 Wuppertal

Telefon:

0202 585 0

Fax:

0202 585 155

Notruf-Telefon:

0202 585 119 (nur während der Laborzeiten: 8:00 h – 17:00 h)

E-Mail:

werner.kruppa@stannol.de

2. Mögliche Gefahren:

Keine Zubereitung im Sinne der GefStoffV., jedoch Punkte 7-15 beachten.

Zusätzliche Gefahren für Mensch und Umwelt: n.a.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: Legierungspulver aus Zinn und Kupfer, mit Quarzsand und organischen Säuren verpresst

Inhaltsstoffangabe gemäß EG 1907/2006:

Gehalt	CAS-Nr.	EINECS-Nr.	Symbole	R-Sätze	Stoff
40-45%					Zinn/Kupfer-Legierungspulver
1-5%	141-82-2	205-503-0	Xn	22-36	Malonsäure
5-10%	77-92-9	201-069-1	Xi	36	Zironensäure

Zusätzl. Hinweise: Der Wortlaut der angeführten R-Sätze ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:
(bei Unfällen)

Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Arzthilfe. Ggf. Atemspende. Helfer auf Selbstschutz achten.

Nach Einatmen:

Nach Einatmen Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:

Nach Kontakt mit flüssigem Lot, sofort mit fließendem kaltem Wasser kühlen. Arzthilfe.

Nach Augenkontakt:

Augen ausgiebig bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen (unverletztes Auge schützen, Kontaktlinsen entfernen).

Nach Verschlucken:

Nach Verschlucken Arzthilfe.

Hinweise für den Arzt

Behandlung:

Dekontamination, symptomatische Behandlung.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Umgebungsbrand mit den geeigneten Löschmitteln bekämpfen.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Umluft unabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene

Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol (Lötrauch) Atemschutz verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen:

Verfahren zur Reinigung:

Mechanisch aufnehmen und der Entsorgung zuführen.

7. Handhabung und Lagerung

Hinweis sicherer Umgang:

Absaugung erforderlich, wenn Dämpfe oder Stäube entstehen.

Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise:

n.a.

Weitere Angaben zu den

Lagerräumen trocken halten.

Lagerbedingungen:

Lagerklasse VCI:

n.a.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß Richtlinie 1907/2006

Handelsname: Ecoloy ® Tippy

Erstellt am: 28.10.2004

überarbeitet am: 01.08.2011

Druckdatum: 25.11.2011 Seite: 2(3)

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

Für gute Lüftung sorgen. Absaugung erforderlich, wenn Dämpfe(Lötrauch) oder Stäube entstehen. Falls dies nicht ausreicht, um die Schadstoffkonzentrationen unter den Luftgrenzwerten zu halten, muss ein geeignetes Atemschutzgerät eingesetzt werden.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

BAT-Wert: ----

Gesundheitliche Gefahren am Arbeitsplatz

Spitzenbegrenzungskategorie:

Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) nach TRGS 900 aus Kapitel 2 für Deutschland:

Stoffbezeichnung	CAS-Nr	ml/m ³ (ppm)	mg/m ³	Typ	Kategorie	Bemerkungen
Kupfer	7440-50-8		1		MAK (DFG)	
Zinn	7440-31-5		2		MAK (NL)	

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Direkten Kontakt mit Augen, Haut oder Kleidung vermeiden.

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:

Bei Atemschutz: Partikelfilter.

Handschutz:

Vermeiden Sie den Hautkontakt.

Handschuhe falls erforderlich

Augenschutz:

Schutzbrille gemäß EN 166:2001 z.B. Gestellbrille mit Seitenschutz

Körperschutz:

leichte Schutzkleidung

Umweltschutzmassnahmen:

n.a.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild:	Form:	fest		
	Farbe:	grau		Geruch: geruchlos
Zustandsänderung:				
Flammpunkt (cc):	bei	n.a.	°C	
Zündtemperatur:	bei	n.a.	°C	
Dichte:	bei	20	°C	7-8 g/ml
Geruchsschwelle:	geruchlos	mg/m ³		
Schmelztemperatur:	>230°C			
	(Bei Legierung s.Punkt 1)			

10. Stabilität und Reaktivität

Reagiert mit: Starken Oxidationsmitteln;

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität : Keine Auswirkungen bekannt

12. Umweltspezifische Angaben

Allgemeine Hinweise: Keine Auswirkungen bekannt

13. Hinweise zur Entsorgung

Abfallschlüssel: Für die Einstufung des Abfalls nach dem EAK ist der Abfallerzeuger selbst verantwortlich.
Empfohlen wird: Abfallschlüssel-Nr.: 120104

Entsorgungshinweise:

Produkt:

Stannol -Recyclinginformation bei Bedarf anfordern.

14. Angaben zum Transport

Transport GGVSEB/ADR/RID:

kein Gefahrgut

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß Richtlinie 1907/2006

Handelsname: Ecoloy ® Tippy

Erstellt am: 28.10.2004

überarbeitet am: 01.08.2011

Druckdatum: 25.11.2011 Seite: 3(3)

15. Rechtsvorschriften:

Kennzeichnungshinweise:	Das Produkt ist nach EG-Richtlinien eingestuft und gekennzeichnet. Kein Gefahrstoff im Sinne der geltenden Vorschriften
Sonderkennzeichnung nach:	n.a.
Störfallverordnung	n.a.
Inhaltsstoffe:	Zinn, Kupfer, organische Säuren
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1
Einstufung nach TA Luft:	staubförmige anorganische Stoffe Klasse III : Max. zulässige Emission 5 mg/m ³ (Massenstrom >= 25 g/h)

16. Sonstige Angaben

R-Sätze: (unter Punkt 3)

R 36 Reizt die Augen
R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken

n.a.: nicht anwendbar

n.b.: nicht bestimmt

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Datenblattausstellender Bereich

Stannol GmbH/Qualitätssicherung/Labor

Ansprechpartner

Herr Dr. Kruppa