

ELECTRONIC SERVICE – KOFFER PC-CONTACT

Der übersichtliche Werkzeugkoffer für den schnellen und guten Service an Computern

6100 **BERNSTEIN** PC-CONTACT mit Werkzeugsortiment

6115 **BERNSTEIN** PC-CONTACT ohne Werkzeugsortiment

Beschreibung:

Formschöner, strapazierfähiger Koffer aus tiefgezogenen, schlagfesten, dunkelbraun genarbten Kunststoffschalen mit umlaufendem bronzefarbig eloxierten Alu-Rahmen, staub- und regendicht, säure-, kratz- und rutschfest.

Auf einer schwenkbaren und einer herausnehmbaren Tafel sind 65 Werkzeuge übersichtlich in Einsteckfächern untergebracht. Die im Deckel befindliche Tafelrückseite ist mit Gummibändern zur Aufnahme von schriftlichen Unterlagen, Platinen, CD's, etc. ausgestattet. Der Kofferdeckel ist innen mit Schaumgummi gepolstert. Die unterteilte Kunststoffwanne im Kofferboden ist für Ersatzteile, Meß- und Lötgerät bestimmt und hat eine Höhe von 60 mm.

Der Koffer hat eine Schloßleiste mit 2 Schlössern, zentral schließbar. An den Seiten sind Ösen zum Einhängen eines Tragegurtes.

Außenmaße: 460 x 350 x 170 mm

Gewicht ohne Werkzeuge: ca. 3,700 kg

Gewicht mit Werkzeugen: ca. 5,400 kg

Werkzeugsortiment:

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Nr.	Beschreibung der Einzelteile
2-127	Zinnmesser mit Kunststoffheft, 115 mm	4-272	Kreuzschlitz-Schraubendreher , Supadriv/Pozidriv wie vor, Gr. 1
2-132	Federhaken , vernickelt-isoliert, 175 mm	4-281	Elektroniker-Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Spezialheft und drehbarem Zentrierkopf, Gr. 000, Klinge CV, verchromt, mit schwarzer Spitze
2-161	Magnetstab mit Doppelkugelgelenk, schwenkbar, 215 mm	4-282	Elektroniker-Kreuzschlitz-Schraubendreher wie vor, Gr. 00
2-166	Glashaar-Kontaktreiniger-Pinsel , 115 mm	4-283	Elektroniker-Kreuzschlitz-Schraubendreher wie vor, Gr. 0
2-265	2 Prüfspitzen , rot und schwarz, besonders dünn, spitz und biegsam, Klinge aus 1 mm Stahldraht, 155 mm	4-284	Elektroniker-Kreuzschlitz-Schraubendreher wie vor, Gr. 1
2-275	Reparaturspiegel , 21 mm Ø, mit Griff, 180 mm	4-331	Montageschraubendreher , Klinge vernickelt, 45 x 6 mm, mit Spezial-4-kt.-BERNSTEIN-Heft
2-601	IC-Pinzette , vernickelt, 125 mm, zum Greifen, Einstecken und Herausziehen von IC's	4-343 VDE	Spannungsprüfer , Klinge 60 x 3 mm
2-620	PLCC-Ziehwerkzeug , zum leichten Ziehen von gesteckten PLCC's	4-407	Festhalteschraubendreher , 110 x 4 mm
3-901-12	Seitenschneider , 120 mm, für harten Draht bis 0,4 mm, für weichen Draht bis 1,0 mm, brüniert, orangefarbig isoliert	5-107	Stahlpinzette mit abgebogenen Spitzen, 150 mm, vernickelt
3-906-12	Spitzenschneider , 120 mm, für weichen Draht bis 0,8 mm, brüniert, orangefarbig isoliert	5-117	Stahlpinzette , gerade-flach-breit, 145 mm, vernickelt
3-932-12	Flachzange , 120 mm, brüniert, orangefarbig isoliert	5-210	Nadelfeilen , 6-teiliger Satz
3-933-12	Spitzzange , 120 mm, brüniert, orangefarbig isoliert	5-305	Kombinations-Schere , rostfrei, gezahnt, Druckfeder, Kunststoffgriffe, 140 mm
3-945-12	Spitzzange , 145 mm, abgewinkelt, brüniert, orangefarbig isoliert	6-200	Steckschlüssel , 8-teiliger Satz im Etui, 1 Kunststoff-Federheft, 7 Steckschlüssel 4,0, 5,5, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0 und 10,0 mm
4-141	Schraubendreher nach DIN 5265 mit Spezial- 4-kt.-BERNSTEIN-Heft, Klinge aus CV mit schwarzer Spitze, verchromt, 75 x 3,5 mm	6-750	Spezial-Gabelschlüssel , 6-teiliger Satz, vernickelt, 3 x 3,5, 4 x 4,5, 5 x 5,5, 6 x 6,5, 7 x 8, 9 x 10 mm, Materialstärken: 1,5 bzw. 2,0 mm
4-142	Schraubendreher nach DIN 5265 wie vor, Klinge 100 x 4 mm	6-771	Rollgabelschlüssel , verstellbar, Spannweite 0-12 mm, ganze Länge 100 mm
4-161	Elektroniker-Schraubendreher mit Spezialheft und drehbarem Zentrierkopf, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, Klinge 40 x 1 mm	6-880	Sechskant-Stiftschlüssel , 8-teiliger Satz, 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
4-162	Elektroniker-Schraubendreher wie vor, Klinge 40 x 1,5 mm	6-964 L	TORX-Schraubendreher , mit Spezial-4-kt.-BERNSTEIN-Heft, Klinge aus CV, verchromt, Spitze schwarz, Größe T 9, mit Loch
4-163	Elektroniker-Schraubendreher wie vor, Klinge 40 x 2,0 mm	6-965 L	TORX-Schraubendreher wie vor, Größe T 10
4-165	Elektroniker-Schraubendreher wie vor, Klinge 50 x 3,0 mm	6-966 L	TORX-Schraubendreher wie vor, Größe T 15
4-271	Kreuzschlitz-Schraubendreher , Supadriv/Pozidriv Gr. 0, mit Spezial-4-kt.-BERNSTEIN-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze	7-425	Staubpinsel

Zur weiteren Komplettierung empfehlen wir:

8-135	ERSA-Lötkolben Multitip , 15 W , 220 V
8-390	Entlötpumpe , 195 mm lang, 20 mm Ø
9-325	Sortimentskasten aus Kunststoff, mit Scharnierdeckel und variablen Innenwänden, 200 x 130 x 30 mm

ELECTRONIC SERVICE-KOFFER **PC-CONTACT** 6100

Ein formschöner, moderner Werkzeugkoffer für gehobene Ansprüche



Der Service-Koffer

für die Computertechnik
mit dem aktuellen
Werkzeugsatz