

ELECTRONIC SERVICE – KOFFER **COMPACT-MOBIL**

Der Rollenkoffer mit Spezialwerkzeug für die Montage und Wartung von Elektronik-Einrichtungen

7000 **BERNSTEIN COMPACT-MOBIL** mit Werkzeugsortiment 7010, 7020 und 7030

7015 **BERNSTEIN COMPACT-MOBIL** ohne Werkzeugsortiment

7100 **BERNSTEIN COMPACT-MOBIL** mit Werkzeugsortiment 7010, 7020 und 7060

Beschreibung:

Formschöner Koffer aus tiefgezogenen, schlagfesten, dunkelbraun genarbenen Kunststoffschalen mit umlaufenden bronzefarbig eloxierten Alurahmen, staub- und regendicht, säure-, kratz- und rutschfest. Für den kräfteschonenden Transport hat der Koffer stabile eingebaute Rollen und einen festeingebauten Teleskopgriff.

Die Anordnung der Rollen bewirkt eine vibrationsarme Fortbewegung. Die Werkzeuge werden dabei in den vorgesehenen Separationen festgehalten. Der Werkzeugkoffer ist mit 3 herausnehmbaren Werkzeuftafeln ausgerüstet, und zwar mit den Tafeln 7010, 7020 und 7030.

Die Tafeln sind mit insgesamt 63 Werkzeugen bestückt. Auf Wunsch kann die Tafel 7030 gegen die Tafel 7060 (VDE-Werkzeug) ausgetauscht werden. Im Kofferdeckel selbst ist ein Dokumentenfach zur Aufnahme von schriftlichen Unterlagen etc. angebracht.

Die unterteilte Kunststoffwanne im Kofferboden, mit verstellbaren Längs- und Querteilern, ermöglicht eine übersichtliche und geordnete Unterbringung von Ersatzteilen sowie Meß- und Lötgeräten unterschiedlichster Größen.

Der Koffer hat 2 Schlösser und ist abschließbar.

Außenmaße: 500 x 400 x 200 mm

Gewicht ohne Werkzeuge: ca. 8,000 kg

Gewicht mit Werkzeugen 7000: ca. 10,600 kg

Gewicht mit Werkzeugen 7100: ca. 10,700 kg

Werkzeugsortiment:

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Nr.	Beschreibung der Einzelteile
Werkzeuftafel Nr. 7010			
2-155	Krallengreifer , mit 3 Greifkrallen und Ansteckclip	2-166	Glashaar-Kontaktreiniger-Pinsel
2-601	IC-Pinzette , vernickelt, 125 mm, zum Greifen, Einstecken und Herausziehen von IC's	2-265	2 Prüfspitzen , rot und schwarz, besonders dünn, spitz und biegsam, Klinge aus 1 mm Stahldraht
2-620	PLCC-Ziehwerkzeug	2-295	Handlupe mit Beleuchtung
2-655	Inspektions-Taschenlampe , mit Aufsteckadapter für Lichtstrahlumlenkung	3-565	Wasserpumpenzange , 130 mm, verchromt
3-654-14	EUROline-Seitenschneider , 120 mm, für harten Draht bis 0,4 mm Ø, für Kupferdraht bis 1,5 mm Ø, schmaler abgerundeter Zangenkopf, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder, hochglanzbrüniert, mit zweifarbiger Handschutzisolation	3-715-1	Kleinstkombizange , 115 mm, verchromt, BERNSTEINIT-Isolation
3-672-14	EUROline-Spitzenschneider , 130 mm, für Kupferdraht bis 0,6 mm Ø, Schneide 20° abgewinkelt, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder, hochglanzbrüniert, mit zweifarbiger Handschutzisolation	4-141	Schraubendreher , mit Spezial-4-kt.-BERNSTEIN-Heft, Klinge aus CV, verchromt, 75 x 3,5 mm, mit schwarzer Spitze
3-682-14	EUROline-Flachzange , 130 mm, äusserst schlank, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder, hochglanzbrüniert, mit zweifarbiger Handschutzisolation	4-142	Schraubendreher , wie vor, Klinge 100 x 4,0 mm
3-683-14	EUROline-Spitzzange , 130 mm, äusserst schlank, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder, hochglanzbrüniert, mit zweifarbiger Handschutzisolation	4-271	Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv, Gr. 0 mit Spezial-4-kt.-BERNSTEIN-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze
4-161	Elektroniker-Schraubendreher mit Spezialheft und drehbarem Zentrierkopf, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 40 x 1,0 mm	4-272	Kreuzschlitz-Schraubendreher , wie vor, Pozidriv, Gr. 1
4-162	Elektroniker-Schraubendreher wie vor, 40 x 1,5 mm	4-351	Winkelschraubendreher , 100 x 5 mm, vernickelt, CV
4-163	Elektroniker-Schraubendreher wie vor, 40 x 2,0 mm	4-407	Festhalteschraubendreher , 110 x 4 mm
4-164	Elektroniker-Schraubendreher wie vor, 50 x 2,5 mm	5-161	Klemmschere , 130 mm, rostfrei
4-165	Elektroniker-Schraubendreher wie vor, 50 x 3,0 mm	5-301	Spezial-Blechscherer mit Verzahnung, 110 mm, vernickelt
4-281	Elektroniker-Kreuzschlitz-Schraubendreher wie vor, Gr. 000	6-771	Rollgabelschlüssel , verstellbar, Spannweite 0-12 mm, ganze Länge 100 mm
4-282	Elektroniker-Kreuzschlitz-Schraubendreher wie vor, Gr. 00	6-964 L	TORX-Schraubendreher , Gr. T 9, mit Loch, mit Spezial-4-kt.-BERNSTEIN-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze
4-283	Elektroniker-Kreuzschlitz-Schraubendreher wie vor, Gr. 0	6-965 L	TORX-Schraubendreher , Gr. T 10, mit Loch, wie vor
4-284	Elektroniker-Kreuzschlitz-Schraubendreher wie vor, Gr. 1	6-966 L	TORX-Schraubendreher , Gr. T 15, mit Loch, wie vor
5-006	Transistor-Ziehpinzette , 140 mm, mit isolierten Greifbacken, zum leichten Ziehen und Einführen von Stecktransistoren verschiedener Größen, vernickelt	7-425	Staubpinsel
5-049	Uhrmacher-Pinzette , super-spitz, 110 mm, rostfrei	Werkzeuftafel Nr. 7030	
5-107	Stahlpinzette , mit abgebogenen Spitzen, 150 mm, vernickelt	3-133-1	Seitenschneider , 145 mm, für harten Draht bis 1,25 mm Ø, für weichen Draht bis 2,5 mm Ø, verchromt, mit BERNSTEINIT-Isolation
5-115	Wärmeableitpinzette , zum Einlöten von Transistoren, Golddrahtdioden, 165 mm, vernickelt	3-235-1	Telefonzange , 160 mm, verchromt, mit BERNSTEINIT-Isolation
5-117	Stahlpinzette , gerade-flach-breit, 145 mm, vernickelt	3-732-1	Kombinationszange , 165 mm, verchromt, mit BERNSTEINIT-Isolation
5-191	ESD Pinzette , 120 mm, leitfähig, abgerundete Spitzen	4-143	Schraubendreher , nach DIN 5265, Spezial-4-kt.-BERNSTEIN-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 125 x 5,5 mm
5-194	ESD Pinzette , 120 mm, leitfähig, spitz-abgewinkelt	4-144	Schraubendreher , wie vor, Klinge 150 x 6,5 mm
Werkzeuftafel Nr. 7020			
1-735	Abgleichschraubendreher-Steckheft , beidseitig	4-145	Schraubendreher , wie vor, Klinge 150 x 8,0 mm
1-738	Hartplastik-Klinge (Bit) , 1,5 x 0,5 mm	4-256	Kreuzschlitz-Schraubendreher , wie vor, Gr. 1, mit schwarzer Spitze
1-739	Hartplastik-Klinge (Bit) , 3,0 x 0,5 mm	4-257	Kreuzschlitz-Schraubendreher , wie vor, Gr. 2, mit schwarzer Spitze
1-909	Mechaniker-Spiegel mit Griff, ganz aus BERNSTEINIT	4-344 VDE	Spannungsprüfer , 220-250 Volt, Klinge 100 x 3,5 mm
2-126	Ablöthebel , einseitig geschlitzt, mit Kunststoffheft	5-0605	Universal-Abisolierwerkzeug
2-127	Zinnmesser mit Kunststoffheft, 115 mm	6-105	Steckschlüssel , mit Spezial-4-kt.-BERNSTEIN-Heft, Klinge aus CV, verchromt, SW 5,5 mm
2-132	Federhaken , vernickelt-isoliert, 175 mm	6-107	Steckschlüssel , wie vor, SW 7,0 mm
2-161	Magnetstab , mit Doppelkugelgelenk, schwenkbar, 215 mm	Zur weiteren Komplettierung in der Bodenwanne empfehlen wir:	
5-240 6-teiliger Satz Schlüsselfeilen mit Holzheft im Etui			
6-820 Sechskant-Stiftschlüssel-Satz , 8-teilig, von 1,5 - 6,0 mm			
7-512 Miniatur-Schieblehre , Meßbereich 75 mm, rostfrei			
8-135 ERSA-LötKolben Multitip , 15 W/230 V			
8-390 Entlötmaschine , 195 mm lang, 20 mm Ø			
9-325 Sortimentskasten aus Kunststoff , mit Scharnierdeckel und variablen Innenwänden, 200 x 130 x 30 mm			

ELECTRONIC SERVICE-KOFFER **COMPACT-MOBIL 70000**

Der Rollenkoffer als Bordcase für den weltweiten Service



Der Service-Koffer

- mit hochwertigen Werkzeugen für die Electronic
- mit Teleskopgriff auf 950 mm ausziehbar
- fahrbar auf stabilen, eingebauten Transportrollen



ELEKTRO SERVICE – KOFFER **COMPACT-MOBIL**

Der vielseitige Werkzeugkoffer auf Rollen für die Montage und Wartung von Elektro-Einrichtungen

7200 **BERNSTEIN COMPACT-MOBIL** mit Werkzeugsortiment 7030, 7040 und 7050

7215 **BERNSTEIN COMPACT-MOBIL** ohne Werkzeugsortiment

7300 **BERNSTEIN COMPACT-MOBIL** mit Werkzeugsortiment 7040, 7050 und 7060

Beschreibung:

wie Service-Koffer 7000

Dieser Werkzeugkoffer ist ebenfalls mit 3 herausnehmbaren Werkzeugtafeln ausgerüstet, und zwar mit den Tafeln 7030, 7040 und 7050.

Die Tafeln sind mit insgesamt 32 Werkzeugen bestückt.

Auf Wunsch kann die Tafel 7030 gegen die Tafel 7060 (VDE-Werkzeug) ausgetauscht werden.

Außenmaße: 500 x 400 x 200 mm

Gewicht ohne Werkzeuge: ca. 7,900 kg

Gewicht mit Werkzeugen 7200: ca. 11,500 kg

Gewicht mit Werkzeugen 7300: ca. 11,600 kg

Werkzeugsortiment:

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Nr.	Beschreibung der Einzelteile
Werkzeugtafel Nr. 7030		Werkzeugtafel Nr. 7050	
3-133-1	Seitenschneider , 145 mm, für harten Draht bis 1,25 mm Ø, für weichen Draht bis 2,5 mm Ø, verchromt, mit BERNSTEINIT-Isolation	5-107-6	Stahlpinzette , mit abgebogenen Spitzen, 150 mm, vernickelt, schutzisoliert
3-235-1	Telefonzange , 160 mm, verchromt, mit BERNSTEINIT-Isolation	5-117-6	Stahlpinzette , gerade-flach-breit, 145 mm, vernickelt, schutzisoliert
3-732-1	Kombinationszange , 165 mm, verchromt, mit BERNSTEINIT-Isolation	5-505	Abisoliermesser , mit Hakenklinge, für Kabel 4-28 mm Ø
4-143	Schraubendreher , nach DIN 5265, Spezial-4-kt.-BERNSTEIN-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 125 x 5,5 mm	7-114	Schlosserhammer , 200 g
4-144	Schraubendreher , wie vor, Klinge 150 x 6,5 mm	7-202	Stechbeißel , Klingebreite 16 mm
4-145	Schraubendreher , wie vor, Klinge 150 x 8,0 mm	7-235	Flachmeißel , CV, 200 x 16 x 22 mm
4-256	Kreuzschlitz-Schraubendreher , wie vor, Gr. 1, mit schwarzer Spitze	7-255	Elektrikermeißel , CV, 200 x 8 x 10 mm
4-257	Kreuzschlitz-Schraubendreher , wie vor, Gr. 2, mit schwarzer Spitze	7-315	Bohrraspel , Bohr-Ø 4 mm, Klingenlänge 175 mm, mit Kunststoffheft
4-344 VDE	Spannungsprüfer , 220-250 Volt, Klinge 100 x 3,5 mm	7-316	Vorstecher , 6 mm Ø, mit Kunststoffheft
5-0605	Universal-Abisolierwerkzeug	7-502	Zollstock , 2 m
6-105	Steckschlüssel , mit Spezial-4-kt.-BERNSTEIN-Heft, Klinge aus CV, verchromt, SW 5,5 mm	7-616	PUK-Säge mit umklappbarem Griff, im Etui
6-107	Steckschlüssel , wie vor, SW 7,0 mm		
Werkzeugtafel Nr. 7040		Werkzeugtafel Nr. 7060 VDE, alternativ zu 7030	
3-575-6	Wasserpumpenzange , 240 mm, vernickelt, mit Isolation	3-134 VDE	Seitenschneider , 160 mm, für Stahldraht bis 1,6 mm Ø, verchromt, mit VDE-Sicherheitsisolation
3-815-1	Abisolierzange , 155 mm, verchromt, mit BERNSTEINIT-Isolation	3-244 VDE	Telefonzange , 165 mm, oval-spitz, lange gerade Backen, mit Schneide für harten Draht, verchromt, mit VDE-Sicherheitsisolation
4-272	Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv, Gr. 1, mit Spezial-4-kt.-Bernstein-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze	3-732 VDE	Kombinationszange , 165 mm, mit Drahtschneider, für harten Draht bis 1,6 mm Ø, verchromt, mit VDE-Sicherheitsisolation
4-273	Kreuzschlitz-Schraubendreher wie vor, Pozidriv, Gr. 2	4-344 VDE	Spannungsprüfer , 220 bis 250 Volt, Klinge 100 x 3,5 mm
5-304	Kombi-Blechscher , 190 mm, rostfrei	14-652 VDE	Schraubendreher , mit VDE-Isolation, Klinge 100 x 3,5 mm
5-309	Kabel-Abmantelschere , 190 mm, rostfrei, mit Kunststoffgriffen	14-654 VDE	Schraubendreher , mit VDE-Isolation, Klinge 125 x 5,5 mm
5-501	Kabelmesser	14-656 VDE	Schraubendreher , mit VDE-Isolation, Klinge 150 x 6,5 mm
7-410	Lanzettspachtel , mit rundem Halm, Blattbreite 16 mm	14-682 VDE	Kreuzschlitz-Schraubendreher , Gr. 1, mit VDE-Isolation, Klingenlänge 80 mm
7-535	Wasserwaage , 220 mm lang, mit 3 Libellen: horizontal, vertikal und 45° geneigt	14-683 VDE	Kreuzschlitz-Schraubendreher , Gr. 2, mit VDE-Isolation, Klingenlänge 100 mm
		15-522 VDE	Abmantelmesser , mit Klingenschutz, Klingenlänge 35 mm
		16-302 VDE	Steckschlüssel , mit VDE-Isolation, SW 5,5 mm
		16-304 VDE	Steckschlüssel , mit VDE-Isolation, SW 7,0 mm

Zur weiteren Komplettierung in der Bodenwanne empfehlen wir:

5-240	6-teiliger Satz Schlüsselfeilen mit Holzheft im Etui
6-810	Sechskant-Stiftschlüssel-Satz am Ring, 8-teilig
7-405	Malerspachtel , 50 mm
7-415	Gipsbecher
8-145	ERSA-UniversallötKolben 30 S/330 KD/30 W/230 V

ELEKTRO SERVICE – KOFFER **COMPACT-MOBIL 7200**

Der Rollenkoffer als Bordcase für den weltweiten Service



Nr. 7050

Nr. 7040

Nr. 7030

alternativ mit
VDE-Werkzeug
7060

