

ELEKTRONIKER-ESD SPEZIALZANGEN

Eingelegtes Gewerbe
Doppelblattfeder



Verchromt – poliert

Mit **leitfähigen**, schwarzen Handschutzhüllen

SCHNEIDENDE ZANGEN

Nr.	Länge		Ausführung	Schneidwerte mm Ø		Gewicht g
	mm	Zoll		weicher Draht	harter Draht	
Seitenschneider mit schlankem, abgerundetem Zangenkopf						
3-901-13	125	5	mit Schneidwate	1,0	0,4	75

Seitenschneider mit schlankem, spitzem Zangenkopf und flach abgesetzter Schneide, nur für weichen Draht						
3-902-13	125	5	ohne Schneidwate	0,8	-	75

Vorschneider mit 3 mm breiter Schneide, Backenlänge 20 mm, zum bündigen Schneiden, nur für weichen Draht						
3-905-13	135	5 1/2	ohne Schneidwate	0,8	-	85

Spitzenschneider mit winklig abgebogener Spitze und Schneide an der Schräge, zum bündigen Schneiden, nur für weichen Draht						
3-906-13	135	5 1/2	ohne Schneidwate	0,8	-	85

RUND-FLACH-SPITZZANGEN

Rundzange mit kurzen Backen						
3-931-13	130	5 1/8	glatte Greifflächen			80

Flachzange mit kurzen Backen						
3-932-13	130	5 1/8	glatte Greifflächen			70

Spitzzange mit kurzen Backen						
3-933-13	130	5 1/8	glatte Greifflächen			70

SEITENSCHNEIDER, TELEFON- UND KOMBINATIONSZANGEN

Eingelegtes Gewerbe, verchromt-polirt,
mit **leitfähigen**, schwarzen Handschutzhüllen

Seitenschneider schwedische Form						
3-133-13	145	5 3/4	Spezialstahl	2,5	1,25	155

Telefonzange oval-spitz, lange gerade Backen, mit Schneide für harten Draht						
3-245-13	200	8	Greifflächen mit Hieb			180

Kombinationszange mit Drahtschneider, für harten Draht						
3-732-13	165	6 1/2	Greifflächen mit Hieb			185



3-901-13



3-902-13



3-905-13



3-906-13



3-931-13



3-932-13



3-933-13



3-133-13



3-245-13



3-732-13