


Werkstattmeßschieber

mit Messerspitzen, ohne Feineinstellung

Ausführung:

DIN 862
 Feststellschraube
 Lochmaßansatz:
 0-300 mm = 10 mm
 400-1000 mm = 20 mm
 rostfreier Stahl
 Nonius + Skala mattverchromt
 einschließlich Etui

**Vernier calipers**

with knife-edge, without fine adjustment

Techn. data:

DIN 862
 Locking screw
 Measuring jaws:
 0-300 mm = 10 mm
 400-1000 mm = 20 mm
 stainless steel
 scale and vernier satin chromed
 individually packed

> mm <	 mm	 inch	 mm	No.	€	
250	0,05	1/128	80	111-21		
300	0,05	1/128	100	111-22		
400	0,05	1/128	125	111-33		
500	0,05	1/128	150	111-34		
600	0,05	1/128	150	111-35		
800	0,05	1/128	150	111-36		
1000	0,05	1/128	150	111-37		

Pieds à coulisse d'atelier

avec becs extérieurs fins, sans réglage fin

Applications:


DIN 862
 vis de blocage
 extrémités des becs pour mesures:
 0-300 mm = 10 mm
 400-1000 mm = 20 mm
 vernier et échelle chromés mats
 en inox
 emballés à l'unité

Werkstattmessschieber

mit Messerspitzen, mit Feineinstellung

Ausführung:

DIN 862
 Feststellschraube
 Lochmaßansatz:
 0-300 mm = 10 mm
 400-1000 mm = 20 mm
 rostfreier Stahl
 Nonius + Skala mattverchromt
 einschließlich Etui

**Vernier caliper**

with knife-edge, with fine adjustment

Techn. data:

DIN 862
 Locking screw
 Measuring jaws:
 0-300 mm = 10 mm
 400-1000 mm = 20 mm
 stainless steel
 scale and vernier satin chromed
 individually packed

> mm <	 mm	 inch	 mm	No.	€	
250	0,05	1/128	80	111-51		
300	0,05	1/128	100	111-52		
400	0,05	1/128	125	111-63		
500	0,05	1/128	150	111-64		
600	0,05	1/128	150	111-65		
800	0,05	1/128	150	111-66		
1000	0,05	1/128	150	111-67		

Pieds à coulisse d'atelier

avec becs extérieur, avec réglage fin

Applications:

DIN 862
 vis de blocage
 extrémités des becs pour mesures:
 0-300 mm = 10 mm
 400-1000 mm = 20 mm
 vernier et échelle chromés mats
 en inox
 emballés à l'unité

> mm <



Messbereich
 Ablesung mm / inch
 Schnabellänge

Range
 Reading mm / inch
 Length of jaws

Capacité
 Lecture mm / inch
 Longueur des becs