

02 06 200

Kraft-Kombizange



- 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen
- leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung
- mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
- lange Schneiden für dickere Kabel
- mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Artikel-Nr.	02 06 200
EAN	4003773010029
Zange	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schneidwert harter Draht Ø mm	2,8
Schneidwert Pianodraht Ø mm	2,2
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) Ø mm	13,0
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig mm ²	25,0
Länge mm	200
Gewicht netto g	343

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten