






max. Spannung/ max. Voltage	:	für Rundzellen/ for cylindric cells 1,75V±5%
Sicherheitstimer/ security timer	:	14h±10%
Ladeanzeige für Rundzellen und 9V Block/ charging indicator for round cells and 9V batteries		
Ladung/ charging	:	LED leuchtet rot/ LED lights red
Impulserhaltungsladung/ trickle charging	:	LED leuchtet grün/ LED lights green
Akku defekt/ battery defective	:	LED blinkt rot/ LED flashes red
Refreshanzeige/ refreshing indicator	:	LED blinkt rot und grün/ LED flashes red and green
Vorladung/ pre-charging	:	LED blinkt grün/ LED flashes green
Akku geladen/ battery fully charged	:	LED leuchtet grün/ LED lights green

Anzeige Akkuschnelltest in den ersten 5 Sekunden /
indicator for battery fast test in the first 5 seconds

LED grün/green	:	Akkukapazität über 80%/ battery capacity more than 80%
LED orange	:	Akkukapazität zwischen 25% und 80%/ battery capacity between 25% and 80%
LED rot/red	:	Akkukapazität unter 25%/ battery capacity lower than 25%

Verspolenschutz/ reverse-connect protection	: mechanisch/ mechanical	muss zur Netzkabelbuchse zeigen The "ON" position(-) of the mains switch
Schutzart/ protection	: IP20	<u>must show to the mains input socket</u>
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C	
Lagertemperatur/ storage temperature	: -25°C.....+70°C	
Isolation/ insulation	: 4kV	Eingang/Ausgang primary/secondary
Approbation/ approval	: CE, TUV GS, cTUVus	
Gehäuse/ case	: Tischgehäuse blau/silber / desktop case blue/silver	
Gehäusmaterial/ housing material	: UL94V-0	
Gewicht/ weight	: 1240g 1240g	
Verpackung/ package	: Einzelverpackung, farbige Faltschachtel inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung individual package, coloured folding box incl. multilingual manual	

Die "Ein" Stellung(-) des Netzschalters
muss zur Netzkabelbuchse zeigen
The "ON" position(-) of the mains switch
must show to the mains input socket



Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN0909UK				Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale IDIN A1: 1:1	Gewicht/Weight
						Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
				2012 Erstellt/ Drawn by	Datum/Date 19.09.12	Name	Zeichnungsname/Drawing name Energy 16 plus UK
						CB	
V1	printing updated	17.06.13	CB			Zeichnungsnummer/Drawing number	
V0	---	19.09.12	CB			Artikelnummer/Part number 1001-0004-UK	
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Ursprung/Origin	Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replaces Through		
					Blatt/Sheet 1		