

Hangweegschalen KERN HDB-N · CH



KERN HDB-N



KERN CH



Praktisch en binnen handbereik

Kenmerken

• Multi-dataholdfunctie:

Bij stilstand van het display wordt...

- de aflezing automatisch gedurende 5 sec „bevroren“

- de aflezing automatisch „bevroren“ tot op een willekeurige toets wordt gedrukt
Door drukken op de Holdtoets wordt...

- de aflezing gedurende 5 sec „bevroren“

- de aflezing „bevroren“ tot op een willekeurige toets wordt gedrukt

HDB-N:

- **Haak (edelstaal)**, inklapbaar
- **Startklaar:** Inclusief batterijen, 2 x 1.5 V AAA, bedrijfsduur ca. 180 h, AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
- Overige weegeenheden: kg, lb, N
- Toegestane omgevingstemperatuur 5°C / 35°C

CH:

- **Haak (edelstaal)**
- **1 Meetlint**, uittrekbaar, Meetlengte ca. 100 cm
- **Weergave maximale belasting** (Peak-Hold), meetfrequentie 5 Hz
- **Startklaar:** Inclusief batterij, 9V, bedrijfsduur ca. 20 h. AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen, uitschakelbaar
- Overige weegeenheden: kg, lb, N
- Toegestane omgevingstemperatuur 5°C / 35°C

STANDAARD



STANDAARD



OPTIE



Model	Weeg- bereik [Max] kg	Aflees- baarheid [d] g	LCD-scherm cijferhoogte mm	Afmetingen behuizing BxDxH mm	Hoogte met haak mm	Netto- gewicht ca. kg	Optie DKD-kalib. certificaat	
							DKD KERN	
KERN								
HDB 5K5N	5	5	12	70x25x105	195	0,15	963-127	
HDB 10K10N	10	10	12	70x25x105	195	0,15	963-128	
CH 15K20	15	20	11	90x30x175	270	0,25	963-128	
CH 50K50	50	50	11	90x30x175	270	0,25	963-128	
CH 50K100	50	100	11	90x30x175	270	0,25	963-128	

Nieuw model

KERN Pictogrammen



Interne justerautomaat (CAL): precisie-afstelling van de weegschaal vindt plaats d.m.v. een interne robot.



Justeerprogramma (CAL): voor precisie-afstelling. Een separaat justergewicht is noodzakelijk.



Weegeenheden: d.m.v. toetsdruk omschakelbaar bijv. naar niet-metrische eenheden. Zie weegschaalmodel.



Accuvoeding: de accu is oplaadbaar.



Netadapter: in de weegschaal geïntegreerd. 230V/50Hz in NL. Op aanvraag ook in standaard GB, AUS of USA.



Netadapter: 230V/50Hz. Seriematig standaard NL, op aanvraag ook in andere uitvoeringen.



Batterijvoeding: het juiste batterijtype wordt bij het betreffende toestel aangegeven.



Telwegen: selectie artikelen. Indicatie is omschakelbaar van tellen naar gewicht.



Stof- en spatwaterbescherming IPxx: de IP-bescherming wordt in het pictogram aangegeven.



Gegevensinterface: het soort interface wordt in het pictogram aangegeven.



GLP/ISO-protocol van weeggegevens met vermelding van datum, tijd en ident.-nr. Alleen met printers van KERN.



Tarreren: de uitlezing van een belaste weegschaal op nul zetten, bijv. lege doos nul maken.



Dynamische weegfunctie: trillingen worden uitgefilterd ter vaststelling van een stabiel weegresultaat.



Edelstaal: de weegschaal is tegen corrosie beschermd.



Garantie: De garantieperiode wordt in het pictogram aangegeven.



Receptuur: receptuur en meerdere tarra's te programmeren in het weegschaalgeheugen (netto-totaal).



Weging onder het weegplateau: mogelijkheid voor lastophanging aan de onderkant van de weegschaal.



Ijking mogelijk: De duur van de beschikbaarstelling van de ijking is in het pictogram aangegeven.



Percentage bepalen: Vaststellen van de afwijking in % van de gewenste waarde (100%).



Wegen binnen een tolerantieband: (Check-weighing) boven- en onderwaarde programmeerbaar, bijv. bij doseren e sorteren.



DKD-kalibratie mogelijk: De duur van de beschikbaarstelling van de DKD-kalibratie is in het pictogram aangegeven.



Pakketverzending per koeriersdienst.



Palletverzending per expeditie.

[DMS] Details over weegprincipes, zie lexicon.

KERN – Precisie is ons vakgebied

Om de hoge nauwkeurigheid van uw weegschaal te garanderen biedt KERN u het bij uw weegschaal passende testgewichtenpakket aan, bestaande uit testgewicht, etui en DKD-kalibratiecertificaat als bewijs van juistheid. De beste voorwaarde voor een correcte kalibratie van uw weegschaal.

In het uitgebreide assortiment aan KERN-testgewichten vindt u testgewichten van de internationale OIML-nauwkeurigheidsgrensklassen E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 met gewichtswaarden van 1 mg – 2000 kg.

Het KERN DKD-kalibratielaboratorium voor elektronische weegschalen en gewichten is sinds 1994 DKD-geaccrediteerd en is hedentendage een van de modernste en best uitgeruste DKD-kalibratielaboratoria voor weegschalen, testgewichten en kracht in Europa.
(DKD = Duitse Meetkundige Dienst).

Dankzij de hoge automatiseringsgraad kunnen wij 24 uur per dag, 7 dagen per week DKD-kalibraties van weegschalen, testgewichten en krachtmeters uitvoeren.

Ons dienstenaanbod:

- DKD-kalibratie van weegschalen met een maximale last van 6000 kg
- DKD-kalibratie van gewichtstukken in het bereik van 1 mg – 500 kg
- Op databanken gebaseerd management van testmiddelen en herinneringsservice
- Kalibratie van krachtmeters
- DKD-kalibratiecertificaten in de talen D, GB, F, I, E, NL, PL

Heeft u vragen over onze weegschalen, het corresponderende testgewicht of kalibratiediensten? Onze speciaalzaken staan u graag terzijde.

Onze speciaalzaken KERN:

KERN – Professional measuring. Meettechniek en testdiensten van één partner

