

## 安全资料手册的性质 SCREEN AND STENCIL SOLVENT

### 第1部分：化学品及企业标识

#### 产品标识

产品名称 SCREEN AND STENCIL SOLVENT  
产品编号 SSS, ESSS500ML, ESSS05L, ESSS25L, ZE

#### 化学品的推荐用途和限制用途

推荐的用途 清洁产品  
限制的用途 现在及时我们没有关于用途制约的信息。他们在这张安全数据表将包括, 当可得到时

#### 化学品安全技术说明书提供者的详细信息

供应商 ELECTROLUBE. A division of HK  
WENTWORTH LTD  
ASHBY PARK, COALFIELD WAY,  
ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE  
LE65 1JR  
UNITED KINGDOM  
+44 (0)1530 419600  
+44 (0)1530 416640  
info@hkw.co.uk

#### 应急电话

+44 (0)1530 419600 between 8.30am - 5.00pm GMT Mon – Fri

### 第2部分：危险性概述

#### 物质或混合物的分类

标号与 GHS一致	物理化学危害性 人类健康方面 环境方面	没有分类。 2 眼刺激 - H319;3 特定目标器官毒性 - 单次接触 - H336 没有分类。
分类(1999/45/EEC)	Xi;R36. R67.	
所有的风险术语和危险性说明见第16部分		

#### 标签要素

符合(EC) No. 1272/2008的标签



警示词  
危险性说明

警告

防范说明

H319 造成严重眼刺激。  
H336 可能引起昏昏欲睡或眩晕。

P280 请穿戴防护手套、护眼装备及面部防护装备。  
P305+351+338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。  
P313 求医/就诊。

# SCREEN AND STENCIL SOLVENT

补充的防范说明 P304+340 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。  
P261 避免吸入蒸汽/喷雾。

## 其他危害

未分类为按照目前欧盟标准的PBT/vPvB。

### 第3部分：成分/组成信息

#### 混合物

<b>TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL</b>	<b>60-80%</b>
化学文摘登记号: 97-99-4	欧共体法规编号: 202-625-6
标号与 GHS 一致 2 眼刺激 - H319	分类(67/548/EEC) Xi;R36
<b>1-METHOXY-2-PROPANOL</b>	<b>10-30%</b>
化学文摘登记号: 107-98-2	欧共体法规编号: 203-539-1
标号与 GHS 一致 3 易燃液体 - H226 3 特定目标器官毒性 - 单次接触 - H336	分类(67/548/EEC) R10 R67

所有的风险术语和危险性说明见第16部分

#### 成分说明

Ingredients not listed are classified as non-hazardous or at a concentration below reportable levels

### 第4部分：急救措施

#### 急救措施说明

##### 概述

立刻把中毒者转移至空气清新的地方。若感到不适，应进行治疗。

##### 吸入：

立刻把中毒者转移至空气清新的地方。若中毒者停止呼吸，应对其进行人工呼吸。使中毒者的身体保持温热，不要让其乱动，并立刻进行治疗。注意！应使中毒者远离热源和火源。

##### 食入

千万不能引起中毒者呕吐。千万不能引起中毒者呕吐或给其灌任何东西喝。立刻把中毒者转移至安全的地方。应保证有足够的新鲜空气，使中毒者的身体保持温热，并不要让其乱动，最好是让其直立坐着。彻底清洁口腔。应进行治疗。

##### 皮肤接触

使中毒者远离污染源。立刻用肥皂水或不伤手的清洁剂冲洗弄脏的皮肤；若药品渗入衣服，需立刻脱掉衣服，并按照上述的方法用水冲洗弄脏的皮肤。若洗完后还存在皮肤刺激，应进行治疗。

##### 眼睛接触

在冲洗前用注意将隐形眼镜摘掉。在拨开眼皮时立刻用大量的水冲洗。需继续用水冲洗至少15分钟。若感到不适，应进行治疗。

#### 主要的急性和迟发效应和症状

#### 医疗护理和特殊治疗的提示

根据症状治疗。

### 第5部分：消防措施

#### 灭火方法

##### 灭火剂

应使用：耐酒精泡沫。粉末。干燥的化学药品、沙、白云石等。

#### 物质或混合物的特殊危险

# SCREEN AND STENCIL SOLVENT

## 危险的燃烧产物

热分解或燃烧时会放出碳氧化物和其它有毒气体或蒸气。

## 对消防人员的建议

### 特殊的灭火方法

在进入封闭的工作室前需先开动通风装置。在不会发生危险的情况下将容器撤离火灾现场。应采用喷水方法使容器降温 and 冲散有害的蒸气。不能用过多的水来喷射溢出的物料,只需将火扑灭就行。要注意防范火被扑灭后又再复燃的情况。要设障将流出来的水围起来,防止其排入下水道或污染水源。

### 消防人员的防护装备

发生火灾时,必须使用具有供气功能的呼吸装置和穿上全面保护的防护衣服。

## 第6部分：泄漏应急处理

### 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

需穿上本安全资料手册第8节所介绍的防护衣服。

### 环境保护措施

严禁排入排水系统、河道或排放到地面。

### 泄漏化学品的清除方法及所用处置材料

熄灭所有的火源,防止出现火花、火苗、发热和禁止吸烟,保持通风良好。在不会发生危险的情况下尽量将物料泄漏控制住。需配备必需的防护装置。用蛭石、干沙或干土吸收后装在收集容器中。少量的溢出物可用大量的水将其冲到排水系统。

### 参考其他部分

需穿上本安全资料手册第8节所介绍的防护衣服。请参考第11节更多有关对健康的危害性的资料。按照第13节的说明收集处理溢出的物料。

## 第7部分：操作处置与储存

### 安全处置注意事项

远离热源、火花和明火。防止泄漏,避免接触皮肤和眼睛。保持通风良好,防止吸入蒸气,若空气的污染程度高于规定的标准,需使用专门的呼吸装置。

### 安全储存条件,包括不适合的储存条件

需存放在原来的容器中。存放在阴凉、通风良好的地方。

#### 储存分类

各种危险品的储存。

### 特定用途

本产品的用途是在1节详述。

## 第8部分：接触控制和个体防护

### 控制参数

### 暴露控制

#### 防护装备



#### 处理条件

采用工程控制系统来使空气污染降低到允许接触范围。需准备好洗眼的设施。

#### 工程控制方法

要求通风条件良好,包括适当的局部排气通风,以保证有害蒸气浓度不超过规定的职业接触极限标准。

#### 呼吸系统防护

没有给出具体的建议和说明,但当有毒气体的总浓度超过所规定的职业人员接触标准,必须使用呼吸保护装置。若通风条件不好和进行短时间的操作,需使用合适的呼吸装置。应使用带有 A2/P3 复合型过滤器的呼吸装置。

# SCREEN AND STENCIL SOLVENT

## 手防护

需戴上防护手套以防止化学药品直接接触皮肤或发生溅射。在与手套供应商进行洽谈时, 应选购合适的手套, 并弄清楚手套的使用寿命。

## 眼睛防护

需戴上专门指定的护目镜。

## 其他防护

需穿上合适的防护衣服以防止接触到液体药品、经常或长期接触药品的蒸气。

## 卫生方面的措施

严禁在工作区域吸烟。每次轮班结束时, 吃东西、吸烟和上厕所前都要洗刷干净。若皮肤被药品弄脏, 立刻用肥皂水洗干净。立刻脱掉被污染的衣服。使用时不能吃喝东西或吸烟。

## 第9部分：理化特性

### 基本理化信息

外观	液体
颜色	清亮
初沸点和沸程 (°C)	>100 (212 F)
相对密度	1.025 @ 20 °c (68 F)
闪点 (°C)	61 (141.8 F)

### 其他信息

无。

## 第10部分：稳定性和反应性

### 反应性

无与本产品相关的具体反应危害。

### 化学稳定性

在常温条件下稳定。

### 可能发生的危险反应

无相关信息。

#### 危险性聚合反应

不会发生聚合反应。

### 应避免的条件

应避免热源、火苗和其它火源。

### 不相容的物质

#### 应避免使用的物质

强酸。强碱金属。强氧化性物质。

### 危险的分解产物

热分解或燃烧时会放出碳氧化物和其它有毒气体或蒸气。

## 第11部分：毒理学信息

### 毒性效果信息

#### 健康警告

吸入。会刺激呼吸系统。接触皮肤。长期或经常接触会使皮肤变得干燥。会刺激皮肤/引起湿疹。接触眼睛。对眼睛有刺激性 吞食。会引起胃痛或呕吐。

#### 成分的毒性信息。

#### TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL (CAS: 97-99-4)

中毒剂量 1-LD50

25000 mg/kg (大鼠口服)

SCREEN AND STENCIL SOLVENT  
1-METHOXY-2-PROPANOL (CAS: 107-98-2)

中毒剂量 1-LD50  
5200 mg/kg (大鼠口服)  
中毒剂量 2-LD50  
11700 mg/kg (老鼠口服)

**第12部分：生态学信息**

**生态毒性**

就目前的情况来看, 没有发现其会对环境造成不良的影响。

**毒性**

成分的生态信息。

TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL (CAS: 97-99-4)

EC50 48小时, 水蚤, mg/l  
8000

1-METHOXY-2-PROPANOL (CAS: 107-98-2)

LC50 96小时, 鱼, mg/l  
20800  
EC50 48小时, 水蚤, mg/l  
23300

**持久性和降解性**

**光解性**

无关于此品降解性的资料。

**生物蓄积性**

无相关的生物富集资料。

**在土壤中的迁移性**

**PBT和vPvB评估结果**

本产品不包含任何PBT或vPvB物质。

**其他不良反应**

此品含有挥发性的有机化合物, 可进行光化学反应生成臭氧。

**第13部分 废弃处置**

**概述**

其废弃物被列为特殊废弃物, 需根据当地废弃物主管部门的要求将废弃物投放到指定的废弃物处理地点。

**废弃处置方法**

需要根据当地政府部门的要求对废弃物和剩余的化学药品进行处理。

**第14部分：运输信息**

**概述**

此品不受危险品运输的国际条例限制 ( IMDG ( 《国际海上危险货物运输规则》 ), IATA ( 国际航空运输协会 ), ADR/RID ) 。

**公路运输备注**

没有分类。

**铁路运输备注**

没有分类。

**危险品海运备注**

没有分类。

**危险品空运备注**

没有分类。

**UN号**

**联合国正式运输名称**

**运输危险等级**

**危险品运输标签**

不需使用运输警告标志。

**包装组****环境危险**

危害环境类物质/海洋污染物

否。

**用户特别注意事项****根据MARPOL73/78附录II及IBC规定的散装运输**

不需要信息。

**第15部分：法规信息****关于物质或混合物健康、安全及环境的法律法规****欧盟立法**

Commission Directive 2000/39/EC of 8 June 2000 establishing a first list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work. 关于物质及混合分类、标记及包装的2008年12月16日欧洲议会及委员会的法规 ( EC)编号1272/2008, 修订及废止命令 67/548/EEC 1999/45/EC, 以及修订和修订法规(EC) No 1907/2006。关于物质及混合分类、标记及包装的2008年12月16日欧洲议会及委员会的法规 ( EC)编号1272/2008, 修订及废止命令 67/548/EEC 1999/45/EC, 以及修订和修订法规(EC) No 1907/2006。

**授权 ( 1907/2006法规附件VII )**

本产品无具体的授权书。

**限制 ( 1907/2006法规附件VIII )**

本产品无具体限制。

**化学品安全评估报告**

未进行化学安全评估。

**第16部分：其他信息**

发行者	Helen O'Reilly
修改日期：	APRIL 2013
修改的内容	3
安全资料手册编号	10573
<b>风险术语全文</b>	
R67	吸入蒸气可引起头晕。
R36	对眼睛有刺激性
R10	易燃。
<b>危险性说明全文</b>	
H226	易燃液体和蒸气。
H319	造成严重眼刺激。
H336	可能引起昏昏欲睡或眩晕。

**免责声明**

本资料只适用于具体指定的物质，不适用于其与其它物质配合使用的情况或过程；本公司申明此资料是有效、准确的。