

Datenblatt / Data sheet

Seite/Page 1/5


Leiterplattenbuchse M12X stehend, Rückwandmontage
PCB Jack M12X vertical, rear wall mounting

Bestell-Nr. / Part no.
MMT371A3B5


2013-04-24

Abbildungen / Illustration

Maßzeichnung / Dimensions



Lochbild / PCB layout



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende / see enlarged drawings at the end of the document

Produktbeschreibung

- Buchse M12X, 8-polig, nach IEC/PAS 61076-2-109
- 10 GBit geeignet nach IEE 802.3an
- Rückwandmontage
- Steckrichtung senkrecht
- Cat.6A
- THR fähig
- Schutzart IP67 in gestecktem Zustand

Product specification

- Jack M12X, 8 pole, per IEC/PAS 61076-2-109
- suitable for 10 GBit as per IEEE 802.3an
- rear wall mounting
- vertical entry
- Cat.6A
- designed for THR
- protection degree IP67 in mated condition


Technische Daten		Technical Data
Allgemeine Daten		General Data
Abmessungen	Ø 21.5 x 20.5 mm	Dimensions
Ports	1	Ports
Elektrische Eigenschaften		Electrical properties
Bemessungsspannung	48 V	Rated voltage
Bemessungsstrom bei 40 °C	0.5 A	Current carrying capacity at 40 °C
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ	Insulation resistance
Überspannungskategorie	II	Overvoltage category
Verschmutzungsgrad	2	Degree of pollution
Mechanische Eigenschaften		
Material		Material
Gehäuse	CuZn	Housing
Kontakte	CuZn	Contact
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel Gold plating over Nickel plating	Contact surface
Schirmung	CuSn	Shield
Lebensdauer Steckzyklen	≥ 100	Life plug cycles
Schutzart	IP67 in gestecktem Zustand IP67 in mated condition	Protection degree
Klimatische Eigenschaften		Climatic properties
Temperaturbereich	-40 ° bis / to +85 °C	Temperature range
Zertifikate		Approvals
UL-CSA Registrierung	geplant / pending	UL-CSA Registration

Technische Zeichnungen

Technical Drawings

Maßzeichnung

Dimensions





Technische Zeichnungen

Technical Drawings

Lochbild

PCB Layout



Technische Zeichnungen

Technical Drawings

Einbauausschnitt

Cutout

