maxon motor control	ESCON Servokontroller
Geräte-Referenz	Ausgabe September 2013

# **ESCON 70/10**

Servokontroller Bestellnummer 422969

# Geräte-Referenz





Dokument-ID: rel4027

#### **INHALTSVERZEICHNIS**

1	Allgemeine Info	ormationen	3
	1.1	Über dieses Dokument	3
	1.2	Über das Gerät	5
	1.3	Über die Sicherheitsvorkehrungen	5
2	Spezifikationer	ו	7
	2.1	Technische Daten	7
	2.2	Normen	9
3	Einstellungen		11
	3.1	Allgemein gültige Regeln	11
	3.2	Auslegung der Stromversorgung	
	3.3	Anschlüsse	13
	3.4	Potentiometer	26
	3.5	Statusanzeigen	26
	3.6	Externe Motordrosseln	28
4	Verdrahtung		29
	4.1	DC-Motoren	30
	4.2	EC-Motoren	
5	Ersatzteile		35

## **LESEN SIE DIES ZUERST**

Diese Instruktionen sind für qualifiziertes technisches Personal bestimmt. Bevor Sie mit irgendwelchen Aktivitäten beginnen ...

- müssen Sie die vorliegende Anleitung lesen und verstehen und
- müssen Sie die darin beschriebenen Instruktionen befolgen.

Die ESCON 70/10 gilt als unvollständige Maschine gemäss EU-Richtlinie 2006/42/EG, Artikel 2, Absatz (g) und ist dazu bestimmt, in andere Maschinen oder in andere unvollständige Maschinen oder Ausrüstungen eingebaut oder mit ihnen zusammengefügt zu werden.

#### Somit dürfen Sie das Gerät nicht in Betrieb nehmen, ...

- bevor Sie sich versichert haben, dass die andere Maschine das umgebende System in welches das Gerät eingebaut werden soll den in der EU-Richtlinie angegebenen Voraussetzungen entspricht!
- · bevor die andere Maschine alle zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit relevanten Aspekte erfüllt!
- bevor nicht alle notwendigen Schnittstellen hergestellt sind und die hierin spezifizierten Voraussetzungen erfüllen!

# 1 Allgemeine Informationen

#### 1.1 Über dieses Dokument

#### 1.1.1 Verwendungszweck

Das vorliegende Dokument soll Sie mit dem ESCON 70/10 Servokontroller vertraut machen. Es beschreibt die Tätigkeiten zur sicheren und zweckdienlichen Installation und/oder Inbetriebnahme. Das Befolgen der Instruktionen ...

- · vermeidet gefährliche Situationen,
- reduziert die Zeit für Installation und/oder Inbetriebnahme auf ein Minimum,
- erhöht die Ausfallsicherheit und die Lebensdauer der beschriebenen Ausrüstung.

Das Dokument beinhaltet Leistungsdaten und Spezifikationen, Informationen zu eingehaltenen Normen, Details zu Verbindungen und Anschlussbelegungen sowie Beispiele für die Verdrahtung.

#### 1.1.2 Zielpublikum

Das vorliegende Dokument richtet sich an geschultes, erfahrenes Fachpersonal. Es vermittelt Informationen, um die erforderlichen Aufgaben zu verstehen und zu bewerkstelligen.

#### 1.1.3 Gebrauch

Beachten Sie die nachfolgenden Schreibweisen und Kodierungen, welche im weiteren Verlauf des Dokuments benutzt werden.

Schreibweise	Bedeutung
(n)	bezieht sich auf eine Komponente (beispielsweise auf deren Bestellnummer, Listenpunkt, etc.)
<b>→</b>	gleichbedeutend mit "siehe", "siehe auch", "beachten Sie" oder "gehe zu"

Tabelle 1-1 Benutzte Schreibweise

#### 1.1.4 Symbole & Zeichen

Im weiteren Verlauf des vorliegenden Dokuments werden folgende Symbole und Zeichen verwendet.

Тур	Symbol	Bedeutung	
		GEFAHR	Weist auf eine bevorstehende gefährliche Situation hin. Eine Nichtbeachtung wird zu tödlichen oder sehr schweren Verletzungen führen.
Sicherheits- hinweis		WARNUNG	Weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin. Eine Nichtbeachtung kann zu tödlichen oder sehr schweren Verletzungen führen.
		ACHTUNG	Weist auf eine mögliche gefährliche Situation hin oder macht auf eine unsichere Praktik aufmerksam. Eine Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen.
Untersagte Tätigkeit	(typisch)	Weist auf eine gefährliche Tätigkeit hin. Daher: Sie dürfen nicht!	

#### Allgemeine Informationen Über dieses Dokument

Тур	Symbol	Bedeutung	
Verbindliche Handlung	(typisch)	Weist auf eine notwendige Handlung. Daher: Sie müssen!	
		Anforderung/ Hinweis/ Bemerkung	Weist auf eine Tätigkeit hin, die Sie ausführen müssen, um weiterfahren zu können oder gibt nähere Auskunft zu einem bestimmten Aspekt, den Sie einhalten müssen.
Information		Empfohlene Methode	Weist auf eine Empfehlung oder einen Vorschlag hin, wie Sie am besten fortfahren.
	**	Beschädigung	Weist auf Angaben hin, wie Sie mögliche Beschädigungen an der Ausrüstung verhindern können.

Tabelle 1-2 Symbole & Zeichen

#### 1.1.5 Schutzmarken und Markennamen

Der einfacheren Lesbarkeit halber werden eingetragene Markennamen mit dem zugehörigen Warenzeichen nur einmalig in nachfolgender Liste aufgeführt. Dabei versteht sich von selbst, dass die Markennamen (die Liste ist nicht zwingend abschliessend) durch Copyright geschützt sind und/oder Geistiges Eigentum repräsentieren, selbst wenn das entsprechende Warenzeichen im weiteren Verlauf des Dokuments ausgelassen wird.

Markenname	Markeninhaber	
Windows®	© Microsoft Corporation, USA-Redmond, WA	

Tabelle 1-3 Schutzmarken und Markennamen

### 1.1.6 Copyright

© 2013 maxon motor. Alle Rechte vorbehalten.

Das vorliegende Dokument, auch auszugsweise, ist urheberrechtlich geschützt. Ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von maxon motor ag ist jegliche Weiterverwendung (einschliesslich Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung oder andere Arten von elektronischer Datenverarbeitung), welche über den eng umschriebenen Urheberrechtsschutz hinausgeht, untersagt und kann strafrechtlich geahndet werden.

 Brünigstrasse 220
 Telefon +41 41 666 15 00

 Postfach 263
 Fax +41 41 666 16 50

 CH-6072 Sachseln
 Web www.maxonmotor.com

#### 1.2 Über das Gerät

Der ESCON 70/10 ist ein kompakter, leistungsstarker 4-Quadranten PWM-Servokontroller zur effizienten Ansteuerung von permanentmagneterregten bürstenbehafteten DC-Motoren und bürstenlosen EC-Motoren bis ca 700 Watt.

Die verfügbaren Betriebsmodi – Drehzahlregler, Drehzahlsteller und Stromregler – genügen höchsten Anforderungen. Der ESCON 70/10 ist ausgelegt, um über einen analogen Sollwert kommandiert zu werden. Er verfügt über umfangreiche Funktionalitäten mit digitalen und analogen Ein- und Ausgängen.

Das Gerät wird über die USB-Schnittstelle mittels der Graphischen Benutzeroberfläche «ESCON Studio» für Windows PCs konfiguriert.

Die aktuelle Version der ESCON-Software (sowie die neueste Ausgabe der Dokumentation) können Sie über das Internet unter →http://escon.maxonmotor.com herunterladen.

# 1.3 Über die Sicherheitsvorkehrungen

- Vergewissern Sie sich, dass Sie den Hinweis "LESEN SIE DIES ZUERST" auf Seite A-2 gelesen haben!
- Gehen Sie keine Arbeiten an, ohne dass Sie über die dafür notwendigen Kenntnisse (→ Kapitel "1.1.2 Zielpublikum" auf Seite 1-3) verfügen!
- Schlagen Sie das → Kapitel "1.1.4 Symbole & Zeichen" auf Seite 1-3 nach, um die nachfolgend benutzten Kennzeichnungen zu verstehen!
- Befolgen Sie alle in Ihrem Land und/oder an Ihrem Standort geltenden Vorschriften in Bezug auf Unfallverhütung, Arbeitsschutz und Umweltschutz!



#### **GEFAHR**

#### Hochspannung und/oder elektrischer Schock

Das Berühren von spannungsführenden Drähten kann zum Tod oder zu lebensgefährlichen Verletzungen führen!

- Betrachten Sie alle Netzkabel als spannungsführend, bis Sie sich vom Gegenteil überzeugt haben!
- Vergewissern Sie sich, dass keines der beiden Kabelenden mit dem Versorgungsnetz verbunden ist!
- Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung nicht eingeschaltet werden kann, solange die Arbeiten nicht abgeschlossen sind!
- Befolgen Sie die Verfahren für Sperrung und Ausserbetriebnahme!
- Vergewissern Sie sich, dass alle Einschalter gegen unbeabsichtigtes Betätigen verriegelt und mit Ihrem Namen beschriftet sind!



#### Anforderungen

- Stellen Sie sicher, dass alle angegliederten Komponenten gemäss den örtlich geltenden Vorschriften installiert sind.
- Seien Sie gewahr, dass ein elektronisches Gerät aus Prinzip nicht als ausfallsicher angesehen werden kann. Daher müssen Sie sicherstellen, dass die Maschine/Ausrüstung mit einer unabhängigen Überwachungs- und Sicherheitseinrichtung ausgestattet ist. Sollte die Maschine/Ausrüstung aus irgendeinem Grund versagen, sollte sie falsch bedient werden, sollte die Steuerung ausfallen oder sollte ein Kabel brechen oder ausgezogen werden, etc., muss das gesamte Antriebssystem in einen sicheren Betriebsmodus überführt und in diesem gehalten werden.
- Beachten Sie, dass Sie nicht berechtigt sind irgendwelche Reparaturen an von maxon motor gelieferten Komponenten durchzuführen.



#### Elektrostatisch gefährdetes Bauelement (EGB)

- Tragen Sie elektrostatisch ableitende Bekleidung.
- Behandeln Sie das Gerät mit besonderer Vorsicht.

Allgemeine Informationen Über die Sicherheitsvorkehrungen

••absichtliche Leerseite••

# 2 Spezifikationen


## 2.1 Technische Daten

ESCON 70/10 (422969)			
	Nenn-Betriebsspannung +V <sub>CC</sub>	1070 VDC	
	Absolute Betriebsspannung +V <sub>CC min</sub> / +V <sub>CC max</sub>	8 VDC / 76 VDC	
	Ausgangsspannung (max.)	0.95 x +V <sub>cc</sub>	
	Ausgangsstrom I <sub>cont</sub> / I <sub>max</sub> (<20 s)	10 A / 30 A	
ELLIA SOLLO	Pulsweitenmodulation-Frequenz	53.6 kHz	
Elektrische Auslegung	Abtastfrequenz PI Stromregler	53.6 kHz	
	Abtastfrequenz PI Drehzahlregler	5.36 kHz	
	Max. Wirkungsgrad	98%	
	Max. Drehzahl DC-Motor	begrenzt durch die max. erlaubte Drehzahl (Motor) und die max. Ausgangsspannung (Kontroller)	
	Max. Drehzahl EC-Motor	150'000 min <sup>-1</sup> (1 Polpaar)	
	Eingebaute Motordrossel	3 x 15 μH; 10 A	
	Analoger Eingang 1 Analoger Eingang 2	Auflösung 12-bit; –10+10 V; differenziell	
	Analoger Ausgang 1 Analoger Ausgang 2	Auflösung 12-bit; -4+4 V; bezogen auf GND	
Ein- und Ausgänge	Digitaler Eingang 1 Digitaler Eingang 2	+2.4+36 VDC ( $R_i = 38.5 \text{ k}\Omega$ )	
	Digitaler Eingang/Ausgang 3 Digitaler Eingang/Ausgang 4	+2.4+36 VDC ( $R_i$ = 38.5 kΩ) / max. 36 VDC ( $I_L$ <500 mA)	
	Hall-Sensor-Signale	H1, H2, H3	
	Encoder-Signale	A, A B, B (max. 1 MHz)	
	Hilfs-Ausgangsspannung	+5 VDC (I <sub>L</sub> ≤10 mA)	
Ausgangs- spannung	Hall-Sensor-Versorgungsspannung	+5 VDC (I <sub>L</sub> ≤30 mA)	
	Encoder-Versorgungsspannung	+5 VDC (I <sub>L</sub> ≤70 mA)	
Potentiometer	Potentiometer P1 (auf der Platine) Potentiometer P2 (auf der Platine)	240°; linear	
Motor-	DC-Motor	+ Motor, - Motor	
Anschlüsse	EC-Motor	Motorwicklung 1, Motorwicklung 2, Motorwicklung 3	
Schnittstelle	USB 2.0	full speed (12 Mbit/s)	
Statusanzeigen	Betrieb	grüne LED	
Statusanzeigen	Fehler	rote LED	

ESCON 70/10 (422969)				
	Gewicht	ca. 259 g		
Masse	Abmessungen (L x B x H)	125 x 78.5 x 27 mm		
Befestigungsbohrungen		für M4-Schrauben		
Umgebungs- bedingungen		Betrieb	−30+45°C	
	Temperatur	Erweiterter Bereich *1)	+45+82°C Derating: -0.270 A/°C	
	Lagerung	-40+85°C		
	Luftfeuchtigkeit		sierend)	

Bemerkung: \*1) Der Betrieb innerhalb des erweiterten Temperaturbereichs ist zulässig. Dies hat jedoch ein Derating (die Reduzierung des maximalen Ausgangsstroms) im angegebenen Umfang zur Folge.

Tabelle 2-4 Technische Daten






Abbildung 2-1 Massbild [mm]

#### 2.2 Normen

Das beschriebene Gerät wurde erfolgreich auf die Einhaltung nachfolgend aufgeführter Normen geprüft. In der Praxis jedoch kann nur das Gesamtsystem (die betriebsbereite Ausrüstung bestehend aus der Gesamtheit der einzelnen Komponenten, wie beispielsweise Motor, Servokontroller, Netzteil, EMV-Filter, Verdrahtung etc.) einem EMV-Test unterzogen werden, um den störungssicheren Betrieb zu gewährleisten.



#### Wichtiger Hinweis

Die Übereinstimmung der erwähnten Normen durch das beschriebene Gerät besagt nichts über dessen Übereinstimmung im betriebsbereiten Gesamtsystem aus. Um die Übereinstimmung Ihres Gesamtsystems zu erreichen, müssen Sie dieses als Ganzes, zusammen mit allen beteiligten Komponenten, den entsprechenden EMV-Tests unterziehen.

Elektromagnetische Verträglichkeit		
Fachgrundnormen	IEC/EN 61000-6-2	Störfestigkeit für Industriebereiche
	IEC/EN 61000-6-3	Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
	IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 55022 (CISPR22)	Störaussendung von Einrichtungen in der Informationstechnik
Angewandte Normen	IEC/EN 61000-4-2	Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität 8 kV/6 kV
	IEC/EN 61000-4-3	Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder >10 V/m
	IEC/EN 61000-4-4	Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrössen/Burst ±2 kV
	IEC/EN 61000-4-6	Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrössen, induziert durch hochfrequente Felder 10 Vrms

Andere		
Umweltnormen	IEC/EN 60068-2-6	Umgebungseinflüsse – Prüfung Fc: Schwingen (sinusförmig)
MIL-STD-8	MIL-STD-810F	Random transport
Sicherheitsnormen	UL File Number E207844; unbestückte Platine	

Tabelle 2-5 Normen

Spezifikationen Normen

• absichtliche Leerseite • •

Einstellungen Allgemein gültige Regeln

# 3 Einstellungen

WICHTIGER HINWEIS: VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ERLAUBNIS ZUM BEGINN DER INSTALLATION

Die ESCON 70/10 gilt als unvollständige Maschine gemäss EU-Richtlinie 2006/42/EG, Artikel 2, Absatz
(g) und ist dazu bestimmt, in andere Maschinen oder in andere unvollständige Maschinen oder Ausrüstungen eingebaut oder mit ihnen zusammengefügt zu werden.



#### WARNUNG

#### Verletzungsgefahr

Der Betrieb des Geräts, ohne dass das umgebende System den Vorgaben der EU-Richtlinie 2006/42/EG gänzlich entspricht, kann zu schweren Verletzungen führen!

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, ohne dass Sie sich versichert haben, dass die andere Maschine die in der EU-Richtlinie geforderten Voraussetzungen erfüllt!
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb solange die andere Maschine nicht alle relevanten Vorschriften in Bezug auf Unfallverhütung und Arbeitsschutz erfüllt!
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb solange nicht alle notwendigen Schnittstellen hergestellt und die in diesem Dokument beschriebenen Anforderungen erfüllt sind!

### 3.1 Allgemein gültige Regeln



#### Maximal erlaubte Betriebsspannung

- Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung zwischen 10...70 VDC liegt.
- Eine Betriebsspannung über 76 VDC oder eine falsche Polung zerstören das Gerät.
- Beachten Sie, dass der benötigte Strom vom Lastmoment abhängt. Indes sind die Stromgrenzen des ESCON 70/10 wie folgt; dauernd max. 10 A/kurzzeitig (Beschleunigung) max. 30 A.



#### Eingebaute Motordrosseln

In einem System mit niedriginduktiven Motorwicklungen in Kombination mit grossem Dauerstrom und hoher Nenn-Betriebsspannung ist gegebenenfalls eine zusätzliche externe 3-Phasen-Motordrossel erforderlich (für Details → Kapitel "3.6 Externe Motordrosseln" auf Seite 3-28).

### 3.2 Auslegung der Stromversorgung

Im Prinzip kann jede Stromversorgung benutzt werden, solange diese nachfolgende Minimalanforderungen erfüllt.

Anforderungen an die Stromversorgung		
Ausgangsspannung	+V <sub>cc</sub> 1070 VDC	
Absolute Ausgangsspannung	min. 8 VDC; max. 76 VDC	
Ausgangsstrom	Lastabhängig (dauernd max. 10 A; kurzzeitig (Beschleunigung) max. 30 A (<20 s)	

- Benutzen Sie nachfolgende Formel um die benötigte Spannung unter Last zu errechnen.
- 2) Wählen Sie die Stromversorgung gemäss der errechneten Spannung. Beachten Sie dabei:
  - a) Die Stromversorgung muss in der Lage sein, die während dem Abbremsen der Last gewonnene kinetische Energie zu speichern (beispielsweise in einem Kondensator).
  - Wenn Sie eine stabilisiertes Netzteil verwenden muss der Überstromschutz für den Arbeitsbereich deaktiviert sein.



#### **Hinweis**

Die Formel berücksichtigt bereits Folgendes:

- Max. PWM Aussteuerbereich von 95%
- Max. Spannungsabfall des Kontrollers von 1 V @ 10 A

#### **BEKANNTE GRÖSSEN:**

- Lastmoment M [mNm]
- Lastdrehzahl n [min-1]
- Nennspannung Motor U<sub>N</sub> [Volt]
- Leerlaufdrehzahl Motor bei U<sub>N</sub>, n<sub>0</sub> [min<sup>-1</sup>]
- Kennliniensteigung Motor Δn/ΔM [min-1 mNm-1]

#### GESUCHTE GRÖSSE:

Nenn-Betriebsspannung +V<sub>cc</sub> [Volt]

### LÖSUNG:

$$V_{CC} \ge \left[\frac{U_N}{n_Q} \cdot \left(n + \frac{\Delta n}{\Delta M} \cdot M\right) \cdot \frac{1}{0.95}\right] + 1[V]$$

#### 3.3 Anschlüsse

Die tatsächlichen Anschlüsse hängen von der Gesamtkonfiguration Ihres Antriebssystems und dem verwendeten Motortyp ab.

Folgen Sie der Beschreibung in der vorgegeben Reihenfolge und benutzen Sie das Anschlussschema, das am besten auf die von Ihnen eingesetzten Komponenten zutrifft. Die entsprechenden Schemata finden Sie in → Kapitel "4 Verdrahtung" auf Seite 4-29.

#### 3.3.1 Stromversorgung (J1)



Abbildung 3-2 Stromversorgung Stecker J1

J1 Pin	Signal	Beschreibung
1	Power_GND	Masse Betriebsspannung
2	+V <sub>cc</sub>	Nenn-Betriebsspannung (+10+70 VDC)

Tabelle 3-6 Stromversorgung Stecker J1 – Anschlussbelegung

	Spezifikation / Zubehör		
Тур	Typ Steckbare LP-Schraubklemme, 2-polig, Raster 5.0 mm		
Geeignete Kabel	<b>o</b> .		

Tabelle 3-7 Stromversorgung Stecker J1 – Spezifikation & Zubehör

#### 3.3.2 Motor (J2)

Der Servokontroller kann bürstenbehaftete DC-Motoren oder bürstenlose EC-Motoren antreiben.



Abbildung 3-3 Motor Stecker J2

J2	Signal	Beschreibung
Pin	Signal	Descriterating
1	Motor (+M)	DC-Motor: Motor +
2	Motor (-M)	DC-Motor: Motor –
3	nicht belegt	_
4	Motor Abschirmung	Kabelabschirmung

Tabelle 3-8 Motor Stecker J2 – Anschlussbelegung für maxon DC motor (bürstenbehaftet)

J2	Signal	Pacabasibuna
Pin	Signal	Beschreibung
1	Motorwicklung 1	EC-Motor: Wicklung 1
2	Motorwicklung 2	EC-Motor: Wicklung 2
3	Motorwicklung 3	EC-Motor: Wicklung 3
4	Motor Abschirmung	Kabelabschirmung

Tabelle 3-9 Motor Stecker J2 – Anschlussbelegung für maxon EC motor (bürstenlos)

Spezifikation / Zubehör		
Typ Steckbare LP-Schraubklemme, 4-polig, Raster 5.0 mm		
Geeignete Kabel	0.22.5 mm² mehradrig, AWG 24-12 0.22.5 mm² eindrähtig, AWG 24-12	

Tabelle 3-10 Motor Stecker J2 – Spezifikation & Zubehör

#### 3.3.3 Hall-Sensor (J3)

Geeignete integrierte Hall-Sensoren-Schaltungen nutzen «Schmitt-Trigger» mit Open-Collector-Ausgang (Kollektor-Ausgang unbeschaltet).



Abbildung 3-4 Hall-Sensor Stecker J3

J3 Pin	Signal	Beschreibung
1	Hall-Sensor 1	Hall-Sensor 1 Eingang
2	Hall-Sensor 2	Hall-Sensor 2 Eingang
3	Hall-Sensor 3	Hall-Sensor 3 Eingang
4	+5 VDC	Hall-Sensor-Versorgungsspannung (+5 VDC; I <sub>L</sub> ≤30 mA)
5	GND	Masse

Tabelle 3-11 Hall-Sensor Stecker J3 – Anschlussbelegung

Spezifikation / Zubehör		
Typ Steckbare LP-Schraubklemme, 5-polig, Raster 3.5 mm		
Geeignete Kabel	0.141.5 mm² mehradrig, AWG 28-14 0.141.5 mm² eindrähtig, AWG 28-14	

Tabelle 3-12 Hall-Sensor Stecker J3 – Spezifikation & Zubehör

Hall-Sensor-Versorgungsspannung	+5 VDC
Max. Hall-Sensor Versorgungsstrom	30 mA
Eingangsspannung	024 VDC
Max. Eingangsspannung	+24 VDC
Logik 0	typischerweise <1.0 V
Logik 1	typischerweise >2.4 V
Interner Pullup-Widerstand	2.7 k $\Omega$ (bezogen auf +5.45 V – 0.6 V)




Abbildung 3-5 Hall-Sensor 1 Eingangsbeschaltung (sinngemäss auch für Hall-Sensoren 2 & 3)

### 3.3.4 Encoder (J4)




Abbildung 3-6 Encoder Anschlussbuchse J4

J4	Signal	Beschreibung
Pin		
1	nicht belegt	_
2	+5 VDC	Encoder-Versorgungsspannung (+5 VDC; ≤70 mA)
3	GND	Masse
4	nicht belegt	-
5	Kanal A\	Kanal A Komplementärsignal
6	Kanal A	Kanal A
7	Kanal B\	Kanal B Komplementärsignal
8	Kanal B	Kanal B
9	nicht belegt	_
10	nicht belegt	_

Tabelle 3-13 Encoder Anschlussbuchse J4A – Anschlussbelegung

Zubehör		
	Bügel	Für Anschlussbuchsen mit Zugentlastung: 1 Haltebügel, Höhe 13.5 mm, 3M (3505-8110)
Geeignete Zugentlastung		Für Anschlussbuchsen ohne Zugentlastung: 1 Haltebügel, Höhe 7.9 mm, 3M (3505-8010)
	Riegel	Für Anschlussbuchsen mit Zugentlastung: 2 Stück, 3M (3505-33B)

Tabelle 3-14 Encoder Anschlussbuchse J4 – Zubehör




Tabelle 3-15 Encoder Cable



#### Empfohlene Methode

- Differenzsignale sind gut gegen elektrische Störfelder geschützt. Deshalb **empfehlen wir den Anschluss mittels differenziellem Eingangssignal**. Gleichwohl unterstützt der Kontroller beide Möglichkeiten differenziell und single-ended (unsymmetrisch).
- Der Kontroller erfordert keinen Indeximpuls (Ch I, Ch I\).
- Für optimale Leistung **empfehlen wir Ihnen dringend Encoder mit Leitungstreiber** (Line Driver). Andernfalls können flache Schaltflanken zu Drehzahl-Einschränkungen führen.

Differenziell		
Min. differenzielle Eingangsspannung	±200 mV	
Max. Eingangsspannung	+12 VDC / –12 VDC	
Leitungsempfänger (Line Receiver, intern)	EIA RS422 Standard	
Max. Eingangsfrequenz	1 MHz	




Abbildung 3-7 Encoder Eingangsbeschaltung Ch A "Differenziell" (sinngemäss auch für Ch B)

Single-ended		
Eingangsspannung	05 VDC	
Max. Eingangsspannung	+12 VDC / –12 VDC	
Logik 0	<1.0 V	
Logik 1	>2.4 V	
Eingangsstrom Hoch	$I_{IH}$ = typischerweise –50 $\mu$ A @ 5 V	
Eingangsstrom Tief	$I_{_{IL}}$ = typischerweise –550 $\mu A @ 0 V$	
Max. Eingangsfrequenz	100 kHz	




Abbildung 3-8 Encoder Eingangsbeschaltung Ch A "Single-ended" (sinngemäss auch für Ch B)

### 3.3.5 Digital I/Os (J5)



Abbildung 3-9 Digital I/Os Stecker J5

J5 Pin	Signal	Beschreibung
1	DigIN1	Digitaler Eingang 1
2	DigIN2	Digitaler Eingang 2
3	DigIN/DigOUT3	Digitaler Eingang/Ausgang 3
4	DigIN/DigOUT4	Digitaler Eingang/Ausgang 4
5	GND	Masse
6	+5 VDC	Hilfs-Ausgangsspannung (+5 VDC; ≤10 mA)

Tabelle 3-16 Digital I/Os Stecker J5 – Anschlussbelegung & Verdrahtung


Spezifikation / Zubehör		
Тур	Steckbare LP-Schraubklemme, 6-polig, Raster 3.5 mm	
Geeignete Kabel	0.141.5 mm² mehradrig, AWG 28-14 0.141.5 mm² eindrähtig, AWG 28-14	

Tabelle 3-17 Digital I/Os Stecker J5 – Spezifikation & Zubehör

### 3.3.5.1 Digitaler Eingang 1


Eingangsspannung	036 VDC
Max. Eingangsspannung	+36 VDC / -36 VDC
Logik 0	typischerweise <1.0 V
Logik 1	typischerweise >2.4 V
Eingangswiderstand	typischerweise 47 k $\Omega$ (<3.3 V) typischerweise 38.5 k $\Omega$ (@ 5 V) typischerweise 25.5 k $\Omega$ (@ 24 V)
Eingangsstrom bei Logik 1	typischerweise 130 μA @ +5 VDC
Schaltverzögerung	<8 ms

PWM Frequenzbereich	10 Hz5 kHz
PWM Aussteuerbereich	1090%



### 3.3.5.2 Digitaler Eingang 2

Eingangsspannung	036 VDC
Max. Eingangsspannung	+36 VDC / -36 VDC
Logik 0	typischerweise <1.0 V
Logik 1	typischerweise >2.4 V
Eingangswiderstand	typischerweise 47 k $\Omega$ (<3.3 V) typischerweise 38.5 k $\Omega$ (@ 5 V) typischerweise 25.5 k $\Omega$ (@ 24 V)
Eingangsstrom bei Logik 1	typischerweise 130 µA @ +5 VDC
Schaltverzögerung	<8 ms



#### 3.3.5.3 Digitale Eingänge/Ausgänge 3 und 4

DigIN		
Eingangsspannung	036 VDC	
Max. Eingangsspannung	+36 VDC	
Logik 0	typischerweise <1.0 V	
Logik 1	typischerweise >2.4 V	
Eingangswiderstand	typischerweise 47 k $\Omega$ (<3.3 V) typischerweise 38.5 k $\Omega$ (@ 5 V) typischerweise 25.5 k $\Omega$ (@ 24 V)	
Eingangsstrom bei Logik 1	typischerweise 130 μA @ +5 VDC	
Schaltverzögerung	<8 ms	




Abbildung 3-12 DigIN3 Schaltung (sinngemäss auch für DigIN4)

DigOUT		
Max. Eingangsspannung	+36 VDC	
Max. Laststrom	500 mA	
Max. Spannungsabfall	0.5 V @ 500 mA	
Max. Lastinduktivität	100 mH @ 24 VDC; 500 mA	




Abbildung 3-13 DigOUT3 Schaltung (sinngemäss auch für DigOUT4)




Abbildung 3-14 DigOUT3 Schaltungsbeispiele (sinngemäss auch für DigOUT4)

#### 3.3.6 Analog I/Os (J6)



Abbildung 3-15 Analog I/Os Stecker J6

J6	Signal	Beschreibung
Pin	3.3	<b>g</b>
1	AnIN1+	Analoger Eingang 1, Positivsignal
2	AnIN1-	Analoger Eingang 1, Negativsignal
3	AnIN2+	Analoger Eingang 2, Positivsignal
4	AnIN2-	Analoger Eingang 2, Negativsignal
5	AnOUT1	Analoger Ausgang 1
6	AnOUT2	Analoger Ausgang 2
7	GND	Masse

Tabelle 3-18 Analog I/Os Stecker J6 – Anschlussbelegung & Verdrahtung

Spezifikation / Zubehör		
Typ Steckbare LP-Schraubklemme, 7-polig, Raster 3.5 mm		
Geeignete Kabel	0.141.5 mm² mehradrig, AWG 28-14 0.141.5 mm² eindrähtig, AWG 28-14	

Tabelle 3-19 Analog I/Os Stecker J6 – Spezifikation & Zubehör

#### 3.3.6.1 Analoge Eingänge 1 und 2

Eingangsspannung	-10+10 VDC (differenziell)
Max. Eingangsspannung	+24 VDC / –24 VDC
Gleichtaktspannung	-5+10 VDC (bezogen auf GND)
Eingangswiderstand	80 kΩ (differenziell) 65 kΩ (bezogen auf GND)
A/D-Wandler	12-bit
Auflösung	5.64 mV
Bandbreite	10 kHz




Abbildung 3-16 AnIN1 Schaltung (sinngemäss auch für AnIN2)

### 3.3.6.2 Analoge Ausgänge 1 und 2

Ausgangsspannung	-4+4 VDC
D/A-Wandler	12-bit
Auflösung	2.42 mV
Wiederholrate	AnOUT1: 26.8 kHz AnOUT2: 5.4 kHz
Analoge Bandbreite des Ausgangsverstärkers	50 kHz
Max. kapazitive Belastung	300 nF <b>Hinweis:</b> Die Flankensteilheit wird proportional zur kapazitiven Last begrenzt (z. B. 5 V/ms @ 300 nF).
Max. Ausgangsstrom	1 mA




Abbildung 3-17 AnOUT1 Schaltung (sinngemäss auch für AnOUT2)

#### 3.3.7 USB (J7)



Abbildung 3-18 USB Anschlussbuchse J7



#### Hinweis

Spalte "Seite B" (→Tabelle 3-20) bezieht sich auf die USB-Schnittstelle Ihres PC.

J7 & Seite A	Seite B	Signal	Beschreibung
Pin	Pin		
1	1	V <sub>BUS</sub>	USB BUS Versorgungsspannung +5 VDC
2	2	D-	USB Data- (verdrillt mit Data+)
3	3	D+	USB Data+ (verdrillt mit Data-)
4	_	ID	nicht belegt
5	4	GND	USB Masse

Tabelle 3-20 USB Anschlussbuchse J7 – Anschlussbelegung & Verdrahtung




Tabelle 3-21 USB Type A - micro B Cable

USB Standard	2.0 (Full Speed)
Max. Bitrate	12 Mbit/s
Max. Bus-Betriebsspannung	+5.25 VDC
Typischer Eingangsstrom	60 mA
Max. DC Data-Eingangsspannung	-0.5+3.8 VDC

#### 3.4 Potentiometer

#### POTENTIOMETER P1 & P2




Abbildung 3-19 Potentiometer - Einbauort & Einstellbereich

### 3.5 Statusanzeigen

Leuchtdioden (LEDs) zeigen den momentanen Betriebszustand (grün) sowie mögliche Fehler (rot) an.




Abbildung 3-20 LEDs - Einbauort


LED			
Grün	Rot		Status / Fehler
aus	aus	INIT	
langsam	aus	SPERREN	
ein	aus	FREIGABE	
2x	aus	ANHALTEN; STI	LLSTAND
aus	1x	FEHLER	<ul> <li>Fehler +Vcc Überspannung</li> <li>Fehler +Vcc Unterspannung</li> <li>Fehler +5 VDC Unterspannung</li> </ul>
aus	2x	FEHLER	<ul> <li>Fehler thermische Überlastung</li> <li>Fehler Überstrom</li> <li>Fehler Überlastschutz Leistungsstufe</li> <li>Interner Hardware-Fehler</li> </ul>
aus	3x	FEHLER	<ul> <li>Fehler Encoder Kabelbruch</li> <li>Fehler Encoder Polarität</li> <li>Fehler DC-Tacho Kabelbruch</li> <li>Fehler DC-Tacho Polarität</li> </ul>
aus	4x	FEHLER	Fehler PWM-Sollwert ausserhalb Bereich
aus	5x	FEHLER	<ul><li>Fehler Hall-Sensor Schaltlogik</li><li>Fehler Hall-Sensor Schaltsequenz</li><li>Fehler Hall-Sensor Frequenz zu hoch</li></ul>
aus	ein	FEHLER	Fehler Auto Tuning Identifikation     Interner Software-Fehler
langsam langsam ein aus			
1x			
2x			
3x			
4x			
5x			

Tabelle 3-22 LEDs – Interpretation der Statusanzeige

#### 3.6 Externe Motordrosseln

Der ESCON 70/10 verfügt über eingebaute Motordrosseln, welche für die meisten Motoren und Anwendungen geeignet sind. Gleichwohl kann eine hohe Nenn-Betriebsspannung  $+V_{CC}$  in Kombination mit grossem Ausgangs-Dauerstrom und einem Motor mit sehr geringer Induktivität zu unerwünscht hoher Stromwelligkeit führen. Dies verursacht eine unnötige Erwärmung des Motors sowie instabiles Regelverhalten. In diesem Fall wird der Einsatz einer externen-3-Phasen-Motordrossel notwendig.

Benutzen Sie nachfolgende Formel um zu bestimmen, ob eine zusätzliche Motordrossel erforderlich ist:



L <sub>motor</sub> [H] Anschlussinduktivität des Motors (→Zeile 11 im maxon Katalog	$L_{motor}[H]$	Anschlussinduktivität des Motors (→Zeile 11 im maxon Katalog)
---	----------------	---

$$V_{cc}[\mathit{V}]$$
 Betriebsspannung + $V_{cc}$ 

$$I_N[A]$$
 Nennstrom des Motors ( $ightarrow$ Zeile 6 im maxon Katalog)

$$I_{cont}[A]$$
 Dauerstrom des Systems

Spezifikation / Zubehör		
	Drosselmodul (347919)	
Тур	Leistungsdaten	3 x 0.1 mH, je 10.0 A Nominal DC-Strom
	Abmessungen	90 x 70 x 49.7 mm (L x B x H)
	Anschluss	LP-Schraubklemmen

Tabelle 3-23 Externe Motordrosseln – Spezifikation & Zubehör

# 4 Verdrahtung




Abbildung 4-21 Schnittstellen – Bezeichnungen und Einbauort



#### Hinweis

In den nachfolgenden Diagrammen finden Sie diese Bezeichnungen und Zeichen:

- «Analog I/O» steht für Analoge Eingänge/Ausgänge
- «DC Tacho» steht für DC-Tacho
- «Digital I/O» steht für Digitale Eingänge/Ausgänge
- «Power Supply» steht für Stromversorgung
- \_ \_\_\_\_

Erdung (optional)

#### 4.1 DC-Motoren

#### MAXON DC MOTOR




Abbildung 4-22 maxon DC motor (J2)

#### MAXON DC MOTOR MIT DC-TACHO Power J1 J2 Supply +Vcc DC 12 Motor winding 1 (+M) +10...70 VDC Motor Motor winding 2 (-M) 1234 Motor winding 3 J3 Hall sensor 1 12345 DC Tacho AnIN-+5 VDC Digital J5 1/0 123456 +5 VDC \_\_ J4 2 10 +5 VDC AnIN 1+ AnIN 1-AnIN 2+ AnIN 2-AnOUT 1 AnOUT 2 Analog **J**6 1/0 1234567 Ch Al Ch A Ch B\ Ch B n.c. n.c. USB J7 7 USB Data+ maxon motor control ESCON 70/10 Abbildung 4-23 maxon DC motor mit DC-Tacho (J2)

#### MAXON DC MOTOR MIT ENCODER




Abbildung 4-24 maxon DC motor mit Encoder (J2 / J4)

#### 4.2 EC-Motoren

## MAXON EC MOTOR MIT HALL-SENSOREN




Abbildung 4-25 maxon EC motor mit Hall-Sensoren (J2 / J3)

#### MAXON EC MOTOR MIT HALL-SENSOREN & ENCODER




Abbildung 4-26 maxon EC motor mit Hall-Sensoren & Encoder (J2 / J3 / J4)

# 5 Ersatzteile

Bestell- nummer	Beschreibung
432793	2-polig steckbare LP-Schraubklemme, Raster 5.0 mm, beschriftet 12
432794	4-polig steckbare LP-Schraubklemme, Raster 5.0 mm, beschriftet 14
425564	5-polig steckbare LP-Schraubklemme, Raster 3.5 mm, beschriftet 15
425565	6-polig steckbare LP-Schraubklemme, Raster 3.5 mm, beschriftet 16
425566	7-polig steckbare LP-Schraubklemme, Raster 3.5 mm, beschriftet 17

Tabelle 5-24 Ersatzteile

Ersatzteile

• absichtliche Leerseite • •

# **ABBILDUNGSVERZEICHNIS**

Abbildung 2-1	Massbild [mm]	8
Abbildung 3-2	Stromversorgung Stecker J1	.13
Abbildung 3-3	Motor Stecker J2	.14
Abbildung 3-4	Hall-Sensor Stecker J3	.15
Abbildung 3-5	Hall-Sensor 1 Eingangsbeschaltung (sinngemäss auch für Hall-Sensoren 2 & 3) .	.15
Abbildung 3-6	Encoder Anschlussbuchse J4	.16
Abbildung 3-7	Encoder Eingangsbeschaltung Ch A "Differenziell" (sinngemäss auch für Ch B)	.17
Abbildung 3-8	Encoder Eingangsbeschaltung Ch A "Single-ended" (sinngemäss auch für Ch B) .	.18
Abbildung 3-9	Digital I/Os Stecker J5	.19
Abbildung 3-10	DigIN1 Schaltung	.20
Abbildung 3-11	DigIN2 Schaltung	.20
Abbildung 3-12	DigIN3 Schaltung (sinngemäss auch für DigIN4)	.21
Abbildung 3-13	DigOUT3 Schaltung (sinngemäss auch für DigOUT4)	.21
Abbildung 3-14	DigOUT3 Schaltungsbeispiele (sinngemäss auch für DigOUT4)	.22
Abbildung 3-15	Analog I/Os Stecker J6	.23
Abbildung 3-16	AnIN1 Schaltung (sinngemäss auch für AnIN2)	.24
Abbildung 3-17	AnOUT1 Schaltung (sinngemäss auch für AnOUT2)	.24
Abbildung 3-18	USB Anschlussbuchse J7	.25
Abbildung 3-19	Potentiometer – Einbauort & Einstellbereich	.26
Abbildung 3-20	LEDs – Einbauort	.26
Abbildung 4-21	Schnittstellen – Bezeichnungen und Einbauort	.29
Abbildung 4-22	maxon DC motor (J2)	.30
Abbildung 4-23	maxon DC motor mit DC-Tacho (J2)	.31
Abbildung 4-24	maxon DC motor mit Encoder (J2 / J4)	.32
Abbildung 4-25	maxon EC motor mit Hall-Sensoren (J2 / J3)	.33
Abbilduna 4-26	maxon EC motor mit Hall-Sensoren & Encoder (J2 / J3 / J4)	.34

# **TABELLENVERZEICHNIS**

Tabelle 1-1	Benutzte Schreibweise	3
Tabelle 1-2	Symbole & Zeichen	4
Tabelle 1-3	Schutzmarken und Markennamen	4
Tabelle 2-4	Technische Daten	8
Tabelle 2-5	Normen	9
Tabelle 3-6	Stromversorgung Stecker J1 – Anschlussbelegung	13
Tabelle 3-7	Stromversorgung Stecker J1 – Spezifikation & Zubehör	13
Tabelle 3-8	Motor Stecker J2 – Anschlussbelegung für maxon DC motor (bürstenbehaftet)	14
Tabelle 3-9	Motor Stecker J2 – Anschlussbelegung für maxon EC motor (bürstenlos)	14
Tabelle 3-10	Motor Stecker J2 – Spezifikation & Zubehör	14
Tabelle 3-11	Hall-Sensor Stecker J3 – Anschlussbelegung	15
Tabelle 3-12	Hall-Sensor Stecker J3 – Spezifikation & Zubehör	15
Tabelle 3-13	Encoder Anschlussbuchse J4A – Anschlussbelegung	16
Tabelle 3-14	Encoder Anschlussbuchse J4 – Zubehör	16
Tabelle 3-15	Encoder Cable	17
Tabelle 3-16	Digital I/Os Stecker J5 – Anschlussbelegung & Verdrahtung	19
Tabelle 3-17	Digital I/Os Stecker J5 – Spezifikation & Zubehör	19
Tabelle 3-18	Analog I/Os Stecker J6 – Anschlussbelegung & Verdrahtung	23
Tabelle 3-19	Analog I/Os Stecker J6 – Spezifikation & Zubehör	23
Tabelle 3-20	USB Anschlussbuchse J7 – Anschlussbelegung & Verdrahtung	25
Tabelle 3-21	USB Type A - micro B Cable	25
Tabelle 3-22	LEDs – Interpretation der Statusanzeige	27
Tabelle 3-23	Externe Motordrosseln – Spezifikation & Zubehör	28
Tabelle 5-24	Ersatzteile	35

# **I**NDEX

A	LEDs 26 Leistungsdaten 7	
analoge Eingänge 24	М	
Anschlussbuchsen J1 13		
J2 <i>14</i>	Motordrosseln, zusätzliche 28	
J3 <i>15</i>	N	
J4 16	Normen, erfüllte 9	
J5 <i>19</i> J6 23	Normen, entitle 9	
J7 25	Р	
	Potentiometer 26	
В	r distriction 25	
Bestellnummern	S	
275934 17	Schaltbilder für	
347919 28	DC-Motoren 30	
403968 25	EC-Motoren 33	
422969 7 425564 35	Schnittstellen (Bezeichnung, Einbauort) 29	
425565 35	Schreibweise, benutzte 3	
425566 35	Sicherheit zuerst! 5	
432793 35	Sicherheitshinweise (Zeichen) 3	
432794 35	Statusanzeige 26	
Betriebserlaubnis 11	Status-LEDs 26	
Betriebszustands-Anzeige 26	Stromversorgung, benötigte 12	
D	Symbole, benutzte 3	
D	Т	
digitale Eingänge 20, 21	•	
F	Technische Daten 7	
E	U	
EGB 5	<del>-</del>	
Einbau in ein Gesamtsystem 11	untersagte Tätigkeiten (Zeichen) 3	
EU-Richtlinie, gültige 11	USB-Schnittstelle 25	
externe Motordrossel 28	V	
F	-	
	verbindliche Handlung (Zeichen) 4	
Fehleranzeige 26	Verwendungszweck	
C	der Komponente 5 dieses Dokuments 3	
G	Voraussetzungen für die Installation 11	
gültige EU-Richtlinie 11	Vorkehrungen 5	
	Vorschriften, zusätzliche 5	
1		
Information (Zeichen) 4	W	
V	wie geht das?	
K	bestimmen, ob externe Motordrosseln notwendig sind 28	
Kabel (vorkonfektionierte)	Interpretation der Icons und Zeichen im Dokument 3	
Encoder Cable 17	7	
USB Type A - micro B Cable 25	Z	
L	Zeichen, benutzte 3	
- I in deven emitingly a Managhaittean 5	zusätzliche Vorschriften 5	
länderspezifische Vorschriften 5	Zweck (Verwendung) 5	

© 2013 maxon motor. Alle Rechte vorbehalten.

Das vorliegende Dokument, auch auszugsweise, ist urheberrechtlich geschützt. Ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von maxon motor ag ist jegliche Weiterverwendung (einschliesslich Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung oder andere Arten von elektronischer Datenverarbeitung), welche über den eng umschriebenen Urheberrechtsschutz hinausgeht, untersagt und kann strafrechtlich geahndet werden.

# maxon motor ag

Brünigstrasse 220 Postfach 263 CH-6072 Sachseln Schweiz

Telefon +41 41 666 15 00 Fax +41 41 666 16 50

www.maxonmotor.com