

Balanzas Compactas Core



La serie Core de Adam Equipment es la mejor opción para operaciones sencillas y económicas. La carcasa durable y sólida de plástico ABS es diseñada para resistir ambientes del campo y laboratorio, mientras es fácil de limpiar y protegida contra derrames accidentales. Con el sistema de protección incorporado ShockProtect™ las balanzas Core pueden resistir sobrecargas excesivas sin un problema. Completo con parabrisas desmontable, adaptador C.A., cerradura de seguridad, las balanzas Core están listas para el uso fuera de la caja.

Con más de 35 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, usted puede confiar en la marca Adam, la cual significa productos de alta calidad que ofrecen una gama de características diseñadas para una variedad de aplicaciones.



ADAM[®]
EL BALANCE IDEAL
Rapidez, Desempeño, Valor

Distintivo de la serie CQT:



El diseño innovador permite que usted almacene balanzas, una encima de la otra, sin peligro. Conveniente para almacenamiento y transporte.

Construido con Cerradura de seguridad para candados y cables de Kensington™ para asegurar la balanza.

El sistema de protección ShockProtect™ de tres-puntos es un diseño de alta protección.

Con ShockProtect™ su balanza puede soportar hasta 200 kg de peso sin dañar el mecanismo de pesaje. Uso con 6 pilas AA. (Adaptador AC incluido, pilas opcionales).

Compactas y durables las balanzas Core son construidas para una variedad de aplicaciones.

Características

- Plato de acero inoxidable
- Protección de sobrecarga ShockProtect™
- Cerradura de seguridad para candados y cables de Kensington™
- Teclas de tara dobles y de color para reconocimiento fácil
- Uso con 6 baterías AA o adaptador de CA
- Auto apague para ahorrar energía de batería
- Indicador de batería baja
- Display retroiluminado grande, claro y rápido de leer
- Parabrisas desmontable con platos de 4,7"/120mm ø
- Almacenamiento amontonando (modelos CQT202, 251, 601 y 1501)



Display retroiluminado
El teclado sencillo con teclas doble de tara y el display retroiluminado hacen la balanza Core fácil de utilizar.



Plato de acero inoxidable
Plato desmontable y rápido de limpiar y durabilidad.



Protección ShockProtect™
La protección de sobrecargas patentada ayuda a proteger la balanza.

Especificaciones Técnicas

Modelo	CQT 202	CQT 251	CQT 601	CQT 1501	CQT 2601	CQT 2000	CQT 5000
Capacidad	200g	250g	600g	1500g	2600g	2000g	5000g
Precisión	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
Repetibilidad (S.D.)*	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
Linealidad (±)	0.02g	0.1g	0.1g	0.2g	0.2g	1g	1g
Tamaño del plato	120mm / 4.7" ø				145mm / 5.7" ø		
Unidades de peso	kg / g / lb / oz / ct / dr / GN / N / t/t						
Tiempo de estabilización	3 segundos	2 segundos		3 segundos		2 segundos	
Calibración	Calibración externa						
Display	LCD retroiluminado con dígitos de 6 - 0.6" / 16mm de alto y guía de capacidad						
Alimentación de corriente	12VAC 150mA adaptador o 6 baterías AA						
Temperatura de operación	32°F - 104°F / 0°C - 40°C						
Carcasa	Plataforma de acero inoxidable con plástico ABS						
Dimensiones del parabrisas	5.2" ø x 3.9" de alto / 132mm ø x 100mm de alto						
Dimensiones generales	6.7" x 9.6" x 3.1" / 170 x 245 x 80mm (AxPxA)						
Peso neto	2lb / 0.9kg						

Asesorios

- Cubierta protectora
- Maletín de transporte
- Candado y cable de Kensington™