

DULUX L 55 W/840 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX | Yksikantaloistelamput ELL/KUR käyttöön, nelipiikkinen 2G11-kanta



Sovellusalueet

- Toimistot, julkiset rakennukset
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit, ravintolat
- Teollisuus

Tuote-edut

- Hyvin taloudellinen
- Ainutlaatuinen valovirta
- Ainutlaatuinen valotehokkuus
- Pitkä kestoikä
- OSRAM System+ -takuu yhdessä elektronisen OSRAM QUICKTRONIC -ohjaimen kanssa
- Pituus vajaa puolet putkiloistelamppujen pituudesta
- Parannettu ylläpito

Tuotteen ominaisuudet

- Lyhyt ja kompakti nastakantalamppu kaksoisputkilla
- Yksipäinen, nelinapainen 2G11-plug-in-kanta
- Himmennettävissä (1...100 % QUICKTRONIC QT_i DALI/DIM:illä)
- Värintoistoindeksi R_a: 80...89
- Keskimääräinen kestoikä: 20 000 h (QUICKTRONIC:illa)
- Toimii sopivan elektronisen ohjaimen avulla akku-, aurinko- vaihtovirtateholla
- Saatavissa myös sinisenä



Tuotteen tekniset tiedot

Tekniset tiedot


Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	55.00 W
Rakenteellinen teho	55.00 W
Energy consumption	61 kWh/1000h

Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	4800 lm
Nimellinen valovirta	4800 lm
Väriämpötila	4000 K
Valon väri	840
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	LUMILUX Kylmän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	80...89
Valovirta 25 °C:ssa	4800 lm
Valovirran aleneman kerroin 4 000 h	0.90
Valovirran aleneman kerroin 6 000 h	0.88
Valovirran aleneman kerroin 8 000 h	0.86
Valovirran aleneman kerroin 12 000 h	0.84
Valovirran aleneman kerroin 16 000 h	0.81
Valovirran aleneman kerroin 20 000 h	0.80
Luminanssi	3.2 cd/cm ²

Mitat ja paino



Product line drawing

Kanta

Kokonaispituus	535.0 mm
Tuotteen paino	115.00 g

Tuotteen tekniset tiedot

Putken halkaisija	17.5 mm
Pituus	535.0 mm
Pituus (IEC-normien mukaan)	535 mm
Pituus kantoineen ilman piikkejä/liitint	533.00 mm

Väri ja materiaalit

Sisältämä elohopea määrä	3.0 mg
--------------------------	--------

Lämpötekniset tiedot

Suurin valovirta	25.0 °C
------------------	---------

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	10000 h
Lampun nimellinen elinikä	10000 h
Hyötypolttoikä	13000 h ¹⁾
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0.95
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0.81
Lampun eliniän kerroin 20 000 h	0.50
Käyttötila LLMF/LSF	HF
Elinikä	20000 h ¹⁾

¹⁾ ECG esilämmityksellä

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	2G11
Appropriate disposal acc. to WEEE	Kyllä
Tuotteen huomautusteksti	vain elektroniselle liitäntälaitteelle

Kapasiteetit

soveltuu sisäkäyttöön	Kyllä
-----------------------	-------

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A+
-----------------------	----

Maakohtaiset kategoriat

Tuotteen tekniset tiedot

ILCOS	FSDH-55/840-/P/-2G11-43,9/533
--------------	-------------------------------

Maakohtaiset tiedot

Tuotekoodi	METEL code	SEG-numero	STK-numero	UK Org
4050300295879	OSRDL55840	8330476	4933897	-
4050300438306	OSRDL5521IF	-	-	-

Tuotteen tekniset tiedot

Lampun ja elektronisen liitäntälaitteen yhdistelmä (järjestelmä)

Tuotenimi	Elektronisen liitäntälaitteen tuotenimi	EAN-koodi	Nimellisvirta	Nominal wattage + Power loss	Valovirta 35 °C:ssa	Valopisteiden lukumäärä
DULUX L 55W/840 2G11	QT-FQ 2x80	4050300825564	0.59 A	122.00 W	4800 lm	2
	QTP-DL 1x55 GII	4008321390158	0.26 A	59.00 W	4800 lm	1
	QTP-DL 2x55 GII	4008321390172	0.51 A	116.00 W	4800 lm	2
	QTP-FC 1x55	4008321537041	0.26 A	59.00 W	4800 lm	1
	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	0.24 A	50.00 W	4800 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	0.24 A	98.00 W	4800 lm	2
	QTP5 1x54	4008321329394	0.24 A	55.00 W	4500 lm	1
	QTP5 2x54	4008321329097	0.48 A	107.00 W	4500 lm	2
	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	0.26 A	59.00 W	4800 lm	1
	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	0.26 A	59.00 W	4800 lm	1
	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	0.51 A	115.00 W	4800 lm	2
	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	0.53 A	119.00 W	4800 lm	2
	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	0.26 A	59.00 W	4800 lm	1
	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	0.51 A	115.00 W	4800 lm	2



Tuotteen tekniset tiedot



Takuu

Tekniset varusteet

- Sopii vakio-ohjaimiin ja syyttimiin
- Sopii käytettäväksi elektronisella ja perinteisellä ohjaimella



KytKentäkaavio

KytKentäkaavio

Logistiset tiedot

Tuotekoodi	Tuotteen kuvaus	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (korkeus x leveys x pituus)	Tilavuus	Bruttopaino
4008321077189	DULUX L 55 W/840 2G11	Blisteri 1	- x - x -		
4008321077196	DULUX L 55 W/840 2G11	Lähetyslaatikko 20	260 mm x 27 mm x 510 mm	3.62 dm ³	6738.00 g
4050300295879	DULUX L 55 W/840 2G11	Yksikköpakkaus 1	46 mm x 26 mm x 565 mm	0.68 dm ³	152.00 g
4050300295886	DULUX L 55 W/840 2G11	Lähetyslaatikko 10	118 mm x 202 mm x 507 mm	12.08 dm ³	1741.50 g
4050300438306	DULUX L 55 W/840 2G11	Pakkaamaton 1	48 mm x 23 mm x 540 mm	0.60 dm ³	115.00 g

Tuotteen tekniset tiedot

4050300438313	DULUX L 55 W/840 2G11	Lähetyslaatikko 50	526 mm x 203 mm x 577 mm	61.61 dm ³	7202.00 g
---------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Kirjallisuustiedot

Katso lisätietoja elektronisesta QUICKTRONIC-liitännälaitteesta osoitteesta

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Katso lisätietoja järjestelmätakuusta sekä sen ehdoista osoitteesta

▶ www.osram.com/system-guarantee

Vastuuvapautuslauseke

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.